ROLLER PUSHERS　POINT PADS

ローラプッシャ/ポイントパッド

ー低発塵用タイプー

2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：23_Locating_&_Guide_Components

■特長：ガラス基板などの薄物ワークのアライメント調整にご使用頂けます。低発塵用ベアリングを使用しております。

■ローラプッシャ ー低発塵用タイプー

Type 構成部品 ①②③④⑤	①キャップ	②支柱	③押さえ	④ボルト	⑤ベアリング(低発塵用)
RLLP	ポリアセタール	SUS304	SUS304	SUSXM7	SBC6□□ZZ (ステンレス)
RLLUP	超高分子量ポリエチレン				
RLLPK	PEEK				

M材質

＊低発塵グリース封入玉軸受SBC6□□ZZ　P.1037



Example 使用例　キャップ部は回転するので、ワークの傷付け防止になります。



型式 Type	D	L 指定5mm単位	H	D1	④ボルト	C	t	h	d	B	M	¥基準単価 RLLP	RLLUP	RLLPK
RLLP RLLUP RLLPK	10	5〜30	10	7.5	SCB2.6−5	0.2	5.5	2.5	7	5	M3	1,660	1,680	1,780
	20	10〜50	14	12	SCB4−6	0.5	7.5	5	16	10	M6	1,660	1,720	1,970
	30	10〜70	18	12	SCB5−8	0.5	9	8	26	13	M8	2,250	2,400	2,450

Order 注文例

型式	−	L
RLLP10	−	20

Delivery 出荷日　2 日目出荷　ストークA早割 翌日出荷 300円/明細行　ストークA 翌日出荷 300円/1本　ご注文締切 PM 3:00迄 PM 6:00迄　P.128

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜4	5〜9	10〜30	31〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ポイントパッド



Type 球面タイプ	穴空きタイプ	フラットタイプ	めねじタイプ	M材質
PDKPK	ー	PDAPK	PDUPK	PEEK
ー	ー	PDATF	ー	4フッ化エチレン樹脂
PDKUP	PDCUP	PDAUP	PDUUP	超高分子量ポリエチレン

●球面タイプ　●吸着用穴空きタイプ　●フラットタイプ　●めねじタイプ



■球面タイプ

特長：ワークと点当たりするので、接触を少なくしたいシーンにご使用頂けます。

型式 Type	D	d	(R)	PDKPK(PEEK) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個	PDKUP(超高分子量ポリエチレン) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個
PDKPK (PEEK) PDKUP (超高分子量ポリエチレン)	3	1.5	2.5	500	260	210	300	170	120
	4	2	4.25						
	5	2	6.5						

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■吸着用穴空きタイプ

特長：ガラス基板などワークを吸着したいシーンにご使用頂けます。

型式 Type	D	d	PDCUP(超高分子量ポリエチレン) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個
PDCUP (超高分子量ポリエチレン)	5	4	400	190	140
	8	5	440	200	150
	10	5	480	220	170

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フラットタイプ

特長：ワークに対して面当たりをしたいシーンにご使用頂けます。

型式 Type	D	d	PDAPK(PEEK) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個	PDATF(4フッ化エチレン樹脂) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個	PDAUP(超高分子量ポリエチレン) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個
PDAPK (PEEK) PDATF (4フッ化エチレン樹脂) PDAUP (超高分子量ポリエチレン)	3	1.5	500	260	210	400	190	140	300	170	120
	4	2									
	5	2									

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■めねじタイプ

特長：ねじ止めしたいシーンにご使用頂けます。

型式 Type	D	PDUPK(PEEK) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個	PDUUP(超高分子量ポリエチレン) ¥基準単価 1〜9個	¥スライド単価 10〜29個	30〜100個
PDUPK PEEK) PDUUP (超高分子量ポリエチレン)	10	600	290	230	400	190	140
	15	800	360	310	440	200	150
	20	1,000	440	390	480	220	170

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式
PDKPK3 (球面タイプ)
PDCUP10 (吸着用穴空きタイプ)
PDATF3 (フラットタイプ)
PDUPK20 (めねじタイプ)

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

ロボットハンドが直接搬送物に接触するのを防ぎます。

LIFT PINS

リフトピン

CADデータフォルダ名：23_Locating_&_Guide_Components

■特長：ガラス基板など、金属の接触を避けたいワークのリフトアップにご使用頂けます。従来品比最大50%安いL寸選択タイプが出ました。

■リフトピン

Type L寸選択	L寸指定	L寸・B寸指定	M材質 本体	先端
ー	LPCE	LPFCE	SUS304	セラミック(アルミナ99)
LPEPK	LPPK	LPFPK		PEEK
ー	LPMC	LPFMC		MCナイロン



■L寸選択タイプ

型式 Type	D	L選択	B 固定	M (並目)	H	W	SR	¥基準単価 L 25・50	L 75・100	L 120
LPEPK	3	25 50 75 100 120	4.5	3	6	5	1.2	1,130	1,320	1,420
	4		6	4	8	7		1,250	1,460	1,560
	5		7.5	5	9	7	2	1,500	1,710	1,810
	6		9	6	10	8		1,780	1,880	1,980

■L寸指定タイプ

型式 Type	D	L 指定1mm単位	B 固定	M (並目)	H	W	SR	¥基準単価 L15〜50 LPCE	LPPK	LPMC	L51〜120 LPCE	LPPK	LPMC
LPCE LPPK LPMC	3	15〜120	4.5	3	6	5	1.2	1,710	1,630	1,540	1,900	1,820	1,730
	4		6	4	8	7		1,830	1,750	1,650	2,040	1,960	1,850
	5		7.5	5	9	7	2	2,090	2,000	1,880	2,310	2,210	2,110
	6		9	6	10	8		2,370	2,280	2,130	2,600	2,500	2,360
	8	20〜120	12	8	12	10	3.2	2,600	2,500	2,340	2,860	2,750	2,590
	10		15	10	15	13		3,080	2,960	2,760	3,380	3,250	3,060

■L寸・B寸指定タイプ

型式 Type	D	L 指定1mm単位	B 指定0.5mm単位	M (並目)	H	W	SR	¥基準単価 L15〜50 LPCE	LPPK	LPMC	L51〜120 LPCE	LPPK	LPMC
LPFCE LPFPK LPFMC	3	15〜120	5.0〜9.0	3	6	5	1.2	2,560	2,440	2,310	2,850	2,730	2,590
	4		6.5〜12.0	4	8	7		2,740	2,620	2,470	3,060	2,940	2,770
	5		8.0〜15.0	5	9	7	2	3,130	3,000	2,820	3,460	3,310	3,160
	6		9.5〜18.0	6	10	8		3,550	3,420	3,190	3,900	3,750	3,540
	8	20〜120	12.5〜24.0	8	12	10	3.2	3,900	3,760	3,500	4,290	4,120	3,890
	10		15.5〜30.0	10	15	13		4,610	4,440	4,140	5,070	4,870	4,600

L+B≦135

Order 注文例

型式	−	L	−	B	
LPEPK3	−	120			(L寸選択)
LPCE4	−	72			(L寸指定)
LPFCE5	−	75	−	B9.0	(L寸・B寸指定)

Delivery 出荷日

●L寸選択タイプ
在庫品　翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●L寸指定・L寸・B寸指定タイプ
3 日目出荷

Example 使用例

高温のワークや、金属の接触を避けたいワークのリフトアップにご使用頂けます。



Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

23 位置決め ガイド部品

ミスミ FA メカ 2015　最新の価格・納期・規格情報はWebをご覧ください。　ミスミ FA　検索