マグネットベース/シャフト取付用金具/ダイヤル取付金具

インジケータ取付金具/ダイヤルホルダ

CADデータフォルダ名：29_Image_Processing

■特長：ネオジム磁石を使用しているため、コンパクトで大きな吸着力を実現しています。 アームセット品はP.2098参照

■マグネットベース

MGNBS



縮み塗装のためB寸公差は$^{+1.5}_{0}$となります。
磁性のあるものを取付けないでください。
※本体を接着剤ではり合わせていますのでねじ部は強く締め込まないでください。

部品名	M材質	S表面処理
本体	SS400	塗装仕上げ
マグネット	ネオジム磁石	—
ノブ	ABS	—

型式 Type	No.	吸着力 N	A	B	L	(H)	C	D	M (並目)	自重(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
MGNBS	20	200	30	30	30	25	9	—	M6	200	2,070	1,970
	40	400	42	41	42	34	10	8		400	2,080	1,970
	80	800	42	41	62				M8	700	2,090	1,990
	100	1000	42	41	73					800	3,010	2,860

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シャフト取付用金具 ―スプリング内蔵―

KSHL D12・16・20



M材質	S表面処理
S45C	四三酸化鉄皮膜

型式 Type	DH9		d1 径	d1 公差	d2	P	F	H	S	V	T	W	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
KSHL	10	+0.036 0	8	+0.15 +0.05	6	18.4	28	30	13	14	5	14	8,000	7,600
	12	+0.043 0	10	H9 +0.036 0		24	26	35	16	20	8	20	8,250	7,840
	16		12	H9 +0.043 0	—	27.5	32	40	22	22		28	8,840	8,400
	20	+0.052 0				38.5	40	50	28	28	10	30	9,670	9,190

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シャフト取付用金具

MGNBSH



部品名	M材質	S表面処理
D部(D=10・12)	SK5	四三酸化鉄皮膜
D部(D=16)、D1部	SUM22	四三酸化鉄皮膜
ノブ	ABS	—

型式 Type	D	D1	P	自重(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
MGNBSH	10	8 10	14	50	1,360	1,290
	12	8 10	16.5	50	1,560	1,480
	16	10 12	14	100	2,580	2,450

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ダイヤル取付金具

MGNBSD



部品名	M材質	S表面処理
φ10部	SK5	四三酸化鉄皮膜
本体、取付ねじ部	SUM22	四三酸化鉄皮膜
ノブ	ABS	—

型式	自重(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
MGNBSD	70	1,880	1,780

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例 ■ダイヤル取付金具使用例



Order 注文例

型式		D1
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD	―	8

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CADデータフォルダ名：29_Image_Processing

■インジケータ取付金具

MGNBSK

■金具本体



部品名		M材質	S表面処理	A付属品
金具本体		SUM22	四三酸化鉄皮膜	レジューサー1個 (φ8→φ6変換用)
ホルダ	φ10部	SK5	四三酸化鉄皮膜	
	φ6部	SUM22	四三酸化鉄皮膜	
	ノブ	ABS	—	

■ホルダ



Example 使用例



型式	自重(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
MGNBSK	170	4,800	4,560

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：コレット状のスリーブでダイヤルゲージのスピンドルを締めつけて取付けますので、スピンドルを傷付けることがありません。

■ダイヤルホルダ

DGHL1



部品名	M材質	S表面処理 つまみ	S表面処理 コレット
ダイヤルホルダ	SUP6(ばね鋼)	クロムメッキ	サンドブラスト処理

Example 使用例



型式	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20コ
DGHL1	2,340	2,230

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例　型式 MGNBSK DGHL1

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



Example 使用例　この使用例の組み合わせはWebで選定できます。
選定手順の詳細 P.115

e-Catalog検索キー　#MA541　検索
※e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアッセンブラ」エリアに結果が表示されます



e-Catalog検索キー　#MA542　検索
※e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアッセンブラ」エリアに結果が表示されます



ミスミ FA メカ 2015　最新の価格・納期・規格情報はWebをご覧ください。　ミスミ FA　検索