新商品

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWS

座金組込み六角穴付ボルト

ー材質：SUS316Lスタンダードタイプー

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：34_Screws

RoHS

SSCBS



SSCBAS



参考値	引張破壊荷重
M	(N)
3	3,400
4	6,900
5	12,100
6	15,500
8	32,200

保証値ではありません。

M×Pitch	A	E	B	C	D	t	(a) Max	貫通穴 (d)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	0.5	3	1.2
4×0.7	7	4	3	7	9	0.8	4.4	1.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	1.0	5.4	1.5
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	1.5	6.9	2.0
8×1.25	13	8	6	14.5	17	1.5	8.4	

	部品	M材質	母材強度区分
①	ボルト	SUS316L	A4ー70
②	ばね座金	SUS316L	ー
③	平座金		

M5・M6・M8のボルト頭部に「316L」の刻印があります。

M3・M4の刻印は、「・」のみとなります。

型式		SSCBS					SSCBAS				
		¥基準単価	¥スライド単価				¥基準単価	¥スライド単価			
Type	M−L	1〜9本	10〜29本	30〜49本	50〜99本	100〜1000本	1〜9本	10〜29本	30〜49本	50〜99本	100〜1000本
SSCBS スタンダード	3− 6	170	105	90	75	49	250	210	190	180	125
	8	170	105	90	75	49	270	230	210	190	135
	10	170	105	90	75	49	280	240	220	200	140
	12	180	105	90	76	50	290	250	220	200	145
	16	200	115	100	86	50	290	250	220	200	145
	4− 8	180	105	90	75	50	260	220	200	180	130
	10	180	105	90	75	50	280	240	220	200	140
	12	180	115	90	75	50	280	240	220	200	140
	16	180	115	100	85	57	290	250	220	200	145
	20	220	125	100	85	59	320	270	240	220	160
	5− 10	180	115	100	96	59	280	240	220	200	140
	12	180	125	110	96	60	280	240	220	200	140
	16	200	125	110	96	60	300	260	230	210	150
	20	230	135	120	107	68	320	270	240	220	160
SSCBAS 貫通穴付	6− 10	220	125	120	118	89	320	270	240	220	160
	12	230	135	120	118	90	320	270	240	220	160
	16	240	145	130	118	90	360	310	280	250	180
	20	270	160	140	128	99	360	310	280	250	180
	25	280	170	150	139	107	400	340	310	280	200
	30	290	180	160	149	118	440	370	340	310	220
	60	640	425	400	390	360	1,650	1,400	1,280	1,160	1,100
	8− 15	240	145	130	128	120	480	410	370	340	240
	20	250	160	140	139	130	550	470	430	390	275
	25	280	170	150	149	140	590	500	450	410	295
	30	300	190	180	170	157	640	540	490	450	320

Order 注文例

型式		
Type	M	L
SSCBS	4−	16
SSCBAS	6−	60

Delivery 出荷日

SSCBS 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

SSCBAS 3 日目出荷

				ご注文締切
急	ストーク A早割	翌日出荷	200円/1明細行	PM 3:00迄
	ストーク A	翌日出荷	200円/1本	PM 6:00迄

P.128

ストークA早割は1明細行当たり一律200円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量区分	標準対応		個別対応
	小口		大口
数 量	1〜30	31〜100	101〜300	301〜500	501〜
値引率	基準単価	40%	45%	50%	お見積り
出荷日	通常	+9日	+14日	+24日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

LONG KNURLED HEAD SCREWS KNURLED STEP SCREWS

長尺ローレット付ボルト/段付ローレットボルト

2日目出荷 納期短縮

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：34_Screws

■数量に応じて最大50%割引を実現しました。

■長尺ローレット付ボルト

RoHS

Type	M材質	S表面処理
LRLM	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLB	SUS303	ー



型式 Type	M(並目)	L	D	A	LRLM ¥基準単価 1〜9本	LRLM ¥スライド単価 10〜30本	LRLB ¥基準単価 1〜9本	LRLB ¥スライド単価 10〜30本
LRLM LRLB	3	6 10	5.5	10	420	320	440	340
	4	6 10 16	7	16	440	340	470	360
	5	10 16 20	8.5	20	490	390	570	450
	6	10 16 20 25 30	10	30	520	420	610	480
	8	20 25 30	13	36	540	430	650	510
	10	20 25 30 40	16	40	640	510	700	570

Order 注文例

型式	ー	L
LRLB3	ー	10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口				大口	個別対応 大口
数 量	1〜30	31〜100	101〜300	301〜500	501〜	
値引率	基準単価	40%	45%	50%	お見積り	
出荷日	通常	+9日	+14日	+24日		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■全長指定長尺ローレット付ボルト

RoHS

Type	M材質	S表面処理
LRLMF	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLBS・LRLBF	SUS303	ー

LRLBS（全長フリー指定タイプ）

LRLMF（フリー指定タイプ）
LRLBF（フリー指定タイプ　ステンレス）



※ローレット部はアヤ目になります。

■全長フリー指定タイプ

型式 Type	M(並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D	¥基準単価
LRLBS	3	10〜40	6〜40	5.5	830
	4		6〜40	7	850
	5		10〜50	8.5	890
	6		10〜50	10	930

■フリー指定タイプ

型式 Type	M(並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D 指定1mm単位	¥基準単価 LRLMF	¥基準単価 LRLBF
LRLMF LRLBF	3	10〜60	6〜40	5〜10	1,230	1,430
	4		6〜40	5〜10	1,380	1,580
	5		10〜50	10〜25	1,700	1,950
	6		10〜50	10〜25	1,850	2,050

Order 注文例

型式	ー	A	ー	L	ー	D
LRLBS3	ー	A15	ー	L10		
LRLBF5	ー	A10	ー	L35	ー	D12

Delivery 出荷日

●LRLBS・LRLBF 3 日目出荷　●LRLMF 5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口					大口	個別対応 大口
数 量	1〜19	20〜24	25〜29	30〜50	51〜300	301〜	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%	お見積り	
出荷日	通常				+4日		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストークについてはP.129をご覧ください。

ご利用の方はWOSにてご確認ください。

長納期大口割（ストークL）	
数 量	301〜500
値引率	～40%
出荷日	WOS

Alteration 追加工

型式	ー	A	ー	L	ー	D	ー	(RS・MC)
LRLMF4	ー	A10	ー	L30	ー	D8	ー	MC3

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工 	RS	首下に逃げ加工を追加します。 LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用 指定方法 RS M3の場合、6≦L≦21 M4の場合、7≦L≦21	300

M	e	f
3	1.5	2.1〜2.3
4	1.5	2.9〜3.1
5	1.5	3.6〜3.9
6	2	4.4〜4.6

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
タップ追加工 	MC	頭部にタップを追加します。 LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用 指定方法 MC4 2≦D−MC	300

M	MC(選択範囲)
3	3
4	3・4
5	3・4・5
6	3・4・5・6

■段付ローレットボルト

RoHS

LRLBD



M 材質 SUS303

型式 Type	D	指定1mm単位 E	指定1mm単位 L	A	M×P	¥基準単価
LRLBD	4	8〜30	10〜30	5.5	2.5×0.45	770
	5			7.0	3×0.5	810
	6			8.5	4×0.7	860
	8			10.0	6×1.0	920

Order 注文例

型式	ー	E	ー	L
LRLBD4	ー	E8	ー	L10

Delivery 出荷日

2 日目出荷

				ご注文締切
急	ストーク A早割	翌日出荷	200円/1明細行	PM 3:00迄
	ストーク A	翌日出荷	200円/1本	PM 6:00迄

P.128

ストークA早割は1明細行当たり一律200円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.127

数量区分	標準対応 小口					大口	個別対応 大口
数 量	1〜19	20〜24	25〜29	30〜50	51〜300	301〜	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%	お見積り	
出荷日	通常				+4日		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストークについてはP.129をご覧ください。

ご利用の方はWOSにてご確認ください。

長納期大口割（ストークL）	
数 量	301〜500
値引率	～40%
出荷日	WOS