HEXAGON SOCKET SCREWS –FLAT POINT TYPE / CONE POINT TYPE / CUP POINT TYPE–

六角穴付止ねじ

–くぼみ先/平先/とがり先・単品販売–

MSSF・MSSFS・MSSK・MSSUにはお得な箱販売がございます。 P.237・238

RoHS

MSSK **MSSF** **MSST**
MSSU(ステンレス) **MSSFS**(ステンレス) **MSSTS**(ステンレス)



※MSST・MSSTS(とがり先)M=L及び下記表の規格は60°になります。

M−L			
2−3	3−4	4−5	5−6

Type	M材質	H硬度	S表面処理
MSSK MSSF MSST	SCM435相当	45HRC～	四三酸化鉄皮膜
MSSU MSSFS MSSTS	SUS304相当	—	—

M×P(並目)	B	C(最小)	d(最大) 平先	d(最大) とがり先	d(最大) くぼみ先
2×0.4	0.9	0.8	1	0.8	1
2.6×0.45	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2
3×0.5	1.5	1.2	2	0.75	1.4
4×0.7	2	1.5	2.5	1	2
5×0.8	2.5	2	3.5	1.25	2.5
6×1.0	3	2	4	1.5	3
8×1.25	4	3	5.5	2	5
10×1.5	5	4	7	2.5	6
12×1.75	6	4.8	8.5	3	8

型式 Type	M − L	MSSK(くぼみ先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本	MSSF(平先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本	MSST(とがり先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本	MSSU(くぼみ先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本	MSSFS(平先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本	MSSTS(とがり先) ¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～199本	¥スライド単価 200～500本
MSSK MSSF MSST (ステンレス) MSSU MSSFS MSSTS	2 − 2	114	79	17	164	84	17	164	84	45	117	77	45	164	84	17	177	97	55
	3	114	79	11	164	84	11	164	84	45	117	77	45	164	84	11	177	97	55
	4	114	79	11	164	84	11	164	84	45	117	77	45	164	84	11	177	97	55
	2.6 − 3	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35	154	74	8	164	84	45
	4	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35	154	74	8	164	84	45
	5	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35	154	74	8	164	84	45
	3 − 2.5	101	49	10	116	54	10	—	—	—	105	50	11	126	89	29	—	—	—
	3	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9	106	26	5	111	31	15
	4	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9	106	26	5	111	31	15
	5	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9	106	26	5	111	31	15
	6	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9	106	26	5	111	31	15
	8	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9	106	26	5	111	31	15
	10	96	21	6	106	26	6	106	26	11	71	26	9	106	26	6	111	31	15
	12	96	21	7	106	26	7	106	26	11	71	26	10	106	26	7	111	31	15
	4 − 3	101	26	7	122	59	11	—	—	—	105	55	12	129	62	14	—	—	—
	4	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10	109	29	5	117	37	18
	5	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10	109	29	5	117	37	18
	6	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10	109	29	5	117	37	18
	8	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	12	109	29	5	117	37	18
	10	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	12	109	29	5	117	37	18
	12	99	24	7	109	29	7	109	29	13	77	32	13	109	29	7	117	37	18
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	37	18
	16	99	24	8	109	29	8	109	29	13	77	32	13	109	29	8	—	—	—
	5 − 4	104	39	7	126	59	11	158	68	18	108	58	13	132	62	14	—	—	—
	5	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12	122	42	5	145	65	34
	6	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12	122	42	5	145	65	34
	8	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12	122	42	5	145	65	34
	10	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	13	122	42	5	145	65	34
	12	102	37	7	122	42	7	122	42	15	105	55	15	122	42	7	145	65	34
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	65	34
	16	102	37	10	122	42	10	122	42	15	105	55	20	122	42	10	—	—	—
	20	102	37	11	122	42	11	122	42	15	105	55	20	122	42	11	145	65	34
	6 − 5	107	42	7	129	62	11	159	69	19	110	60	13	135	65	15	—	—	—
	6	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	12	126	46	6	148	68	36
	8	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	13	126	46	6	148	68	36
	10	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	14	126	46	6	148	68	36
	12	106	41	7	126	46	7	126	46	18	108	58	15	126	46	7	148	68	36
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	68	36
	16	106	41	9	126	46	8	126	46	18	108	58	24	126	46	8	—	—	—
	20	106	41	9	126	46	9	126	46	18	108	58	24	126	46	9	148	68	36
	25	106	41	12	126	46	12	126	46	18	108	58	30	126	46	12	148	68	36
	8 − 6	114	59	9	146	66	11	161	71	21	122	72	24	149	69	19	—	—	—
	8	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	19	144	64	9	172	92	46
	10	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	21	144	64	9	172	92	46
	12	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	24	144	64	9	172	92	46
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	92	46
	16	114	59	11	144	64	11	144	64	20	122	72	35	144	64	11	—	—	—
	20	114	59	11	144	64	11	144	64	20	122	72	35	144	64	11	172	92	46
	25	114	59	13	144	64	13	144	64	20	122	72	42	144	64	13	172	92	46
	30	114	59	15	144	64	15	144	64	20	122	72	46	144	64	15	172	92	46
	10 − 12	120	72	12	—	—	—	—	—	—	141	93	37	—	—	—	—	—	—
	15	150	90	15	—	—	—	—	—	—	161	95	46	—	—	—	—	—	—
	20	150	90	15	—	—	—	—	—	—	189	108	54	—	—	—	—	—	—
	25	160	96	16	—	—	—	—	—	—	198	132	66	—	—	—	—	—	—
	30	180	108	18	—	—	—	—	—	—	210	150	75	—	—	—	—	—	—
	12 − 15	210	103	21	—	—	—	—	—	—	228	108	60	—	—	—	—	—	—
	20	230	103	23	—	—	—	—	—	—	285	135	75	—	—	—	—	—	—
	25	260	104	26	—	—	—	—	—	—	298	153	85	—	—	—	—	—	—
	30	290	116	29	—	—	—	—	—	—	350	180	100	—	—	—	—	—	—

Order 注文例

型式
MSSF5 − 10

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～500	501～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HEXAGON SOCKET SCREWS –SOFT TYPE / CAP SCREW TYPE– / SET PIECES

六角穴付止ねじ/セットピース

–ソフトタイプ/ボルトタイプ–

CADデータフォルダ名：34_Screws

■六角穴付止ねじ –ソフトタイプ–

RoHS

Type	M材質 ねじ部	S表面処理	M材質 パッド
SBPP	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ポリアセタール(白)
SBCP			快削黄銅(C3604BD)
SBCT			ウレタン(ショアA70・黒)
SBPPS	SUS304相当	—	ポリアセタール(白)
SBCPS			快削黄銅(C3604BD)
SBCTS			ウレタン(ショアA70・黒)



型式 Type		M(並目)	L ( )寸法はSBPP, SBCPのみ適用。	S	d	B	C(最小)
SBPP	SBCP	3	5 6 8 10 12 16 20	0.5	1.5	1.5	2.0
SBPPS	SBCPS	4	6 8 10 12 16 20	1	2	2	2.5
SBPP	SBCP	5	8 10 12 16 20 25	1	3	2.5	3.0
SBPPS	SBCPS	6	8 10 12 16 20 25 30 40 50	1	4	3	3.5
		8	10 12 16 20 25 30 40 50 (60)	2	6	4	5.0
SBCT		10	12 16 20 25 30 40 50 (60) (80)	2	8	5	6.0
SBCTS		12	16 20 25 30 40 50 (60) (80) (100)	2	10	6	8.0

M(並目)	¥基準単価 SBPP	SBCP	SBCT	SBPPS	SBCPS	SBCTS
3	220	195	—	230	210	—
4	182	169	—	200	195	—
5	182	169	340	200	195	370
6	195	182	360	220	205	420
8	221	195	390	235	220	440
10	260	234	400	285	260	490
12	300	286	420	320	310	830

Order 注文例

型式	—	L
SBPP10	—	50

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～5	6～49	50～99	100～500	501～
値引率	基準単価	5%	10%	40%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■六角穴付止ねじ –ボルトタイプ–

RoHS

Type	M材質 ねじ部	S表面処理	M材質 パッド
CBPP	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ポリアセタール(白)
CBCP			快削黄銅(C3604BD)
CBPPS	SUS304相当	—	ポリアセタール(白)
CBCPS			快削黄銅(C3604BD)



型式 Type		M(並目)	L	A	E	S	d	B	(e)	CBPP ¥基準単価 1～99本	CBPP ¥スライド単価 100～500本	CBCP ¥基準単価 1～99本	CBCP ¥スライド単価 100～500本	CBPPS ¥基準単価 1～99本	CBPPS ¥スライド単価 100～500本	CBCPS ¥基準単価 1～99本	CBCPS ¥スライド単価 100～500本
CBPP CBPPS	(樹脂パッド)	3	10 15 20	5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5	220	132	195	117	230	136	210	130
		4	10 15 20	7	4	1	2	3	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
CBCP CBCPS	(真鍮パッド)	5	15 20 30	8.5	5	1	3	4	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
		6	15 20 30	10	6	1	4	5	0.7	195	117	182	109	220	130	205	125
		8	20 30 40	13	8	2	6	6	1.0	221	132	195	117	235	140	220	130

■セットピース

1パック50個入り

RoHS

SEPN
SEPNS(薄型)
(1パック50個入り)
PACK−SEPN
PACK−SEPNS



M材質 C3604BD

Example 使用例



シャフトの固定にご利用ください。

型式 Type	適用M	d	t SEPN	t SEPNS	C	¥基準単価 1～100コ(単品) SEPN・SEPNS	PACK−SEPN・PACK−SEPNS ¥基準単価 1～3パック	¥スライド単価 4～100パック
SEPN SEPNS PACK−SEPN (1パック50個入り)	*3	2.2	2.0	0.5	※0.2	60	1,000(¥20/個)	450(¥ 9/個)
	*4	3.0	2.5			70	1,100(¥22/個)	500(¥10/個)
	*5	3.9	3.0	1.0				
	*6	4.7	3.5					
	8	6.4	4.5	—		100	1,500(¥30/個)	750(¥15/個)
PACK−SEPNS (1パック50個入り)	10	8.2	5.5	—	0.3	120	1,800(¥36/個)	900(¥18/個)
	12	9.9	6.5	—		140	2,100(¥42/個)	1,050(¥21/個)

*SEPNSはM3～6のみになります。※SEPNSはC<0.1となります。 *PACK−SEPNSはM3～6のみになります。

PACK−SEPN・PACK−SEPNSをご注文の際はパック数でご指定ください。 数量1のご注文で1パック(50個入り)が納入されます。

Example 使用例



セットスクリュー、止めねじで締付けたときの相手材のキズ付き防止にご利用ください。

Order 注文例

型式
CBPP3 − 10 SEPN5 PACK − SEPN4

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●六角穴付止ねじ–ボルトタイプ–

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～500	501～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●セットピース

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～100	101～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34 ねじ・ナット・座金