


**新商品**

DIAMOND TAPERED FILES

# ダイヤモンド電着テーパヤスリ

## ●丸柄タイプ



型番	形状	タイプ	粒度(＃)	グリップ色	全長 L	ダイヤモンド部 l	幅 W	厚さ T	軸径	セット内容	¥単価 1~2セット
DTYE	平	A	200	赤	130	30	2	0.3~1.4	3	10種 × 各1本	4,480
			400	黄							
			600	緑							
		B	200	赤							
			400	黄							
			600	緑							
	丸	C	200	赤	140	50	3	0.3~1.1	3	10種 × 各1本	4,480
			400	黄							
		D	200	赤							
			600	緑							


◎この商品はセット単位での販売となります。

**Order 注文例** DTYE 型番

**Delivery 出荷日** 在庫品 P.12  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)  
数量 1~2 3~9 10~29 30~49 50~ お見積り  
値引率 価格表 5% 10% 15%

## ●角柄タイプ



型番	形状	タイプ	粒度(＃)	全長 L	ダイヤモンド部 l	幅 W	厚さ T	セット内容	¥単価 1~2セット
DTYL	平	A	150	180	40	2.5	0.3~2.0	12種 × 各1本	5,860
			200						
			400						
		B	150						
			200						
			400						
	丸	C	150	50	6	8	0.3~2.0	12種 × 各1本	5,860
			200						
		D	150						
			200						
			400						
			400						

◎この商品はセット単位での販売となります。

**Order 注文例** DTYL 型番

**Delivery 出荷日** 在庫品 P.12  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


**Price 価格** ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)  
数量 1~2 3~9 10~29 30~49 50~ お見積り  
値引率 価格表 5% 10% 15%

**新商品**

DIAMOND BENT FILES

# ダイヤモンド電着コテヤスリ

## ●丸柄・全長140mm・ダイヤ部30mm・5種セット



型番	粒度(＃) (選択)	形状	全長 L	ダイヤモンド部 l	幅 W	厚さ T	軸径	セット内容	¥単価 1~2セット
DBYE60	150 200 400	A(平)	140	30	5.5	1.2	3	5種 × 各1本	2,430
		B(半丸)			5	2			
		C(丸)			3	3			
		D(四角)			2.5	2.5			
		E(三角)			3.5	3.5			


◎この商品はセット単位での販売となります。

**Order 注文例** DBYE60 - 150 型番 粒度(＃)

**Delivery 出荷日** 在庫品 P.12  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)  
数量 1~2 3~9 10~29 30~49 50~ お見積り  
値引率 価格表 5% 10% 15%

## ●丸柄・全長140mm・ダイヤ部20mm・10種セット



型番	粒度(＃) (選択)	形状	全長 L	ダイヤモンド部 l	幅 W	厚さ T	軸径	セット内容	¥単価 1~2セット
DBYE90-K	150 200 400	A(平)	140	20	6	1.3	3	10種 × 各1本	4,860
		B(四角)			2.5	2.5			
		C(平)			3.5	1.5			
		D(三角)			5	2			
		E(半丸)			3.5	1.5			
		F(平)			3	3			
		G(蛤)			5	1.5			
		H(丸)			3	3			
		I(刀刃)			5	1.5			
		J(丸)			2.3	2.3			

◎この商品はセット単位での販売となります。

**Order 注文例** DBYE90 - K - 200 型番 粒度(＃)

**Delivery 出荷日** 在庫品 P.12  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)  
数量 1~2 3~9 10~29 30~49 50~ お見積り  
値引率 価格表 5% 10% 15%

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用 研磨剤
- その他 研削・研磨用品