

MARKTEC マークテック

JAPANESE MARKET ONLY

MARKTEC 脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST

グリース・油汚れを素早く洗浄!! 機械部品のオーバーホールやメンテナンスに。防錆剤や離型剤の除去などに

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

●脱脂洗浄剤



RoHS
パック商品

型番 SC-ST-JUMBO

容量 (mL)	タイプ	種別	パック入数 (本・個)	¥単価
600	ST	JUMBO-600型	24	22,320

⑤数量スライド価格適用外。

MARKTEC マークテック

JAPANESE MARKET ONLY

MARKTEC 脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT

グリース・油汚れを素早く洗浄!! 各種金属部品等の脱脂洗浄。長時間使えるロングライフ設計

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

●脱脂洗浄剤



RoHS
パック商品

型番 PC-FT-JUMBO

容量 (mL)	タイプ	種別	パック入数 (本・個)	¥単価
840	FT	ジャンボ840型	30	23,400

⑤数量スライド価格適用外。

MARKTEC マークテック

JAPANESE MARKET ONLY

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

どんな漏れも確実に検知!! 発泡性が良く、適度な消泡性。適度な粘性があるため傾斜面でもOK

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

●漏洩検査剤



パック商品

型番 TR-1-250

容量 (mL)	種別	パック入数 (本・個)	¥単価
250	発泡漏れ検査用低ハロゲン・低イオウタイプ	20	31,800

⑤数量スライド価格適用外。

MARKTEC マークテック

JAPANESE MARKET ONLY

MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

どんな漏れも確実に検知!! 1缶での塗布面積は3.5㎡です。油漏れ・ニジみ出しが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成します

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

●漏洩検査剤



RoHS
パック商品

型番 WB-A-450

容量 (mL)	種別	パック入数 (本・個)	¥単価
420	油漏れ検査用450型	12	14,880

⑤数量スライド価格適用外。

MARKTEC マークテック

JAPANESE MARKET ONLY

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1ℓ

どんな漏れも確実に検知!! 油圧機器・大型タンク類・配管等の油漏れ箇所の早期発見に

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

●漏洩検査剤



RoHS

型番 OL-200-2-1L

容量 (ℓ)	種別	入数 (本・個)	¥単価
1	油漏れ検査用	1	18,480

⑤数量スライド価格適用外。

多彩な潤滑剤シリーズ

LUBRICATING OIL

潤滑剤

パック商品

●スプレータイプ／リチャージ用リキッド

6PACK-PENTOL



RoHS
パック

- 用途
●高荷重など悪条件下での潤滑
- 特長
●強力な浸透性による錆び落とし効果

6PACK-SLCOAT



RoHS
パック

- 用途
●滑走部分の潤滑
- 特長
●乾燥被膜を生成するため、油ダレなし

6PACK-TEFLUB



RoHS
パック

- 用途
●摺動部分の短期潤滑、防錆
- 特長
●薄被膜のため、油が飛散しにくい
●低粘度で塗布面に汚れが付きにくい

SPLUB (リチャージ用リキッド)



RoHS

- 用途
●摺動部分の長期潤滑、防錆
- 特長
●水置換性
●極潤滑性

⑤水置換性とは、塗布部分に付着した水滴と置き換わり、水滴の下に防錆被膜を生成することです。

RoHS : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

ワンポイント情報

6PACK-PENTOL
強力浸透性潤滑剤

- 有機モリブデンの作用により、わずかな隙間にも強力に浸透するため、錆落とし作業に最適です。

6PACK-SLCOAT
乾燥被膜潤滑剤

- 塗布後、約10分でフッ素樹脂の乾燥潤滑被膜(5~18um)を生成します。

6PACK-TEFLUB
フッ素系潤滑剤

- フッ素系の極薄被膜(2~3um)が生成されます。

SPLUB
極潤滑剤

- 特殊添加剤により、乾燥後もカジリ防止効果が持続します。

型番	容量 (mL)	色	使用可能温度 (°C)	主成分	容器	パック入数	¥単価 (1本単価)	
							1パック	2パック~
6PACK-PENTOL	420	白色透明	-25~150	有機モリブデン 四フッ化エチレン樹脂	スプレー缶	6	7,980 (1,330)	6,840 (1,140)
6PACK-SLCOAT			-10~116				15,120 (2,620)	12,300 (2,050)
6PACK-TEFLUB			-50~260				12,600 (2,100)	10,800 (1,800)

⑤この商品はパック単位での販売になります。 1パック 6本入

型番	容量 (mL)	色	使用可能温度 (°C)	主成分	容器	¥単価		
						1~5本	6~11本	12本~
SPLUB	1000	黄色	-10~116	極潤滑剤	リキッド缶	7,730	6,440	5,520



注文例

6PACK-PENTOL 420

型番 容量 (mL)



出荷日

●SPLUB1000

●SPACK-PENTOL420/6PACK-SLCOAT420/6PACK-TEFLUB420

在庫品 P.12

3 日目発送

⑤ご希望によりPMS-00迄、当日出荷受付致します。

■製品安全データシート

⑤各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

型番	適用材						
	一般鋼~調質鋼	高硬度鋼	SUS	鋳鉄	アルミ	超硬	銅
PENTOL	○	○	○	○	○	○	○
SLCOAT	○	○	○	○	○	○	○
TEFLUB	○	○	○	○	○	○	○
SPLUB	○	○	○	○	○	○	○

○=最適 ○=良

関連商品 リチャージスプレー P.1305

⑤化学製品については配送上の制約により、お届け先によっては他ご注文商品と別送となる場合がございます。