HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -BRACKET

シャフトホルダ ーブラケット型スリットタイプー

ースタンダードタイプー

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：スリット方式のため相手軸に傷をつけずに締結できます。

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ

RoHS10

タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
スタンダード	STHWRB	STHWSB	STHWCB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
	STHWR	STHWS	STHWC		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト 1本(SUS)
	SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC	SUS304	―	

6.3 (1.6)

■丸フランジ ■角フランジ ■二面フランジ



型式 Type		DH7	ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	付属ボルト M×長さ
	8	+0.015 0	8.5	18	25	39	5	10	32	30	27	25	20	3.5	1.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
	10		10	20	30	49			40	38	32	33	23	4.5			10	3	9	5.6	M5	M5×10
	12	+0.018 0		22	32	52	6		42	40	34	35	25				11	4				M5×12
	13		9.5	24				12														
丸フランジ 角フランジ 二面フランジ	15		10	27	35	56			46	44	37	37	27	5.5			12	5				
STHWRB STHWSB STHWCB	16		9.5	30																		
STHWR STHWS STHWC	20	+0.021 0	10	32	40	64	8		52	50	42	43	30	6.6		2	14	6				M5×16
SSTHWR SSTHWS SSTHWC	25			38	45	69		15	57	54	47	46	34				17					
	30		12.5	40	55	79	10		67	60	57	50	45				20	10	12	6.6	M6	M6×20
	35	+0.025 0		48	60	94			77	71	66	58	50	9			23	12				
	40		15	55	70	104	12		18	87	81	76	67	55			26	13	14	9	M8	M8×26
	50		17.5	65	85	119			22	102	94	91	82	60			32	16	18	11	M10	M10×32

D	¥基準単価 丸フランジ STHWRB	STHWR	SSTHWR	角フランジ STHWSB	STHWS	SSTHWS	二面フランジ STHWCB	STHWC	SSTHWC
8	1,570	1,720	2,000	1,790	1,920	2,700	1,710	1,850	2,260
10	1,840	2,000	2,650	2,080	2,210	3,200	1,980	2,120	2,880
12	2,010	2,160	2,990	2,250	2,410	3,490	2,180	2,340	3,200
13	2,180	2,340	3,240	2,440	2,610	3,780	2,360	2,540	3,470
15	2,250	2,470	3,440	2,600	2,780	4,000	2,480	2,700	3,760
16	2,400	2,630	3,670	2,770	2,970	4,270	2,640	2,880	4,010
20	2,620	2,900	4,530	2,990	3,240	5,110	2,840	3,120	4,900
25	2,890	3,200	6,290	3,280	3,540	6,100	3,130	3,440	5,760
30	3,380	3,680	6,440	3,750	4,080	7,200	3,650	3,950	6,910
35	4,320	4,880	8,530	5,200	5,680	9,580	5,080	5,550	9,230
40	5,450	6,210	12,780	6,690	7,220	13,320	6,570	7,060	13,140
50	6,980	7,780	13,990	8,190	8,870	―	8,070	8,460	14,210

Order 注文例

型式

STHWR10

SF－SSTHWS8

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

■SSTHWC以外

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■SSTHWC

3 日目出荷 急 ストークT 当日出荷 400円/1本 ストークA 翌日出荷 200円/1本 ご注文締切 正午迄 PM 6:00迄 P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

●在庫品

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～
値引率	基準単価	5%	お見積り
出荷日	通常		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日目出荷品

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -BRACKET

シャフトホルダ ーブラケット型スリットタイプー

ーガイドロングタイプー

価格改訂 ：値下げ価格 ：新価格 ：スライド値引率変更

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：シャフトガイド部が長いため保持力が向上します。

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■ガイドロングタイプ

RoHS10

タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
ガイドロング	STHWRBL	STHWSBL	STHWCBL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
	STHWRL	STHWSL	STHWCL		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト 2本(SUS)
	SSTHWRL	SSTHWSL	SSTHWCL	SUS304	―	

6.3 (1.6)

■丸フランジ ■角フランジ ■二面フランジ



型式 Type		DH7	ホールド部肉厚(N)	L1	D1	H	T	B1	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	付属ボルト M×長さ
	12	+0.018 0	10	33	32	52	6	20	42	40	34	35	25	4.5	1.5	1.5	11	4	9	5.6	M5	M5×12
	16		9.5	45	35	56		24	46	44	37	37	27	5.5			12	5				
丸フランジ 角フランジ 二面フランジ	20	+0.021 0	10	48	40	64	8		52	50	42	43	30	6.6			14	6				M5×16
STHWRBL STHWSBL STHWCBL	25			57	45	69			57	54	47	46	34				17					
STHWRL STHWSL STHWCL	30		12.5	60	55	79	10	30	67	60	57	50	45				20	10	12	6.6	M6	M6×20
SSTHWRL SSTHWSL SSTHWCL	35	+0.025 0		72	60	94			77	71	66	58	50	9		2	23	12				
	40		15	82.5	70	104	12	36	87	81	76	67	55				26	13	14	9	M8	M8×26
	50		17.5	97.5	85	119		44	102	94	91	82	60				32	16	18	11	M10	M10×32

D	¥基準単価 丸フランジ STHWRBL	STHWRL	SSTHWRL	角フランジ STHWSBL	STHWSL	SSTHWSL	二面フランジ STHWCBL	STHWCL	SSTHWCL
12	2,560	2,740	3,990	3,140	3,300	4,690	3,030	3,190	4,570
16	3,030	3,260	5,120	3,680	3,880	5,930	3,560	3,740	5,820
20	3,490	3,830	6,000	4,180	4,490	6,810	4,060	4,350	6,690
25	3,950	4,410	6,880	4,720	5,140	7,800	4,600	5,000	7,640
30	4,530	5,060	7,860	5,340	5,830	8,760	5,230	5,680	8,590
35	5,800	6,440	11,610	6,770	7,320	13,000	6,520	7,120	12,890
40	7,060	7,980	14,470	8,210	8,910	15,910	7,970	8,720	15,760
50	8,870	9,890	23,540	9,990	10,860	24,980	9,780	10,690	24,780

Order 注文例

型式

SSTHWSL12

SF－SSTHWSL16

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

■SSTHWSL・SSTHWCL以外

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■SSTHWSL・SSTHWCL

3 日目出荷 急 ストークT 当日出荷 400円/1本 ストークA 翌日出荷 200円/1本 ご注文締切 正午迄 PM 6:00迄 P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

●在庫品

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～
値引率	基準単価	8%	お見積り
出荷日	通常		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日目出荷品

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。