HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -WITH PILOT SHAPED-

シャフトホルダ ーブラケット型スリットタイプ/スタンダード/ホールド部肉厚ー

ーノック穴付タイプー

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：ノック穴で位置決めができるため、組立場の位置決めが容易となります。

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スリットタイプ



丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHWRBK	STHWCBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
STHWRK	STHWCK		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト 1本（SUS）
SSTHWRK	SSTHWCK	SUS304	ー	



型式 Type	DH7		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	Q	M	付属ボルトM×長さ
丸フランジ STHWRBK STHWRK SSTHWRK	12	+0.018 0	10	22	32	52	6	10	42	34	35	25	4.5	1.5	1.5	11	4	9	5.6	4	M5	M5×12
	16		9.5	30	35	56		12	46	37	37	27	5.5			12	5			5		
二面フランジ STHWCBK STHWCK SSTHWCK	20	+0.021 0	10	32	40	64	8		52	42	43	30	6.6		2	14	6					M5×16
	25			38	45	69		15	57	47	46	34				17				6		
	30		12.5	40	55	79	10		67	57	50	45				20	10	12	6.6		M6	M6×20

D	¥基準単価 丸フランジ STHWRBK	STHWRK	SSTHWRK	二面フランジ STHWCBK	STHWCK	SSTHWCK
12	2,300	2,440	3,150	2,450	2,580	3,330
16	2,680	2,880	3,770	2,890	3,090	4,060
20	2,870	3,110	4,510	3,060	3,300	4,830
25	3,130	3,390	5,190	3,340	3,600	5,590
30	3,550	3,810	6,180	3,780	4,040	6,580

Order 注文例

型式

STHWRBK25

SF－STHWCK30

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

■STHWCK

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■STHWCK以外

3 日目出荷 急 ストーク A 翌日出荷 200円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●在庫品

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～
値引率	基準単価	5%	お見積り
出荷日	通常		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日目出荷品

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
STHRBK	STHCBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
STHRK	STHCK		無電解ニッケルメッキ
SSTHRK	SSTHCK	SUS304	ー

六角穴付止めねじの付属は追加工をご参照ください。



型式 Type	DH7		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(並目)	P	W	P1	F	d1	Q	¥基準単価 丸フランジ STHRBK	STHRK	SSTHRK	二面フランジ STHCBK	STHCK	SSTHCK
丸フランジ STHRBK STHRK SSTHRK 二面フランジ STHCBK STHCK SSTHCK（D寸16～30）	12	+0.018 0	2	24	16	36	6	15	M4	26	—	—	—	4.5	4	1,540	1,710	1,970	—	—	—
	13		2.5	24	18	38	6	15		28						1,650	1,830	1,970	—	—	—
	15			30	20	40	6	18		30						1,790	1,990	2,580	—	—	—
	16		3	32	22	42	6	19		32	26	28	16		5	1,790	1,990	2,580	2,060	2,290	2,960
	18		5	32	28	50	8	20		39	32	31	22			2,010	2,230	3,640	2,230	2,480	3,880
	20	+0.021 0	4	32	28	50	8	20	M5	39	32	31	22	5.5	6	2,010	2,230	3,640	2,230	2,480	3,880
	25			38	33	55	8	23		44	37	36	24			2,140	2,390	4,080	2,410	2,670	4,580
	30				38	66	10	24	M6	52	42	41	27	6.6		2,470	2,740	4,990	2,820	3,140	5,610

二面フランジはD寸16～30のみの適用となります。

Order 注文例

型式

SSTHCK20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急 ストーク A早割 翌日出荷 200円/1明細行 ご注文締切 PM 3:00迄

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式 －（MB）

STHRBK12 － MB

STHCK25 － MB

3 日目出荷

Alterations	六角穴付止めねじ付属
Code	MB
Spec.	六角穴付止めねじを付属します。外筒（D1）よりねじが飛び出す可能性があります。四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品（四三酸化鉄皮膜）上記以外はSUS品 付属止めねじは2本となります。 D / M×長さ: 12・13・15・16 / M4×3; 18・20・25 / M5×4; 30 / M6×5
¥/1Code	無料

■ホールド部肉厚タイプ

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
STHRBNK	STHCBNK	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
ー	STHCNK		無電解ニッケルメッキ

六角穴付止めねじの付属は追加工を参照ください。



型式 Type	DH7		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(並目)	P	W	P1	F	d1	Q	¥基準単価 丸フランジ STHRBNK	二面フランジ STHCBNK	STHCNK
丸フランジ STHRBNK 二面フランジ STHCBNK STHCNK	12	+0.018 0	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4	1,720	1,830	1,950
	16		6	32	28	50		19		40	32	33	22	5.5	5	1,980	2,180	2,340
	20	+0.021 0	7.5		35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6.6		2,130	2,310	2,430
	25			38	40	68		23		55	45	45	30		6	2,270	2,480	2,660
	30				45	73	10	24	M6	60	50	48	35			2,460	2,730	2,950

Order 注文例

型式

STHRBNK12

SF－STHCNK25

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 200円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式 －（MB）

SSTHCK20 － MB

STHRBNK12 － MB

3 日目出荷

Alterations	六角穴付止めねじ付属
Code	MB
Spec.	六角穴付止めねじを付属します。外筒（D1）よりねじが飛び出す可能性があります。四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品（四三酸化鉄皮膜）上記以外はSUS品 付属止めねじは2本となります。 D / M×長さ: 12・16 / M4×3; 20・25 / M5×4; 30 / M6×5
¥/1Code	無料