

2025 年 7 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体 配線部品事業部

防滴 MS コネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、防滴 MS コネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプにつきまして、安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 8 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

- ・ 防滴 MS コネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500022360/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。

詳細は下記をご参照ください。

現行 : K ケーブル (SSCL3SB シリーズ) ※25 年 5 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162360/>

B ケーブル (オーナンバ製 VCTF ケーブル) ※25 年 8 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000357135/>

D ケーブル (NASVCTF シリーズ) ※25 年 10 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500106540/>

変更後 : K ケーブル (SS300CMSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

B ケーブル (富士電線製 VCTF ケーブル)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000538765/>

D ケーブル (25 年 10 月より発売開始予定)

3. 外観・部材仕様詳細

<K ケーブル>※25 年 5 月より順次変更

			変更前	変更後
メーカー			ミスミ	ミスミ
ケーブル型番			SSCL3SB シリーズ	SS300CMSB シリーズ
外観参考 イメージ				
保有規格			UL/cUL AWM2464 UL LISTED UL13 (CL3)	UL/cUL AWM2464 UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL LISTED UL13 (CL3)
定格 (温度・電圧)			AWM2464 80℃ 300V CL3 90℃ 300V	AWM2464 80℃ 300V CM/CL3 105℃ 300V
結線図				
仕上がり 外径	AWG 20	2P	8.7mm	7.4mm
		4P	9.6mm	8.4mm
		5P	10.4mm	9.1mm
	AWG 22	1P	5.0mm	5.0mm
		10P	11.5mm	10.8mm
	AWG 24	10P	10.3mm	9.8mm

＜B ケーブル＞※25 年 8 月より順次変更

	変更前	変更後
メーカー	オーナンバ	富士電線
ケーブル型番	VCTF	VCTF
外観参考 イメージ		

4. 部材変更時期
上記記載の通り、各部材単位にて順次変更

5. 型番・価格・納期
本部材変更に伴う変更なし

以上