PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ANGLE PULLS

アングル取手

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

外止め

CADデータフォルダ名：49_Pulls

■丸棒グリップタイプ

RoHS10

Type	M材質	S表面処理
UHFSN	SS400	クロムメッキ
UHFSNB	SS400	四三酸化鉄皮膜
UHFNSS	SUS304相当	バフ研磨



型式 Type	L	L1	L2	参考許容荷重(N) UHFSN UHFSNB	UHFNSS	¥基準単価 UHFSN	UHFSNB	UHFNSS
UHFSN(スチール) UHFSNB(スチール) UHFNSS(ステンレス)	110	130	80	2700	7100	1,800	1,750	1,880
	120	140	90	3800	9700	1,950	1,800	2,050
	125	145	95	3400	9500	1,890	1,800	1,980
	160	180	130	3400	3800	2,080	2,050	2,170
	200	220	170	2600	8900	2,270	2,050	2,360
	250	270	220	3400	8500	2,590	2,480	2,680

Example 使用例



■プレート付タイプ

RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品 台座 G M材質	S表面処理	台座 S M材質	S表面処理	ねじ M材質
UHFNGG	SUM22L	クロムメッキ	亜鉛ダイカスト	静電塗装(シルバー)	SUS304	—	SHFBS5−12 M SUS304相当
UHFNSG	SUS304	バフ研磨					
UHFNEAG	アルミ合金	アルマイト処理(白)					

付属品のねじは2本となります。



出荷時は、取手本体から台座部を取り外した状態です。

型式 Type	L	台座選択	L1	許容荷重(N)	参考質量(g)	¥基準単価 UHFNGG	UHFNSG	UHFNEAG
UHFNGG(スチール) UHFNSG(ステンレス) UHFNEAG(アルミ)	48	G(亜鉛ダイカスト) S(SUS304)	86	2000	90	890	1,080	840
	66		104		100	910	1,100	870
	88		126		114	930	1,120	900
	100		138		122	1,000	1,200	960
	110		148		127	1,050	1,300	1,060
	120		158		134	1,080	1,320	1,100
	125		163		136	1,090	1,400	1,150
	160		198		158	1,390	1,500	1,270

SUS304の台座を選択した場合は、プラス180円になります。

■プレート付タイプ

RoHS10

UHFNG



部品名	M材質	S表面処理	A付属品
取手	A6063	アルマイト処理	SHFBS5−12 M SUS304相当
プレート		アルマイト処理	付属品のねじは2本となります。

型式 Type	L	L1	R	R1	参考質量(g)	¥基準単価
UHFNG	100	110	100	145	50	610
	120	130	120	165	52.5	760
	125	135	125	170	54	860

Example 使用例

L寸指定がない場合はL寸100になります。

Order 注文例

型式	—	台座選択
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120	—	G

Price 価格

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜9	10〜14	15〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■アルミタイプ

RoHS10

HHDNFA



M材質 アルミニウム合金
S表面処理 焼付塗装

Example 使用例



型式 Type	L	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
HHDNFA	112	1100	105	720

■鋳物オフセットタイプ

RoHS10

UWASNDF



M材質 SUS304相当
S表面処理 バフ研磨

型式 Type	L	L1	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
UWASNDF	80	98	500	100	1,300
	100	118		110	1,500
	150	168		130	1,650

Order 注文例

型式
HHDNFA112 UWASNDF100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜9	10〜14	15〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■アルミパイプタイプ

RoHS10

部品名	M材質
パイプ	A6063
エルボ	ガラス繊維強化ナイロン

UHFAP
UHFAPF（L寸指定タイプ）



■L寸固定タイプ

型式 Type	L	適用ボルト	¥基準単価
UHFAP(L寸固定)	150	皿ボルトM8	2,080
	200		2,180
	250		2,280
	300		2,380
	400		2,480
	500		2,580
	600		2,680

■L寸指定タイプ

型式 Type	L 指定1mm単位	適用ボルト	¥基準単価
UHFAPF(L寸指定)	100〜150	皿ボルトM8	2,280
	151〜200		2,390
	201〜250		2,490
	251〜300		2,580
	301〜400		2,680
	401〜500		2,780
	501〜600		2,880

Order 注文例

型式	—	L
UHFAP		150
UHFAPFC	—	225

L寸固定タイプは、"−"ハイフンは不要です。

Delivery 出荷日

L寸固定タイプ

在庫品 翌日出荷 P.133

L寸指定タイプ

3 日目出荷

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■小径アルミパイプタイプ

RoHS10

部品名	M材質
パイプ	A6063
エルボ	ポリカーボネイト

UHFAPC
UHFAPFC（L寸指定タイプ）



■L寸固定タイプ

型式 Type	L	適用ボルト	¥基準単価
UHFAPC(L寸固定)	100	六角穴付ボルトM6	1,980
	150		1,980
	200		2,100
	250		2,200
	300		2,300

■L寸指定タイプ

型式 Type	L 指定1mm単位	適用ボルト	¥基準単価
UHFAPFC(L寸指定)	100〜150	六角穴付ボルトM6	2,180
	151〜200		2,300
	201〜250		2,400
	251〜300		2,500

Price 価格

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133。

●UHFAPの場合

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜9	10〜14	15〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外の場合

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。