PLASTIC PULLS・PLATE FOR PULLS

樹脂取手・取手用あて板

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

外止め

■小型樹脂外付取手

RoHS10

UPCNN



M材質
ガラス繊維強化ナイロン6

型式	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価 1〜19コ	¥スライド単価 20〜50
UPCNN	200	25	257	244

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例　型式　UPCNN

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■樹脂外付取手

UPCN



M材質
ガラス繊維強化ナイロン6

型式 Type	A	取手色	H	h	L	L1	R	C	Lr	Lc	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価 B(黒) 1〜9コ	B(黒) 10〜14	B(黒) 15〜50	W(白)・M(オレンジ)・R(赤)・G(緑) 1〜9コ	W(白)・M(オレンジ)・R(赤)・G(緑) 10〜14	W(白)・M(オレンジ)・R(赤)・G(緑) 15〜50
UPCN	19	B(黒) W(白) M(オレンジ) R(赤) G(緑)	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23	276	262	254	500	475	450
			51	45								24	500	475	450	520	494	468
	21		36	30	93.5	112	6.5	10.5	13	7		25	276	262	254	530	503	477
			51	45								28	520	494	468	550	522	495
	26		41	34	117	139	8.5	13.3	15	9		38	276	262	254	580	551	522
			57	50								48	570	541	513	600	570	540
	27		45	37	132	156			16			54	368	350	340	680	646	612
			63	55								62	670	636	603	700	665	630
	28		52	42	152	177	6.5	10.5	13	7		66	368	350	340	—	—	—
			50	42	179	204	8.5	13.3	17	9		68	760	722	684	790	750	711
			71	63								86	780	741	702	810	769	729

取手色指定がない場合は黒になります。　H寸指定がない場合はA19−H36、A21−H36、A26−H41、A27−H45、A28−H50になります。

Order 注文例　型式　UPCN21 − 取手色 B − H 51

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

■アルミフレームへの取付



■あて板使用時

あて板を使用する事によって
割れ・歪みを防止致します。
薄いパネル等に有効です。



■取手用あて板

RoHS10

UPCNAT



M材質　SUS304

型式 Type	L	L1	A	B	N	適用取手	参考質量(g)	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜200
UPCNAT	90	108.5	19	9.25	5.5	UPCN19	31	350	330
	93.5	112	21		6.5	UPCN21	36	380	360
	117	139	26	11	8.5	UPCN26	55	380	360
	132	156	27	12		UPCN27	64	430	400
	179	204	28	12.5		UPCN28	88	580	550

Order 注文例　型式　UPCNAT117

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜200	201〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

PHENOL PULLS / CANTILEVERED PULLS / PLASTIC PULLS WITH CAPS

フェノール取手/片持ち取手/キャップ付樹脂取手

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

外止め

■フェノール取手

RoHS10

UPCFAN



M材質
フェノール樹脂

型式 Type	L	L1	h	H	R	C	Lc	質量(g)	許容荷重(N)	¥基準単価
UPCFAN	90	111	29	50	6.5	10.5	6.5	88	1400	750
	114	135						108		900
	120	141	39	60	8.5	13.5	8.5	116		990
	140	161						131		1,100
	160	181						145	1750	1,150
	180	201						164		1,250
	200	221						178		1,400

■片持ち取手

RoHS10

Type	取手 M材質	取手 S表面処理	キャップ M材質
HHKP	ガラス繊維強化ナイロン(つや消し黒)	—	低密度ポリエチレン(つや消し黒)
HHKA	ADC12	焼付塗装(シルバー)	低密度ポリエチレン(つや消しグレー)



2015年8月よりキャップ材質をナイロン6より割れにくい低密度ポリエチレンに変更しました。

Example 使用例



ボルト・座金は付属しておりません。

型式 Type	L	H	h	A	R	C	Lr	Lc	D	P	K	許容荷重(N) HHKP	許容荷重(N) HHKA	質量(g) HHKP	質量(g) HHKA	¥基準単価 HHKP	¥基準単価 HHKA
HHKP(樹脂) HHKA(アルミ)	80	29	18	16	3	6	5	3	24	12	6	60	200	15	28	720	1,520
	100	35	19	20	4	8	6	4	28	12	8	90	320	29	56	830	1,610
	147	50.5	30	29	6	11	9	6	38	19	9	150	500	78	170	950	1,730

■キャップ付樹脂取手

UPCDG
（ナイロン6）



M材質
ガラス繊維強化ナイロン6

型式 Type	L	L1	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
UPCDG	90	133	500	30	480
	94	136.5		33	500
	117	160		36	550
	132	175		39	650

Order 注文例　型式　UPCFAN90 / HHKP100 / UPCDG132

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口 1〜9	10〜14	15〜50	個別対応 大口 51〜
数量	1〜9	10〜14	15〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■取手用ナット

RoHS10

HHPUW



M材質　SUS304

型式 Type	P	適用取手	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜100
HHPUW	90	UPCDG90	370	340

Order 注文例　型式　HHPUW90

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜100	101〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。