COLLARS -STANDARD TYPE-

# 金属カラー

## ー並級　L寸選択タイプー

価格改訂

□:値下げ価格
□:新価格
□:スライド値引率変更

カタログ規格外品はこちら P.137

RoHS10

| Type 並級 | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|
| KNCLB | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 |
| KNCLM | | 無電解ニッケルメッキ |
| KNCLSS | SUS304 | ー |

※ D=16以下　C0.1～0.2
D=20以上　C0.5以下

並級




### ■並級

| 型式 Type | V | D 選択 | | | | | | | | | | | | | L 選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCLB KNCLM KNCLSS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | 10 12 15 20 25 30 35 |
| | 4 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | | | | |
| | 5 | | | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | | | | |
| | 6 | | | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | | | |
| | 8 | | | | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | | |
| | 10 | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | | |
| | 12 | | | | | | | | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | | |
| | 15 | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | 25 | 30 | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | 30 | | |

Order 注文例

| 型式 | − | D | − | L |
|---|---|---|---|---|
| KNCLB3 | − | 5 | − | 10 |

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

### ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 大口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～49 | 50～100 | 101～200 | 201～ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | +5日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| 型式 Type | D | ¥基準単価 L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCLB KNCLM | 5 | 200 | 200 | 210 | 230 | 230 | 230 | 250 |
| | 6 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 250 | 260 |
| | 8 | 200 | 220 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 10 | 210 | 230 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 12 | 230 | 260 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | 13 | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 14 | 280 | 280 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 15 | 300 | 300 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 16 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 20 | 330 | 330 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 25 | 400 | 440 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 30 | 440 | 450 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| 型式 Type | D | ¥基準単価 L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCLSS | 5 | 250 | 260 | 280 | 290 | 340 | 350 | 360 |
| | 6 | 250 | 260 | 280 | 290 | 340 | 350 | 360 |
| | 8 | 260 | 290 | 320 | 340 | 340 | 350 | 360 |
| | 10 | 290 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 410 |
| | 12 | 300 | 330 | 350 | 380 | 420 | 440 | 450 |
| | 13 | 320 | 340 | 360 | 400 | 420 | 440 | 450 |
| | 14 | 350 | 360 | 370 | 400 | 420 | 440 | 450 |
| | 15 | 380 | 400 | 430 | 440 | 440 | 450 | 460 |
| | 16 | 380 | 400 | 430 | 440 | 440 | 450 | 460 |
| | 20 | 400 | 410 | 440 | 450 | 520 | 560 | 570 |
| | 25 | 490 | 530 | 570 | 600 | 600 | 600 | 640 |
| | 30 | 490 | 530 | 570 | 600 | 680 | 730 | 800 |

価格は外径(D)基準です。



COLLARS -STANDARD TYPE-

# 金属カラー

## ー並級・精密級　L寸指定タイプー

価格改訂

□:値下げ価格
□:新価格
□:スライド値引率変更

2日目出荷 納期短縮

大口対応 BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら P.137

RoHS10

| Type L寸指定タイプ 並級 | 精密級 | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|
| NCLC | ACSC | S45C相当 | ー |
| NCLB | ABSC | | 四三酸化鉄皮膜 |
| NCLM | AMSC | | 無電解ニッケルメッキ |
| NCLA | AASC | 2000系アルミ合金 | アルマイト(白色) |
| NCLSS | SASC | SUS304 | ー |

焼入品は P.169

※ D=16以下　C0.1～0.2
D=20以上　C0.5以下

並級




精密級




### ■並級・精密級

| 型式 Type | V | D 選択 | L 指定 0.1mm単位 | ¥基準単価 並級 NCLC | NCLB | NCLM | NCLA | NCLSS | 精密級 ACSC | ABSC | AMSC | AASC | SASC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー並級ー NCLC NCLB NCLM NCLA NCLSS ー精密級ー ACSC ABSC AMSC AASC SASC | 2 | 4 5 6 8 10 | 10.0～ 16.0 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 270 | 290 | 310 | 330 | 420 |
| | 3 | 5 6 8 10 12 | 10.0～ 25.0 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 270 | 290 | 310 | 330 | 420 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 230 | 240 | 260 | 270 | 410 | 280 | 310 | 320 | 340 | 510 |
| | 4 5 6 | (6) 8 10 12 13 14 15 16 (6)…V4に適用 | 10.0～ 25.0 | 210 | 230 | 250 | 260 | 440 | 270 | 290 | 310 | 330 | 550 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 230 | 240 | 260 | 270 | 490 | 290 | 320 | 330 | 350 | 600 |
| | | 20 25 | 10.0～ 25.0 | 230 | 240 | 260 | 270 | 510 | 290 | 320 | 340 | 360 | 630 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 400 | 410 | 420 | 420 | 570 | 490 | 500 | 510 | 530 | 690 |
| | 8 10 12 | (10) (12) (13) (14) (15) (16) (10)…V8に適用 (12 13 14)…V8・10に適用 | 10.0～ 25.0 | 270 | 280 | 290 | 330 | 450 | 340 | 350 | 360 | 400 | 570 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 280 | 330 | 320 | 370 | 510 | 350 | 400 | 380 | 440 | 620 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 430 | 440 | 450 | 450 | 570 | 540 | 550 | 570 | 570 | 690 |
| | | | 75.1～100.0 | 550 | 570 | 580 | 580 | 710 | 690 | 700 | 710 | 730 | 870 |
| | | 20 25 | 10.0～ 25.0 | 290 | 300 | 340 | 350 | 570 | 370 | 400 | 410 | 440 | 700 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 410 | 420 | 430 | 430 | 620 | 540 | 550 | 570 | 580 | 760 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 580 | 590 | 600 | 600 | 880 | 710 | 730 | 730 | 750 | 1,030 |
| | | | 75.1～100.0 | 750 | 760 | 770 | 770 | 1,100 | 900 | 920 | 930 | 930 | 1,250 |
| | | 30 35 | 10.0～ 25.0 | 400 | 420 | 430 | 430 | 610 | 590 | 620 | 640 | 630 | 790 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 720 | 750 | 760 | 760 | 1,130 | 920 | 950 | 970 | 960 | 1,300 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,050 | 1,060 | 1,080 | 1,080 | 1,650 | 1,250 | 1,290 | 1,320 | 1,310 | 1,840 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,270 | 1,360 | 1,380 | 1,410 | 2,160 | 1,470 | 1,580 | 1,620 | 1,640 | 2,350 |
| | 10 12 | 40 50 60 | 10.0～ 25.0 | 690 | 790 | 850 | 880 | 1,540 | 880 | 980 | 1,040 | 1,080 | 1,740 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 930 | 1,030 | 1,190 | 1,300 | 2,690 | 1,120 | 1,220 | 1,380 | 1,500 | 2,890 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,340 | 1,510 | 1,580 | 1,700 | 3,840 | 1,550 | 1,730 | 1,790 | 1,910 | 4,060 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,530 | 1,730 | 1,700 | 1,980 | 5,380 | 1,730 | 1,940 | 1,900 | 2,190 | 5,590 |
| | 15 16 20 | (20) 25 (20)…V15・16に適用 | 10.0～ 25.0 | 300 | 330 | 360 | 390 | 600 | 420 | 450 | 470 | 510 | 770 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 470 | 490 | 500 | 510 | 690 | 630 | 660 | 670 | 680 | 860 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 610 | 610 | 630 | 680 | 970 | 770 | 780 | 800 | 850 | 1,140 |
| | | | 75.1～100.0 | 850 | 870 | 880 | 890 | 1,300 | 1,010 | 1,050 | 1,060 | 1,070 | 1,470 |
| | | 30 35 | 10.0～ 25.0 | 460 | 490 | 510 | 510 | 710 | 640 | 680 | 680 | 700 | 900 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 840 | 860 | 880 | 880 | 1,310 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,070 | 1,510 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,220 | 1,240 | 1,270 | 1,270 | 1,920 | 1,420 | 1,450 | 1,470 | 1,470 | 2,120 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,290 | 1,380 | 1,400 | 1,450 | 2,200 | 1,500 | 1,620 | 1,650 | 1,670 | 2,400 |
| | | 40 50 60 | 10.0～ 25.0 | 720 | 770 | 880 | 920 | 1,570 | 920 | 960 | 1,070 | 1,120 | 1,770 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 960 | 1,060 | 1,220 | 1,330 | 2,720 | 1,150 | 1,250 | 1,410 | 1,540 | 2,930 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,370 | 1,550 | 1,620 | 1,730 | 3,880 | 1,570 | 1,760 | 1,820 | 1,940 | 4,090 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,560 | 1,760 | 1,730 | 1,920 | 5,410 | 1,760 | 1,980 | 1,930 | 2,140 | 5,630 |
| | 25 | 30 35 | 10.0～ 25.0 | 500 | 520 | 540 | 540 | 750 | 680 | 710 | 710 | 730 | 940 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 870 | 890 | 920 | 920 | 1,340 | 1,070 | 1,080 | 1,100 | 1,110 | 1,550 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,250 | 1,280 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | 1,460 | 1,480 | 1,500 | 1,500 | 2,160 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,310 | 1,400 | 1,420 | 1,480 | 2,250 | 1,540 | 1,650 | 1,680 | 1,710 | 2,440 |
| | 25 30 | 40 50 60 | 10.0～ 25.0 | 760 | 800 | 920 | 950 | 1,600 | 950 | 990 | 1,110 | 1,150 | 1,810 |
| | | | 25.1～ 50.0 | 990 | 1,100 | 1,250 | 1,370 | 2,760 | 1,190 | 1,290 | 1,450 | 1,570 | 2,960 |
| | | | 50.1～ 75.0 | 1,400 | 1,580 | 1,650 | 1,760 | 3,910 | 1,600 | 1,800 | 1,850 | 1,980 | 4,120 |
| | | | 75.1～100.0 | 1,590 | 1,800 | 1,760 | 1,920 | 5,450 | 1,800 | 2,010 | 1,970 | 2,140 | 5,660 |

Order 注文例

| 型式 | − | D | − | L |
|---|---|---|---|---|
| NCLB3 | − | 5 | − | 10.5 |

Delivery 出荷日

● 材質S45C相当(～D40)・SUS304(～D40)

2 日目出荷

● 材質S45C相当(D50～)・SUS304(D50～)

3 日目出荷

●2日目・3日目共通

急 ストーク A早割 翌日出荷 200円/1明細行　ストーク A 翌日出荷 200円/1本　ご注文締切 PM 3:00迄 PM 6:00迄 P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

● 材質 2000系アルミ合金

5 日目出荷　急 ストーク B 3日目出荷 200円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

大口出荷日 +3 日目出荷　数量 100～200

ストーク対応なし

Price 価格

### ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

● S45C相当(～D40)・SUS304(～D40)・2000系アルミ合金

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 大口 | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～19 | 20～49 | 50～99 | 100～300 | 301～600 | 601～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | +3日 | +5日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● S45C相当(D50～)・SUS304(D50～)

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 大口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～19 | 20～49 | 50～99 | 100～200 | 201～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | +3日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。