PEEKプレート

ースタンダード/摺動・導電性グレードー

規格追加 赤文字表示

類似寸法は07加工カタログ：P.135

この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。



RoHS

特性 P.2552

T寸選択タイプ	T寸フリータイプ 公差Q	T寸フリータイプ 公差M	グレード	色	使用雰囲気温度
PKA	PKAQ	PKAM	スタンダードグレード	灰褐色	−50〜250℃
PKAH	PKAHQ	PKAHM	摺動グレード	黒色	
PKCA	PKCAQ	PKCAM	導電性グレード	黒色	常温〜250℃

●A・Bの寸法公差


A・B	～99mm	100～250	251～
	±0.5	±0.75	±1.0

T寸			公差
選択タイプ		5・8・10	+1.1 0
		16・20・25	+1.7 0
フリータイプ	公差Q	5〜24	+0.2 0
	公差M		0 −0.2

標準タイプ

穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

ー2穴ー 2H・K2H　ー2穴ー 2HL・K2HL　ー4穴ー 4H・K4H　ー6穴ー 6H・K6H



A≧B


M 材質 PEEK

■標準タイプ

型式 Type	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	T PKA□・PKAH□	T PKCA□
T寸選択タイプ PKA PKAH	20〜300	20〜200	5・8・10（選択）	5・8・10（選択）
PKCA	20〜250	20〜150	16・20・25（選択）	16・20（選択）
T寸フリータイプ（公差Q）PKAQ PKAHQ PKCAQ	20〜250	20〜150	5〜24（指定1mm単位）	5〜19（指定1mm単位）
T寸フリータイプ（公差M）PKAM PKAHM PKCAM	20〜250	20〜150	5〜24（指定1mm単位）	5〜19（指定1mm単位）

穴加工詳細 N（通し穴） Z（ザグリ穴）

ネジインサート加工詳細 M（ネジインサート）



ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	—
h	4	5	6	7	9	—

■表1

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

指定方法 （例）M4ーL6

L≦T

ネジインサートHLTS の詳細はP.1401参照

L+5<Tの場合は止まり穴になります。

■穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

型式 Type	型式 呼び	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	T PKA□・PKAH□	T PKCA□	指定0.5mm単位 F	指定0.5mm単位 G
T寸選択タイプ PKA PKAH PKCA	（穴加工）2H 2HL 4H 6H（ネジインサート加工）K2H K2HL K4H K6H	20〜300	20〜200	5・8・10（選択）	5・8・10（選択）	9〜291（2穴・4穴タイプ）	5〜195（2H・K2H）
						9〜145（6穴タイプ）	9〜191（上記以外）
		20〜250	20〜150	16・20・25（選択）	16・20（選択）	9〜241（2穴・4穴タイプ）	5〜145（2H・K2H）
						9〜120（6穴タイプ）	9〜141（上記以外）
T寸フリータイプ（公差Q）PKAQ PKAHQ PKCAQ		20〜250	20〜150	5〜24（指定1mm単位）	5〜19（指定1mm単位）	9〜241（2穴・4穴タイプ）	5〜145（2H・K2H）
T寸フリータイプ（公差M）PKAM PKAHM PKCAM		20〜250	20〜150	5〜24（指定1mm単位）	5〜19（指定1mm単位）	9〜120（6穴タイプ）	9〜141（上記以外）

T寸法	穴加工付ボルト呼び径選択 N（通し穴）	穴加工付ボルト呼び径選択 Z（ザグリ穴）	ネジインサート加工付ボルト呼び径選択 M（ネジインサート）	L（挿入長さ）
5〜7	3 4 5 6 8 10	—	3 4	表1より選択
8・9		3 4 5	3 4 5 6 8	
10〜15		4 5 6	3 4 5 6 8 10	
16〜19		4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
20〜24		4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
25		4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

■ソリ・ネジレ率

T寸	1000mmに対するソリ・ネジレ率
5〜10	1.2%
16〜25	0.8%

F寸の指定範囲は、2H・2HL・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A−d(d1)−5、6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A/2−d(d1)/2−2.5が必要です。

G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
（dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき）

穴加工付タイプを選択の場合、N（通し穴）・Z（ザグリ穴）から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M（ネジインサート）・L（挿入長さ）を選択してください。

Order 注文例

■標準タイプ

型式	A	B	T
PKA	150	118	5
PKAM	150	100	7

■穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

型式	A	B	T	F	G	ボルト呼び径	L
PKA2H	50	25	8	F34	G10	N4	
PKCAK2H	150	120	8	F80	G60	M8	L8

Delivery 出荷日

■標準タイプ（T寸選択タイプ）

3 日日発送　ストーク T 1,600円/1本　ストーク A 800円/1本　P.92

同一サイズ3本以上は一律2,160円（ストークTは除く）

■標準タイプ（T寸フリータイプ）
■穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

5 日日発送　ストーク B 500円/1本　P.92

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格

この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります（1円単位は切捨）。

（例）型式 PKCA ー100ー100ー10 のとき　（表中価格）9,240 × （素材係数）2.8 = 標準タイプ単価 25,872 ➡ 単価 25,870円

■標準タイプ単価　T寸フリータイプを選択した場合はT寸フリータイプ料金を加えた金額になります。

型式	T寸 選択タイプ	T寸 フリータイプ	A	¥単価 1〜50枚 B 20〜50	51〜75	76〜100	101〜125	126〜150	151〜175	176〜200
Type 素材係数 PKA（×1.0） PKCA（×2.8）	5	5〜7	20〜 50	1,630	—	—	—	—	—	—
			51〜 75	1,900	3,300	—	—	—	—	—
			76〜100	2,100	3,850	5,270	—	—	—	—
			101〜125	2,570	4,450	5,940	7,230	—	—	—
			126〜150	3,080	5,030	6,810	8,260	11,550	—	—
			151〜175	3,650	5,480	7,560	9,120	12,150	12,880	—
			176〜200	4,220	6,450	8,750	10,940	13,680	14,580	21,870
			201〜225	4,860	7,290	9,970	12,150	15,090	16,850	24,300
			226〜250	5,480	8,430	11,520	13,680	16,850	19,890	27,350
			251〜275	5,920	9,000	12,170	14,770	17,980	20,660	29,520
			276〜300	6,890	10,330	13,770	15,920	20,660	25,830	34,430
	8	8〜9	20〜 50	2,210	—	—	—	—	—	—
			51〜 75	2,540	4,730	—	—	—	—	—
			76〜100	3,030	5,520	7,510	—	—	—	—
			101〜125	3,680	6,360	8,470	10,320	—	—	—
			126〜150	4,410	7,190	9,710	11,800	16,510	—	—
			151〜175	5,220	7,830	10,790	13,050	17,380	18,400	—
			176〜200	6,030	9,200	12,510	15,640	19,550	20,860	31,270
			201〜225	6,950	10,430	14,220	17,380	21,570	24,060	34,750
			226〜250	7,830	12,040	16,550	19,550	24,060	28,440	39,090
			251〜275	8,460	12,860	17,380	21,100	25,680	29,530	39,850
			276〜300	9,850	14,770	19,700	22,730	29,530	36,920	46,490
	10	10	20〜 50	2,710	—	—	—	—	—	—
			51〜 75	3,130	5,820	—	—	—	—	—
			76〜100	3,700	6,780	9,240	—	—	—	—
			101〜125	4,520	7,820	10,420	12,710	—	—	—
			126〜150	5,430	8,840	11,950	14,510	20,320	—	—
			151〜175	6,420	9,630	13,270	16,040	21,390	22,650	—
			176〜200	7,410	11,320	15,390	19,250	24,060	25,650	38,480
			201〜225	8,550	12,840	17,500	21,390	26,540	29,610	40,380
			226〜250	9,630	14,800	20,250	24,060	29,610	35,000	45,430
			251〜275	10,390	15,810	21,390	25,960	31,610	36,340	49,030
			276〜300	12,130	18,180	24,230	27,960	36,340	42,900	57,200

型式	T寸 選択タイプ	T寸 フリータイプ	A	¥単価 1〜50枚 B 20〜50	51〜75	76〜100	101〜125	126〜150
Type 素材係数 PKA（×1.0） PKCA（×2.8）	16	16	20〜 50	4,340	—	—	—	—
			51〜 75	5,010	9,290	—	—	—
			76〜100	5,910	10,830	14,780	—	—
			101〜125	7,230	12,510	16,680	20,320	—
			126〜150	8,680	14,140	19,120	23,220	32,490
			151〜175	10,260	15,390	21,240	25,650	34,210
			176〜200	11,850	18,110	24,630	30,780	38,480
			201〜225	13,690	20,530	27,990	34,210	40,110
			226〜250	14,540	22,370	30,600	36,340	42,250
	20	17〜20	20〜 50	5,330	—	—	—	—
			51〜 75	6,160	11,420	—	—	—
			76〜100	7,260	13,310	18,160	—	—
			101〜125	8,880	15,370	20,490	24,970	—
			126〜150	10,650	17,370	23,490	28,520	39,930
			151〜175	12,610	18,920	26,100	31,530	39,710
			176〜200	14,560	22,250	30,260	37,830	44,660
			201〜225	16,820	25,230	34,390	39,710	49,290
			226〜250	17,870	27,490	35,530	42,180	51,910
PKA（×1.0）	25	21〜24	20〜 50	6,640	—	—	—	—
			51〜 75	7,660	14,220	—	—	—
			76〜100	9,050	16,590	22,610	—	—
			101〜125	11,060	19,130	25,500	31,090	—
			126〜150	13,270	21,640	29,260	35,530	46,960
			151〜175	15,720	23,560	32,490	39,250	49,440
			176〜200	18,120	27,720	37,690	44,490	55,620
			201〜225	20,950	31,410	40,450	49,440	61,370
			226〜250	22,250	34,230	44,230	52,530	64,650

表示数量超えはお見積り

■T寸フリータイプ料金（PK□□Q・PK□□Mの型番）

¥単価		B 20〜100	101〜200	201〜250
A	20〜100	570円	—	—
	101〜200	1,140円	1,710円	—
	201〜300	1,710円	2,280円	2,850円
	301〜400	2,280円	2,850円	3,420円

■穴加工料金

穴加工付 Type	ボルト呼び N（通し穴）	ボルト呼び Z（ザグリ穴）
2H・2HL	300円	400円
4H	600円	800円
6H	900円	1,200円

■ネジインサート加工料金

ネジインサート加工付 Type	ボルト呼び M（ネジインサート）
K2H・K2HL	620円
K4H	1,240円
K6H	1,540円

穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。

（例）型式 PKA4H ー100ー80ー5ーF65ーG55ーN4 のとき　（標準タイプ単価）5,270 + （穴加工料金）600 = 穴加工タイプ単価 5,870円

（例）型式 PKCAQK2H ー150ー90ー6ーF100ーG50ーM4ーL4 のとき　（標準タイプ単価）19,060(6,810×2.8) + （T寸フリータイプ料金）1,140 + （ネジインサート加工料金）620 = ネジインサート加工タイプ単価 20,820円

追加工はP.2584をご参照ください。