中・大型用リターンピン

ーザグリ穴付タイプー

RoHS

RP8TXE(e7)
RP8TXF(f6)



M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC～(高周波焼入れ)

右側先端面にセンター穴がつく場合があります。

H	d	D	D公差 RP8TXE(e7)	D公差 RP8TXF(f6)	型式 Type	型式 D	L 指定0.1mm単位
20	10.5	15	−0.032 −0.050	−0.016 −0.027	RP8TXE (e7) RP8TXF (f6)	15	100.0～ 400.0
25		20	−0.040 −0.061	−0.020 −0.033		20	100.0～ 600.0
30	15.5	25				25	100.0～ 700.0
35	20.5	30				30	100.0～ 800.0
40	25.5	35	−0.050 −0.075	−0.025 −0.041		35	100.0～1000.0

Order 注文例

型式 − L
RP8TXE20 − 582.5

Delivery 出荷日 3 日目発送

ストーク A 800円/1本 P.48

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.47

数量	1～9	10～19	20～29	30～50	表示数量超えは価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	15%	

型式 Type	D \ L	L100.0～150.0	L150.1～200.0	L200.1～250.0	L250.1～300.0	L300.1～350.0	L350.1～400.0	L400.1～450.0	L450.1～500.0	L500.1～550.0	L550.1～600.0
		¥基準単価 1～9本									
RP8TXE	15	1,380	1,560	1,790	2,060	2,160	2,580	—	—	—	—
	20	1,460	1,630	1,920	2,200	2,490	2,770	3,250	4,010	4,550	5,310
	25	1,630	1,870	2,160	2,470	2,820	3,150	3,630	4,200	5,030	6,550
	30	1,820	2,110	2,390	2,680	3,150	3,530	4,200	5,150	6,070	7,400
	35	4,960	4,960	4,960	4,960	5,640	6,330	7,620	8,910	10,110	11,410
RP8TXF	15	1,450	1,630	1,860	2,140	2,230	2,660	—	—	—	—
	20	1,540	1,710	2,000	2,280	2,570	2,850	3,330	4,090	4,750	5,510
	25	1,710	1,950	2,230	2,550	2,900	3,230	3,710	4,280	5,230	6,750
	30	1,900	2,190	2,470	2,760	3,230	3,610	4,280	5,230	6,270	7,600
	35	5,040	5,040	5,040	5,040	5,720	6,400	7,700	8,990	10,310	11,610

型式 Type	D \ L	L600.1～650.0	L650.1～700.0	L700.1～800.0	L800.1～900.0	L900.1～1000.0
		¥基準単価 1～9本				
RP8TXE	25	7,880	9,210	—	—	—
	30	9,110	11,010	13,010		
	35	12,770	14,110	16,520	18,140	20,040
RP8TXF	25	8,080	9,410	—	—	—
	30	9,310	11,210	13,210		
	35	12,970	14,310	16,720	18,340	20,240

Alterations 追加工

型式 − L − (NCH)
RP8TXE15 − 106.5 − NCH

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	NCH	ザグリなしタイプに変更します。	−200

中・大型用リターンピン

ータップ付タイプー

RoHS

RP8TSM



M 材質 S45C(生材)

H	ツバ部タップサイズ M	ツバ部タップサイズ ℓ	型式 Type	型式 D	L 指定1mm単位
30	8	15	RP8TSM	25	100～ 700
35	10	20		30	100～ 800
37				32	100～ 800
45				40	100～1000

RP8TSMは(旋盤仕上げの為)リターンピン用スプリングと併用するとスプリング(内径)にキズがつき破損することがあります。選択時にはご注意ください。

Order 注文例

型式 − L
RP8TSM30 − 342

Delivery 出荷日 3 日目発送

ストーク A 800円/1本 P.48

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.47

数量	1～9	10～19	20～29	30～50	表示数量超えは価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	15%	

型式 Type	D \ L	L100～150	L151～200	L201～250	L251～300	L301～350	L351～400	L401～450	L451～500	L501～550	L551～600
		¥基準単価 1～9本									
RP8TSM	25	2,080	2,260	2,470	2,700	3,190	3,990	4,790	5,810	6,840	7,970
	30	2,220	2,430	2,710	2,990	4,590	5,290	5,990	6,770	7,550	8,910
	32	2,500	2,790	3,560	3,850	4,850	5,670	6,500	7,440	8,370	10,030
	40	3,960	4,280	4,990	5,420	6,840	7,770	8,690	9,550	10,400	11,900

型式 Type	D \ L	L601～650	L651～700	L701～800	L801～900	L901～1000
		¥基準単価 1～9本				
RP8TSM	25	9,090	9,660	—	—	—
	30	10,260	10,910	11,540		
	32	11,690	12,510	13,340		
	40	13,400	14,750	16,100	17,530	19,670

Alterations 追加工

型式 − L − (NM1・NM2・NM3)
RP8TSM25 − 199 − NM1

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	NM1	先端のタップ加工をタップなしに変更します。 ⊗NM2・NM3との併用不可	−200
	NM2	ツバ側のタップ加工をタップなしに変更します。 ⊗NM1・NM3との併用不可	−200
	NM3	先端のタップ加工とツバ側のタップ加工をタップなしに変更します。 ⊗NM1・NM2との併用不可	−400