BLOCK CORE PINS －STRAIGHT TYPE / FLANGE TYPE－

ブロックコアピン

－ストレートタイプ／フランジ付タイプ－

追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

－ストレートタイプ－ SPHD・BCSS□



－フランジ付タイプ－ BCS□





フランジ部の逃し

T P・W寸法公差 $^{0}_{-0.005}$

型式 ストレートタイプ	型式 フランジ付タイプ	M 材質	H 硬度
SPHD	BCSH	SKH51	61～64HRC
BCSSX	BCSX	STAVAX ESR®	27～35HRC
BCSSR	BCSR	RIGOR®	53～55HRC
BCSSV	BCSV	ORVAR® SUPREME	47～49HRC
BCSSA	BCSA		51～53HRC
BCSSN	BCSN	NAK80	37～43HRC
BCSSD	BCSD	DH2F	38～42HRC

STAVAX ESR®、ORVAR® SUPREME 及び RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。

■ストレートタイプ

型式 Type	指定0.01mm単位 L	P	W
SPHD (SKH51) BCSSX (STAVAX ESR®) BCSSR (RIGOR®) BCSSV (ORVAR® SUPREME) BCSSA BCSSN (NAK80) BCSSD (DH2F)	10.00 ～ ＊70.00 (100.00)	1.00～ 1.99	1.00～10.00
		2.00～10.00	1.00～20.00
		10.01～20.00	2.00～20.00

＊P＜2.00 ⇒ L≦50.00　W＜2.00 ⇒ L≦50.00
BCSSRはW≦3.49 ⇒ L≦50.00
SPHD・BCSSN(L70.01～100.00)、BCSSX ⇒ P・W≧5.01
BCSSD ⇒ P・W≧2.00
L寸の( )内は、SPHD・BCSSX・BCSSNのみの規格です。

■フランジ付タイプ

型式 Type	指定0.01mm単位 L	P	W	H
BCSH (SKH51) BCSX (STAVAX ESR®) BCSR (RIGOR®) BCSV (ORVAR® SUPREME) BCSA BCSN (NAK80) BCSD (DH2F)	10.00 ～ ＊70.00 (100.00)	1.00～ 1.99	1.00～10.00	4
		2.00～10.00	1.00～20.00	6
		10.01～20.00	2.00～20.00	

＊P＜2.00 ⇒ L≦50.00　W＜2.00 ⇒ L≦50.00
BCSRはW≦3.49 ⇒ L≦50.00
BCSH・BCSN(L70.01～100.00)、BCSX ⇒ P・W≧5.01
BCSD ⇒ P・W≧2.00
L寸の( )内は、BCSH・BCSX・BCSNのみの規格です。

Order 注文例

型式	L	P	W	H(BCS□のみ)
BCSR	20.00	P3.20	W3.00	H6

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応					個別対応 大口
数量	1～4	5～19	20～29	30～50		51～
値引率	基準単価	5%	10%	15%		お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

・SPHD・BCSS□・BCS□　3 日目出荷
・BCSSD・BCSD　5 日目出荷

急 ストーク B　3日目出荷　500円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加工

型式	L	P	W	R	H(HC)	(TC)
BCSR	20.00	P3.20	W3.00		HC5	TC0.5
BCSR－1AR	20.00	P3.20	W3.00	R0.2	HC5	TC0.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	フランジ幅変更(0.3≦TC≦3.0) BCSXのみ(0.3≦TC≦1.0) TC＝指定0.1mm単位 L10.00～30.00 ⇒ 0.3≦TC≦1.5 L30.01～50.00 ⇒ 0.3≦TC≦2.5 L50.01～70.00 ⇒ 0.3≦TC≦3.0	200
	HC	フランジ厚変更 HC＝指定0.1mm単位 2≦HC＜H L寸法は指定寸法通り	200

■精度基準

精度基準		材質 SKH51	その他
ソリ		a≦0.01	P・W＜2 ⇒ a≦0.05 P・W≧2 ⇒ a≦0.01
直角度		b≦0.01	
平行度		P・W≦10 ⇒ C≦0.005 P・W＞10 ⇒ C≦0.01	

■ストレートタイプ

STAVAX ESR®、ORVAR® SUPREME及びRIGOR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

型式	W ＼ P	¥基準単価 1～4本 1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
SPHD (SKH51)	1.00～ 1.99	7,040	7,600	8,100	8,450	—	—
	2.00～ 3.00	7,600	3,530	3,530	3,730	3,130	3,330
	3.01～ 5.00	8,100	3,530	3,530	3,730	3,130	3,330
	5.01～10.00	8,450	3,730	3,730	3,070(5,770)	3,460(6,310)	3,770(6,970)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	3,130	3,130	3,460(6,380)	3,630(7,060)	4,510(8,910)
	15.01～20.00	—	3,330	3,330	3,770(6,970)	4,510(8,910)	4,950(9,390)
BCSSX (STAVAX ESR®)	5.01～10.00	—	—	—	6,740(7,930)	7,000(8,190)	8,150(9,350)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	—	—	7,000(8,190)	9,110(10,300)	9,540(10,730)
	15.01～20.00	—	—	—	8,150(9,350)	9,540(10,730)	9,810(11,000)
BCSSR (RIGOR®)	1.00～ 1.99	7,740	8,360	8,910	9,290	—	—
	2.00～ 3.00	8,360	4,740	4,970	4,220	4,760	3,600
	3.01～ 5.00	8,910	4,970	3,480	3,200	3,410	3,600
	5.01～10.00	9,290	4,220	3,200	2,970	3,230	3,780
	10.01～15.00	—	4,760	3,410	3,230	3,840	4,140
	15.01～20.00	—	3,600	3,600	3,780	4,140	4,340
BCSSV BCSSA (ORVAR® SUPREME)	1.00～ 1.99	8,150	8,800	9,360	9,780	—	—
	2.00～ 3.00	8,800	4,990	4,920	4,200	4,450	4,230
	3.01～ 5.00	9,360	4,920	3,700	3,610	3,840	4,230
	5.01～10.00	9,780	4,200	3,610	3,350	3,630	4,390
	10.01～15.00	—	4,450	3,840	3,630	4,140	4,490
	15.01～20.00	—	4,230	4,230	4,390	4,490	4,880
BCSSN (NAK80)	1.00～ 1.99	7,740	8,350	8,890	9,280	—	—
	2.00～ 3.00	8,350	4,660	4,660	3,410	3,470	3,120
	3.01～ 5.00	8,890	4,660	3,470	3,410	3,060	3,120
	5.01～10.00	9,280	3,410	2,970	2,820(5,190)	3,000(5,420)	3,410(6,110)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	3,470	3,060	3,000(5,420)	3,580(6,820)	3,670(7,100)
	15.01～20.00	—	3,120	3,120	2,970(5,060)	3,670(7,100)	3,920(7,280)
BCSSD (DH2F)	2.00～ 3.00	—	5,240	5,240	3,830	3,720	3,460
	3.01～ 5.00	—	5,240	3,900	3,340	3,290	3,360
	5.01～10.00	—	3,830	3,340	3,170	3,220	3,660
	10.01～15.00	—	3,720	3,290	3,220	3,850	3,940
	15.01～20.00	—	3,350	3,360	3,670	3,940	4,200

■フランジ付タイプ

型式	W ＼ P	¥基準単価 1～4本 1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH (SKH51)	1.00～ 1.99	7,780	8,410	8,970	9,360	—	—
	2.00～ 3.00	8,410	4,500	4,500	4,720	3,780	4,000
	3.01～ 5.00	8,970	4,500	4,500	4,720	3,780	4,000
	5.01～10.00	9,360	4,720	4,720	3,640(7,130)	4,010(7,700)	4,420(8,510)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	3,780	3,780	4,010(7,700)	4,280(8,670)	5,110(10,510)
	15.01～20.00	—	4,000	4,000	4,420(8,510)	5,110(10,510)	5,480(10,820)
BCSX (STAVAX ESR®)	5.01～10.00	—	—	—	9,430(10,200)	9,450(10,230)	11,090(11,870)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	—	—	9,450(10,230)	11,450(12,230)	13,100(13,880)
	15.01～20.00	—	—	—	11,090(11,870)	13,100(13,880)	14,230(15,010)
BCSR (RIGOR®)	1.00～ 1.99	8,980	9,690	10,320	10,770	—	—
	2.00～ 3.00	9,690	5,890	6,000	6,270	6,830	4,890
	3.01～ 5.00	10,320	6,000	4,650	4,560	4,690	4,890
	5.01～10.00	10,770	6,270	4,560	4,340	4,730	5,490
	10.01～15.00	—	6,830	4,690	4,730	5,460	5,820
	15.01～20.00	—	4,890	4,890	5,490	5,820	6,260
BCSV BCSA (ORVAR® SUPREME)	1.00～ 1.99	9,460	10,220	10,880	11,350	—	—
	2.00～ 3.00	10,220	6,160	5,890	6,150	6,400	5,570
	3.01～ 5.00	10,880	5,890	4,810	4,900	5,150	5,570
	5.01～10.00	11,350	6,150	4,900	4,700	4,990	5,830
	10.01～15.00	—	6,400	5,150	4,990	5,590	6,160
	15.01～20.00	—	5,570	5,570	5,830	6,160	7,670
BCSN (NAK80)	1.00～ 1.99	8,380	9,050	9,630	10,050	—	—
	2.00～ 3.00	9,050	5,100	5,100	4,940	4,960	4,110
	3.01～ 5.00	9,630	5,100	4,140	3,860	3,950	4,110
	5.01～10.00	10,050	4,940	3,860	3,620(6,810)	3,700(6,820)	4,280(7,910)
( )内の価格は L70.01～100.00に適用	10.01～15.00	—	4,960	3,950	3,700(6,820)	4,200(8,170)	4,690(9,260)
	15.01～20.00	—	4,110	4,110	4,280(7,910)	4,690(9,260)	5,280(10,010)
BCSD (DH2F)	2.00～ 3.00	—	5,820	5,820	5,630	5,410	4,620
	3.01～ 5.00	—	5,820	4,720	4,400	4,300	4,480
	5.01～10.00	—	5,630	4,400	4,130	4,030	4,650
	10.01～15.00	—	5,410	4,300	4,030	4,570	5,110
	15.01～20.00	—	4,480	4,480	4,650	5,110	5,750