

P. 1 -869,871 <規格表>注釈

マークの4番目に入った文言削除

Type	①アンギュラベアリング(背面組合せ) ②深溝玉軸受	③ホルダ ④内輪用スベーサ⑤ノーマルカバー ⑥標準カバー・オイルシール用・Oリング用カバー ⑦内輪固定用カラー	⑧カバー固定用ボルト		
	材質	材質	表面処理	材質	表面処理
ABGCB	SUJ2	S45C	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜
ABGC			無電解ニッケルメッキ	SUS304	—

- ①アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。
- ②アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞めこみ、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。  
深溝玉軸受側はホルダに左右1mmずつの遊びが設定しており、内輪用スベーサの長さ調整なして、内輪を絞め込むことができます。
- ③深溝玉軸受側⑤には、ノーマルカバーを標準付属します。  
アンギュラ側⑥は、**N** 標準カバー、**S** オイルシール用カバー、**R** Oリング用カバーのいずれかを選択してください。
- ④Oリングに触れる事によりトルクがかかる事があります。

<訂正用>

Type	①アンギュラベアリング(背面組合せ) ②深溝玉軸受	③ホルダ ④内輪用スベーサ⑤ノーマルカバー ⑥標準カバー・オイルシール用・Oリング用カバー ⑦内輪固定用カラー	⑧カバー固定用ボルト		
	材質	材質	表面処理	材質	表面処理
ABGCB	SUJ2	S45C	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜
ABGC			無電解ニッケルメッキ	SUS304	—

- ①アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。
- ②アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞めこみ、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。  
深溝玉軸受側はホルダに左右1mmずつの遊びが設定しており、内輪用スベーサの長さ調整なして、内輪を絞め込むことができます。
- ③深溝玉軸受側⑤には、ノーマルカバーを標準付属します。  
アンギュラ側⑥は、**N** 標準カバー、**S** オイルシール用カバー、**R** Oリング用カバーのいずれかを選択してください。
- ④Oリングに触れる事によりトルクがかかる事があります。