

G7TC対応PLC中継ハーネス

自由長

RoHS



DI/O PLC



ココが特長

使用するPLC型式から選定できます!

- オムロンリレーターミナルG7TCと各社I/Oユニットが接続可能です。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークラベルの指定が可能です。指定方法は②2440



- ・CN2とCN3は同じ長さになります。個別に長さ指定する場合は自由設計ハーネス ②2431ページ
- ・CN2とCN3のアース線長さ指定は同じ長さになります。
- ・ご使用にあたってはPLC側ユニットの仕様(コモン・入力電圧など)やI/Oリレーターミナルの型式、定格電圧などをご確認ください。

出荷日

1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

非在庫品

結線図ページ ②2472
使用部品ページ ②2260

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%


※指定長の公差は上記の通りになります。

外形イメージ図

(単位: mm)

分岐なし

2分岐



型式	NRLY-2G7TC1-SB
----	----------------

指定長(m)	1.5
--------	-----

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください。

※シース剥き長さ指定は一部有料になります。

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

リレーターミナル本体は②1020ページ

分岐なし

対応機種	PLCメーカー	メーカー型式	型式	ケーブルタイプ	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	SBケーブル単価/m
出力用 NPN対応 (+コモン) G7TC-0C16	三菱	QY41P,QY42P,QH42P(出力側) LY41NT1P,LY42NT1P	NRLY-1G7TC1	SB... 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	0.5 ~ 50 0.1m毎に 指定可	¥2,538	¥167
	オムロン	CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213	NRLY-1G7TC2			¥2,538	¥167
	横河電機	F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(出力側)	NRLY-1G7TC3			¥2,538	¥167
	キーエンス	KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(出力側) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T	NRLY-1G7TC4			¥1,666	¥167
入力用 NPN対応 (-コモン) G7TC-ID16 G7TC-IA16	三菱	QX41,QX42,QH42P(入力側) LX41C4,LX42C4	NRLY-1G7TC5			¥2,538	¥167
	オムロン	CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219	NRLY-1G7TC6			¥2,538	¥167
	横河電機	F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(入力側)	NRLY-1G7TC7			¥2,538	¥167
	キーエンス	KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(入力側)	NRLY-1G7TC8			¥1,666	¥167

2分岐(CN2、CN3マークラベル付)

I/O	PLCメーカー	メーカー型式	型式	ケーブルタイプ	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	SBケーブル単価/m
出力用 NPN対応 (+コモン) G7TC-0C16	三菱	QY41P,QY42P,QH42P(出力側) LY41NT1P,LY42NT1P	NRLY-2G7TC1	SB... 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	0.5 ~ 50 0.1m毎に 指定可	¥3,413	¥334
	オムロン	CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213	NRLY-2G7TC2			¥3,413	¥334
	横河電機	F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(出力側)	NRLY-2G7TC3			¥3,413	¥334
	キーエンス	KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(出力側) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T	NRLY-2G7TC4			¥2,220	¥334
入力用 NPN対応 (-コモン) G7TC-ID16 G7TC-IA16	三菱	QX41,QX42,QH42P(入力側) LX41C4,LX42C4	NRLY-2G7TC5			¥3,413	¥334
	オムロン	CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219	NRLY-2G7TC6			¥3,413	¥334
	横河電機	F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(入力側)	NRLY-2G7TC7			¥3,413	¥334
	キーエンス	KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(入力側)	NRLY-2G7TC8			¥2,220	¥334

機器対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

オムロン
リレーターミナル用
ハーネス
三菱電機・
オムロン
対応ハーネス