




変換アダプタ

ACコード  
コンセント

コンセント

Aタイプ⇄SEタイプ




**ココが特長** **AタイプをSEタイプに変換可能なアダプタ**  
●CEE対応型のS TYPEのコンセントに日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。


**!** 電圧は変換しません。  
・産業用途でのご使用はできません。

定格	AC250V-6A
材質	フェノール
重量	24g

¥	型式	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
	MIS-ADSA	¥326	¥257	¥188	¥178



Aタイプ⇄B3タイプ




**ココが特長** **AタイプをB3タイプに変換可能なアダプタ**  
●丸型3ピンのB TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。


**!** 電圧は変換しません。  
・産業用途でのご使用はできません。

定格	AC250V-5A
材質	フェノール
重量	47g

¥	型式	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
	MIS-ADBA	¥524	¥415	¥297	¥267



Aタイプ⇄BFタイプ




**ココが特長** **AタイプをBFタイプに変換可能なアダプタ**  
●角型3ピンのBF TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。


**!** 電圧は変換しません。  
・産業用途でのご使用はできません。

定格	AC250V-13A
材質	フェノール
重量	74g

¥	型式	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
	MIS-ADBFA	¥623	¥495	¥405	¥366



A⇄B⇄BF⇄SE⇄Oタイプ




**ココが特長** **各タイプの刃型をOタイプに変換可能なアダプタ**  
●平刃3ピンのO TYPEオセアニアコンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。


**!** 電圧は変換しません。  
・産業用途でのご使用はできません。

定格	AC250V-10A	使用可能プラグ形状: A,B,BF,C,O タイプその他下のプラグ形状
材質	ポリカーボネート	
重量	40g	

¥	型式	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
	MIS-ADOALL	¥693	¥574	¥495	¥445



B⇄BF⇄SE⇄Oタイプ⇄Aタイプ



**ココが特長** **各タイプの刃型をAタイプに変換可能なアダプタ**  
●日本やアメリカ用のA TYPEコンセントに幅広い種類のプラグを差し込むことができます。

**!** 電圧は変換しません。  
・産業用途でのご使用はできません。  
・規格未取得につき一般家庭ではご使用にならないください。

定格	AC250V-10A	使用可能プラグ形状: A,B,BF,C,O タイプその他下のプラグ形状
材質	ポリカーボネート	
重量	34g	

¥	型式	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~
	MIS-ADALL	¥1,188	¥990	¥920	¥831

各刃型の詳細については **02936**ページ



**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~5個 **翌日**(当日)

6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2012.9

2013.8

2940