

曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ

ネジ型ヘッド

RoHS




使用例



適合チューブ:
●6022ページ

ココが特長 ネジ型ヘッドのコネクタ (ISN用)



材質:真鍮 表面処理:ニッケルメッキ
※チューブへの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。付属品G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス



型式	基準単価		スライド単価	
	1~19個	19~29個	30~99個	
BSM-5-M6	¥340	¥330	¥310	
BSM-6-M6	¥370	¥360	¥340	
BSM-8-M8	¥590	¥570	¥540	

■規格表

型式	ネジサイズ		サイズ(公差±0.2)				適合チューブ	重量(g)
	M	ピッチ	B	D	E	E		
BSM-5-M6	M6		9	11	7	7	ISN5	2.5
BSM-6-M6	M6		10	11	7	7	ISN6	3.2
BSM-8-M8	M8		13	12	8	8	ISN8	5.4



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

パネル取付用ヘッド

RoHS




使用例



適合チューブ:
●6022ページ

ココが特長 パネル取付用コネクタ (ISN用)



材質:真鍮 表面処理:ニッケルメッキ
※付属品G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス
パネル取付用ナット



型式	基準単価		スライド単価	
	1~19個	19~29個	30~99個	
BSD-5	¥350	¥340	¥320	
BSD-8	¥490	¥470	¥450	
BSD-9.5	¥600	¥570	¥540	
BSD-12.5	¥750	¥720	¥680	

■規格表

型式	ネジサイズ		サイズ(公差±0.2)						A部適合チューブ	重量(g)
	M	ピッチ	B	C	D	E	F	F		
BSD-5	M8		1	10	48	17	7	8	ISN5	5.7
BSD-8	M12		1	13	78	17	8	8	ISN8	8.1
BSD-9.5	M14		1	17	94	20	11	8	ISN9.5	16.6
BSD-12.5	M16	1.5	19	126	25	13	10	10	ISN12.5	18.5



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

円柱型ヘッド

RoHS




使用例



適合チューブ:
●6022ページ

ココが特長 円柱型ロングコネクタ (ISN用)



材質:真鍮 表面処理:ニッケルメッキ
※チューブへの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。



型式	基準単価		スライド単価	
	1~19個	19~29個	30~99個	
BS-5	¥240	¥230	¥220	
BS-8	¥270	¥260	¥250	
BS-9.5	¥340	¥330	¥310	
BS-12.5	¥600	¥570	¥540	

■規格表

型式	サイズ(公差±0.2)				A部適合チューブ	重量(g)
	B	C	D	E		
BS-5	9	4.9	8	7	ISN5	1.7
BS-8	12	7.9	9	8	ISN8	2.1
BS-9.5	14	9.4	11	9	ISN9.5	3.6
BS-12.5	20	12.6	15	13	ISN12.5	15.0



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

端末保護キャップ

RoHS




使用例



適合チューブ:
●6022ページ

ココが特長 端末保護キャップ (KSN・ISN兼用)



材質:真鍮
※チューブへの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。



型式	基準単価		スライド単価	
	1~19個	19~29個	30~99個	
BH-4	¥200	¥190	¥180	
BH-5	¥200	¥190	¥180	
BH-6	¥200	¥190	¥180	
BH-7	¥220	¥210	¥200	
BH-8	¥250	¥240	¥230	

■規格表

型式	サイズ(公差±0.2)				A部適合チューブ	重量(g)
	B	C	D	E		
BH-4	7	3	7	6.5	KSN4	0.4
BH-5	8	4	7	6.5	KSN5, ISN5	0.5
BH-6	9	5	7	6.5	KSN6, ISN6	0.6
BH-7	10	6	7	6.5	KSN7, ISN7	0.7
BH-8	11	7	7	6.5	KSN8, ISN8	0.8



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

保護管
チューブ
ダクト



保護管

樹脂製保護管

金属製保護管

金属製細径管