



両ネジ六角スパーサ

結束部品

マーカースパーサ・ネジ

貫通型六角スパーサ(オス/オス)



型式	M	パラチャージ 1~9個	基準単価 10~49個	スライド単価 50~99個
ESB	3		¥100	¥85
	4	+¥90/個	¥140	¥125
ES	3		¥80	¥55
	4		¥90	¥55

部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 ESB-3-5 を2個ご注文の場合
(基準単価100円+パラチャージ90円)×2個=380円


パラチャージに関しては [☛0101ページ](#)

*** 新価格 適用開始時期に関しては [☛0101ページ](#)




ココが特長 ネジ六角スパーサ、貫通型

■材質：快削黄銅 (単位：mm)



型式	M	L	在庫	H	L1	L2	重量(g)	
ESB (快削黄銅)	3	5	○				1.6	
		6	○				1.9	
		7	○				2.1	
		8	○				2.3	
		9	○				2.5	
		10	○		5.5	6	6	2.7
		11	○					3.0
		12	○					3.2
		13	○					3.4
		14	○					3.6
ES (ジュラコン)	4	8	○				4.0	
		12	○				5.4	
		13	○				5.7	
		14	○				6.1	
		17	○		7	7	7	7.1
		18	○					7.6
		20	○					8.2
		23	○					9.3

■材質：ジュラコン (単位：mm)



型式	M	L	在庫	H	L1	L2	重量(g)	
ESB (ジュラコン)	3	5	○				1.0	
		6	○				1.2	
		7	○				1.3	
		8	○				1.3	
		9	○				1.4	
		10	○		5.5	6	6	1.5
		11	○					1.3
		12	○					1.6
		13	○					1.8
		14	○					1.6
ES (ジュラコン)	4	8	○				2.5	
		12	○				2.8	
		13	○				2.9	
		14	○				3.0	
		17	○		7	8	8	3.1
		18	○					3.3
		20	○					3.3
		23	○					3.5



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

☉印のみ 在庫品

出荷日(非在庫品)

1~20個 3日目出荷

21個~ 都度見積

その他 非在庫品

絶縁型六角スパーサ(オス/オス)



型式	M	パラチャージ 1~9個	基準単価 10~49個	スライド単価 50~99個
NS	3		¥100	¥60
	4	+¥90/個	¥110	¥70


部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 NS-3-10 を2個ご注文の場合
(基準単価80円+パラチャージ90円)×2個=340円

パラチャージに関しては [☛0101ページ](#)

*** 新価格 適用開始時期に関しては [☛0101ページ](#)



ココが特長 両ネジ六角スパーサ、絶縁型



型式	M	L	在庫	H	L1	L2	重量(g)	
NS	3	10	○				1.2	
		11	○				1.2	
		12	○				1.2	
		13	○				1.2	
		14	○				1.3	
		15	○				1.3	
		18	○		5.5	6	4	1.4
		20	○					1.5
		25	○					1.6
		30	○					1.8
NS	4	35	○				1.9	
		40	○				2.0	
		12	○				2.7	
		13	○				2.6	
		14	○				2.7	
		15	○				2.7	
		17	○				2.8	
		18	○		7	8	5	2.8
		23	○					3.1
		25	○					3.1
NS	4	28	○				3.3	
		30	○				3.3	
		35	○				3.6	
		40	○				3.8	



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

☉印のみ 在庫品

出荷日(非在庫品)

1~20個 3日目出荷

21個~ 都度見積

その他 非在庫品

絶縁型六角スパーサ(メス/メス)




型式	L	パラチャージ 1~9個	基準単価 10~49個	スライド単価 50~99個
ADB-300	6		¥80	¥50
	10	+¥90/個	¥80	¥50
	15		¥80	¥50


部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 ADB-300-6 を2個ご注文の場合
(基準単価50円+パラチャージ90円)×2個=280円

パラチャージに関しては [☛0101ページ](#)

*** 新価格 適用開始時期に関しては [☛0101ページ](#)



ココが特長 六角スパーサ、絶縁型



型式	L	L1	重量(g)
ADB-300	6	全ネジ	1.4
	10	全ネジ	2.2
	15	全ネジ	0.8



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

絶縁型六角スパーサ(オス/メス)



型式	L	パラチャージ 1~9個	基準単価 10~99個	スライド単価 100~199個
BDB-300	6		¥90	¥60
	10	+¥90/個	¥90	¥60
	15		¥90	¥60


部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 BDB-300-6 を2個ご注文の場合
(基準単価60円+パラチャージ90円)×2個=300円

パラチャージに関しては [☛0101ページ](#)

*** 新価格 適用開始時期に関しては [☛0101ページ](#)



ココが特長 六角スパーサ、絶縁型



型式	L	L1	重量(g)
BDB-300	6	3.5	1.1
	10	6	1.8
	15	6	2.8



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品