

角型スペーサ

角型スペーサ/ジュロロン座付



ココが特長 ジュロロン(POM)座付黄銅垂直型

外形図 (単位: mm)

型式	M	H	φD	ℓ	重量(g)
VDB	3	8	7	5	3.5
	3	10	7	6	7.4

材質: 黄銅, ジュロロン

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日
1~20個 **翌日**(当日)
21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

型式	M	H	バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
VDB	3	8	+¥90/個	¥120	¥100
		10		¥120	¥100

Order 注文例

型式 - M - H
VDB - 3 - 8

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 VDB-3-8 を2個ご注文の場合
(基準単価120円+バラチャージ90円)×2個=420円
バラチャージに関しては **0101ページ**

ネジ
スペーサ!

配線用
マーカ

スペーサ

ネジ

角型スペーサ/ジュロロン製

RoHS



ココが特長 ジュロロン(POM)垂直型

外形図 (単位: mm)

型式	M	H	重量(g)
VAD	3	8	0.6
	3	10	1.3
	4	10	1.2

材質: ジュロロン

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日
1~20個 **翌日**(当日)
21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

型式	M	H	バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
VAD	3	8	+¥90/個	¥110	¥90
		10		¥110	¥90
		10		¥110	¥90

Order 注文例

型式 - M - H
VAD - 3 - 8

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 VAD-3-8 を2個ご注文の場合
(基準単価110円+バラチャージ90円)×2個=400円
バラチャージに関しては **0101ページ**

角型スペーサ/黄銅製



ココが特長 黄銅垂直型

外形図 (単位: mm)

型式	M	H	重量(g)
VAB	2.6	6	1.4
	3	6	1.3
	3	8	3.5
	3	10	7.5
	4	10	6.8
	4	10	6.8

材質: 黄銅

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日
1~20個 **翌日**(当日)
21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

型式	M	H	バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
VAB	3	2.6	+¥90/個	¥120	¥100
		6		¥120	¥100
		6		¥120	¥100
		8		¥120	¥100
		10		¥120	¥100
		10		¥120	¥100

Order 注文例

型式 - M - H
VAB - 3 - 6

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 VAB-2.6-6 を2個ご注文の場合
(基準単価120円+バラチャージ90円)×2個=420円
バラチャージに関しては **0101ページ**