

ATX 520W 520W

HNSPシリーズ

RoHS



ココが
特長

ピーク520Wノンストップ電源

- 80 PLUS BRONZE取得。
- 全出力最小負荷電流0A仕様。
- 温度可変速ファン採用、静音化を実現。

ATX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



ご注意

- ・外觀および仕様は、予告なく変更する事があります。
- ・Windows7には標準のUPSサービスが添付されておりませんので、PCPS-NSPPRO2-R (WEBのみ販売)のソフトが必要となります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問合せください。

¥

型式	ATX電源コネクタ	CPU用コネクタ	単価
PCPS-HNSP520-24-8-R	24ピン	8ピン	¥35,400
PCPS-HNSP520-24-4-R	24ピン	4ピン	¥35,400
PCPS-HNSP520-20-4-R	20ピン	4ピン	¥35,400

販売：ミスミ/製造元：(株)ニブロン

仕様

メーカー型式	HNSP9-520P-S20-H1V					
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)				
	DC	24V(専用バッテリーパックに対応)				
出力		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(連続)	20A	24A	30A	0.5A	2.0A
		合計 390W				
	最大出力電力(連続)	合計 400W				
	最大負荷電流(ピーク)	30A	30A	35A	0.5A	2.5A
		合計 507.5W				
最大出力電力(ピーク)	合計 520W					
最小負荷電流	-	-	-	-	-	
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	UL, CSA, CE					
動作環境	温度：0~60℃					
重量・外形寸法(mm)	1.8Kg、150(W)×140(D)×86(H)					

適合バッテリーパック	掲載ページ
PCPS-BS11AK	8324ページ
PCPS-RBS-02AK	
電源用通信ケーブル	掲載ページ
PCPS-WH2601-02-R	8324ページ
管理ソフト	掲載ページ
PCPS-NSPPRO2-R	WEB掲載

ATX 450W 450W

eNSPシリーズ 450W

RoHS



ココが
特長

ピーク450WノンストップATX電源

- 最新のCPUにも対応。
- すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。
- スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。
- ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。

ATX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



ご注意

- ・外觀および仕様は、予告なく変更する事があります。
- ・Windows7には標準のUPSサービスが添付されておりませんので、PCPS-NSPPRO2-R (WEBのみ販売)のソフトが必要となります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問合せください。

¥

型式	ATX電源コネクタ	CPU用コネクタ	単価
PCPS-ENSP450-P8P24-R	24ピン	8ピン	¥29,800
PCPS-ENSP450-P4P24-R	24ピン	4ピン	¥29,800
PCPS-ENSP450-P4P20-R	20ピン	4ピン	¥29,800

販売：ミスミ/製造元：(株)ニブロン

仕様

メーカー型式	eNSP3-450P-S20-H1V					
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)				
	DC	24V(専用バッテリーパックに対応)				
出力		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(連続)	20A	22A	22A	0.5A	2A
		合計 334W				
	最大出力電力(連続)	合計 350W				
	最大負荷電流(ピーク)	30A	33A	30A	0.5A	2.5A
		合計 432W				
最大出力電力(ピーク)	合計 450.5W					
最小負荷電流	-	-	-	-	-	
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	UL, CSA, EN, CE					
動作環境	温度：0~60℃					
重量・外形寸法(mm)	1.8kg、150(W)×140(D)×86(H)					

適合バッテリーパック	掲載ページ
PCPS-BS11AK	8324ページ
PCPS-RBS-02AK	
電源用通信ケーブル	掲載ページ
PCPS-WH2601-02-R	8324ページ
管理ソフト	掲載ページ
PCPS-NSPPRO2-R	WEB掲載

電源

ノンストップ

ATX電源

SFX電源

PS/2電源

ノンストップ電源

UPS

電源ケーブル