

PS/2 メンブレンキー 英語104key

RoHS



PS/2 CE対応 UL



Delivery 納期

出荷日

1~30台 翌日(当日)

31台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申付けください。

在庫品

ココが
特長 スタンダードなローコスト
英語104keyキーボード

●PS/2、メンブレンキータイプ。




※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~49台	50~99台
PCP-KFK104PE-R	¥4,350	¥3,980	¥3,200

仕様

キーボード	英語104key
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)
重量・外形寸法(mm)	600g、451.3(W)×171.2(D)×36.32(H)
ケーブル長	1.5m
規格	FCC、UL、CE、TÜV、CSA

外形図

小型
日本語
キーボード小型
英語
キーボードフルサイズ
日本語
キーボード防塵・防滴
キーボードラックマウント
キーボード

Dust & Rain Proof Keyboard

防塵・防滴 キーボード

PS/2・USB 日本語109key／英語109key メンブレンキー

RoHS PCPM-KYT-US-PS2-R

PS/2



RoHS PCPM-KYT-JP-USB-R

USB
1.1ココが
特長手入れが簡単で汚れに強いフラットバネ
ル採用キーボード

- 防塵・防滴構造のフルサイズ109keyメンブレンキーボードです。
- キーシートは耐久性に優れているため、粉塵、水滴などで汚れやすい環境にも使用可能です。
- 広温度範囲(-20~70°C)で動作可能な耐環境設計。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。




※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	キーボード	インターフェイス	単価	
			1~9台	10~49台
PCPM-KYT-JP-PS2-R	日本語	PS/2	¥30,000	¥26,000
PCPM-KYT-US-PS2-R	英語	PS/2	¥30,000	¥26,000
PCPM-KYT-JP-USB-R	日本語	USB	¥30,000	¥26,000

仕様

型式	PCPM-KYT-JP-PS2-R	PCPM-KYT-US-PS2-R	PCPM-KYT-JP-USB-R
キーボード	日本語109key	英語109key	日本語109key
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)	USB	
キーシート面	メンブレンスイッチ(クリックなし)、フラットタイプ、 防塵・防滴構造(表面)		
キー入力確認	ビープ音		
動作環境	動作温度 0~50°C		
	保存温度 -40~65°C		
ケーブル長	1.8m		
キーシート寸法	403(W)×143(H)		
重量・外形寸法(mm)	690g、411(W)×151(D)×19(H)		

外形図



2012.9

2013.8

8606

マウボ
ードキーボ
ード