

▼ オムロン NB・NS-NT631・NT31対応ケーブル

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ直結 Q/QnU CPUポート用通信ケーブル (RS232C)

GTN-NB1D-WM-(長さ)
NSDJ-PMD6-F-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0511

PT(COM1/COM2)			Q/QnU CPUポート		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	1	RXD	6ピンミニDINメス
	RD	3	2	TXD	
	SG	9	3	SG	
			5	DR	
			6	ER	

※シールドはDsub側クランプに接続
miniDIN側 5番と6番の短絡はDsubフード内にて短絡処理

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱FXシリーズ直結 CPUポートFX□□-422-BD 通信ケーブル

GTN-NB2D-WM-(長さ)
NSDJ-PMD8-F-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0512

PT(COM1/COM2)			内蔵標準ポート・拡張ボード		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SDB+	1	1	RX-	8ピンミニDINオス
	Terminal	4	2	RX+	
	Terminal	5	3	SG	
	RDB+	6	4	TX-	
	SDA-	7	7	TX+	
	RDA-	8			
	SG	9			

※シールドはDsub側クランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ SCU用 RS232C C24シリアルコミュニケーションユニット用 RS232C通信ケーブル

GTN-NB3D-WA-(長さ)
NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0513

PT(COM1/COM2)			C24シリアルコミュニケーションユニット		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	2	RXD	D-SUB 9ピン オス
	RD	3	3	TXD	
	SG	9	5	SG	
			1	CD	
			4	DTR	
			6	DSR	
			7	RTS	
			8	CTS	

※シールドは両端コネクタのクランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ SCU用 485-ADP/485-BD用 RS485 C24シリアルコミュニケーションユニット用 RS422通信ケーブル

GTN-NB4T-WA-(長さ)
NSDJ-PT-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0514

PT(COM2)			C24シリアルコミュニケーションユニット		
信号名	ピン番号		信号名		
D-SUB 9ピン オス	SDB+	1	RDA	バラ線 信号名 マーク チューブ	
	Terminal	4	SDA		
	Terminal	5	RDB		
	RDB+	6	SDB		
	SDA-	7	SG		
	RDA-	8			
	SG	9			

※シールドはDsub側クランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱FXシリーズ FX□□-232-BD用

GTN-NB5D-WA-(長さ)
NSDJ-PS-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0515

PT(COM1/COM2)			PLC		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	2	RXD	D-SUB 9ピン オス
	RD	3	3	TXD	
	SG	9	5	SG	

※シールドは両端コネクタのクランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)