














■モータアタッチメント寸法図



注：*印部分はアタッチメントがレール部より突出するのでご注意ください。



■アタッチメント取付治具



■近接センサタイプ[®](サンクス製)ーセット部品仕様ー

LX型式	Code (□はセンサ個数) ※センサは3個まで	センサ種類・個数		センサレール部		センサ部 (※数量はセンサ付属1個の場合)		ドグ		¥基準単価 (L≤440)			¥基準単価 (L≥490)				
		GX-F12A (接近時on)	GX-F12B (離れたon)	レール (1個)	取付ねじ (ピッチ+1個)	センサ取付ねじ (1個)	取付ナット (1個)	ドグ (1個)	ドグ 取付ねじ	センサ個数			センサ個数				
		1個	1個						1個	2個	3個	1個	2個	3個			
LX45□□-B□ LX45□□-S□	XA□ XB□	□個 —	—	SENC3□H	SCB3—5	CBSST3—8	LBNR3	専用	血小ねじ M3—5(1個)	5,500	8,800	12,200	5,800	9,100	12,500		
LX45□□C-B□	FA□ FB□	□個 —	□個 —		SCB3—6				血小ねじ M3—5(1個)								
LX45□□C-S□	FAS□ FBS□	□個 —	□個 —		SCB3—6 (2個)				血小ねじ M3—5(1個)								
LX45□□-B□ LX45□□-S□	XW1 XW2	1個 2個	1個 2個		SCB3—5				血小ねじ M3—5(1個)								
	XW3	2個	1個		SCB3—5				血小ねじ M3—5(1個)								
LX45□□C-B□	FW1 FW2	1個 2個	1個 2個		SCB3—6				SCB3—6 (2個)							—	血小ねじ M3—5(1個)
	FW3	2個	1個														血小ねじ M3—5(1個)
LX45□□C-S□	FWS1 FWS2 FWS3	1個 2個 2個	1個 2個 1個														血小ねじ M3—5(1個)

■フォトセンサタイプ[®](サンクス製)ーセット部品仕様ー

LX型式	Code (☐ はセンサ個数) *センサは3個まで	フォトセンサ (NPN出力)	センサレール部		センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)				ドグ		Y基準準価 (L≤440)			Y基準準価 (L≥490)					
			レール (1個)	取付ねじ (ピッチ+1mm)	センサ ブラケット	ブラケット 取付ねじ ナット	センサ 取付ねじ	センサ 取付ワッシャ	ドグ (1個)	ドグ 取付ねじ	センサ個数			センサ個数					
											1個	2個	3個	1個	2個	3個			
LX45 ☐ -B ☐	SP ☐	PM-L25	SENC3 ☐ H	SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個)	LBNR3 (2個)	SCB3-6 (2個)	M3 小形丸平 座金 (2個)	専用	M3小ネジ M3-5(1個)	4,900	7,500	10,200	5,200	7,800	10,500		
LX45 ☐ -S ☐				SCB3-6														専用	SCB3-6 (2個)
LX45 ☐ -C-B ☐	MP ☐																		
LX45 ☐ -C-S ☐	MPS ☐																		

📌 フォトセンサPM-L24は製造メーカーの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となります。

■フォトセンサタイプ[®](オムロン製)一セット部品仕様一

LX 型式	Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで	フォトセンサ (NPN出力)	センサレール部		センサ部(*数値はセンサ付属1個の場合)				ドグ		¥基準単価 (L≤440)			¥基準単価 (L≥490)		
			レール (1個)	取付けバ ッヂ(+1個)	センサ プラケット	プラケット 取付けね じナット	センサ 取付けねじ	センサ 取付けワッシャ	ドグ (1個)	ドグ 取付けねじ	センサ個数			センサ個数		
											1個	2個	3個	1個	2個	3個
LX45□-B□	OP□	EE-SX951-R1M	SENC3□H	SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個) LMP3 (2個)	SCB3-6 (2個)	M3 小形丸平座金 (2個)	専用	■小ネジ M3-5(1個)	4,700	7,300	9,800	5,000	7,600	10,100
LX45□-S□																
LX45□-C-B□	EP□		SCB3-6	SCB3-6 (2個)		専用	SCB3-6 (2個)									
LX45□-C-S□	EPS□															

*センサの単品販売は致しておりません。



Delivery 出荷日	8	日目出荷
-----------------	---	------

標準グリース上級タイプ、ロングブロック1個 (B1)


大口出荷日	+3	日日出荷	数量 3~14
-------	----	------	------------

❗️ロングブロック2個(B2)とショートブロック(S1/S2)は適用外となります。




Alteration 追加加工	型式	ブロック数	モータアタッチメント	ベース全長 (L)	(Code)
	LX4510	B1	A4540	590	XW1
	LX4520C	B1	A4560	340	EP2

■近接センサタイプ取付図ーサンクス製ー



■フォトセンサタイプ取付図ーサンクス製/オムロン製ー



❗ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。

■**ご注意**

- ・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
- ・部品の組付けは、お客様にてお願いします。
- ・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
- ・細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
- ・商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。