

パッド付ローレットノブ/ローレットノブ/ローレットノブ

-ザグリ穴タイプ -スリットタイプ-

価格改訂

■ 値下げ価格
■ 新価格
■ スライド値引率変更

ローレットつまみノブ/ローレットつまみノブ先端SR形状タイプ

価格改訂

■ 値下げ価格
■ 新価格
■ スライド値引率変更

● CADデータフォルダ名: 48_Lever


● CADデータフォルダ名: 48_Lever

■ パッド付ローレットノブ

Type	■ 本体 ■ 材質	■ 表面処理	■ パッド ■ 材質
NOOSP	SUS303	ヘアライン	ポリアセタール(白)
NOOSC	SUS303	ヘアライン	快削黄銅(C3604)

NOOSP
NOOSC

RoHS10



● CADデータフォルダ名: 48_Lever

Type	M (並目)	L	A	D	d1	l	l1	¥基準単価	NOOSP	NOOSC
ポリアセタール NOOSP	3	6 10		2.5	12	1.5	1	0.5	430	420
	4	6 10 16		3.5	16	2	1.2	1	500	490
	5	10 16 20		4	20	3	1.4	1	610	600
	6	10 16 20 25 30		5	24	4	1.5	1	740	730
	8	16 20 25 30		6	30	6	2	2	1,000	990
快削黄銅 NOOSC	10	20 25 30 40		8	36	8	2.5	2	1,210	1,200

Order
注文例

型式

- L

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P133

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

標準対応

個別対応

小口

大口

数量区分

1~9

10~14

15~50

51~

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

NOSP6 - 10

NOSP6 - 10

■ ローレットノブザグリ穴タイプ

Type	付属部品	■ 本体 ■ 材質	■ 付属品 ■ ボルト・ナット
NKOSJ	ボルト・ナット付	SUS303	NKOSJ
NKOSJN	無し	SUS303相当	NKOSJN

NKOSJ

NKOSJN

RoHS10



購入後、市販品のボルトと交換することにより、ねじ部の長さを変更できます。


■ ローレットノブスリットタイプ

Type	■ 材質	■ 表面処理
NOBW	SUM24L	三価クロメート
NOOSW	SUS303	ヘアライン

NOBW

NOOSW

RoHS10




■ ローレットノブスリットタイプ

Type	■ 本体 ■ 材質	■ 表面処理
NOBW	SUM24L	三価クロメート
NOOSW	SUS303	ヘアライン

NOBW

NOOSW

RoHS10

Order
注文例

型式

- L

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P133

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

標準対応

個別対応

小口

大口

数量区分

1~9

10~14

15~50

51~

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

NOJS4 - 12

NOBW3 - 10

NOOSW - 10

■ ローレットつまみノブ

RoHS10

NRS

NRSS

NRL

NRLS

NRLS