

水平面取付タイプ

水平面取付タイプ



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



シャーシ以外の場所に設置できるドライブベイ

- 3.5インチHDD、FDD、5.25インチCD-ROMドライブなどのストレージを取り付ける簡易型ドライブベイです。水平面に取り付けます。
- PC用シャーシ以外の場所の設置に使用します。



Delivery
納期

PCBC-SWDB53

出荷日		出荷日	
1~10台	翌日(当日)	1~5台	翌日(当日)
11台~	都度見積	11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。 当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ドライブベイ数	重量	材質	単価		
				1~29台	30~39台	40~49台
PCBC-SWDB32	3.5インチ×2	0.3kg	SPCC	¥3,640	¥3,380	¥3,250
PCBC-SWDB51	5.25インチ×1	0.5kg	(ニッケルメッキ)	¥3,060	¥2,990	¥2,960
PCBC-SWDB53	5.25インチ×3	0.9kg	t=1.0mm	¥6,760	¥6,370	¥6,110

垂直面取付タイプ

垂直面取付タイプ



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



3.5インチドライブをシャーシ以外の場所に設置

- 3.5インチHDD、FDD等のストレージを取り付ける簡易型ドライブベイです。垂直面に取り付けます。
- PC用シャーシ以外の場所の設置に使用します。



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品




※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ドライブベイ数	重量	材質	単価		
				1~29台	30~39台	40~49台
PCBC-SWDB31H	3.5インチ×1	0.21kg	SPCC(ニッケルメッキ)t=1.2mm	¥3,250	¥2,990	¥2,860
PCBC-SWDB33H	3.5インチ×3	0.37kg		¥5,980	¥5,590	¥5,530

取付キット

3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



3.5インチドライブを5.25インチベイへ

- 3.5インチ内蔵型リムーバブルドライブ(FDD・CFソケット等)を5.25インチベイに取り付けるためのキットです。



Delivery
納期

出荷日

1~50台	翌日(当日)
51台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~19台	20~34台	35~49台
PCMF-TK-FDD2	¥600	¥570	¥540

取付ネジ・ジャンピン



PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに

- PC内部では、ミリとインチの両規格のネジが存在するため、両規格を用意しました。
- ネジ長も汎用的な長さの対応となっています。
- 様々なHDDメーカーのHDDに対応したジャンピンです。



・商品は「特長/仕様」欄の使用方法を満足させることを目的としていますので、調達事情によっては写真の形状と異なる商品が納入されることがございます。



型式	商品写真	特長/仕様	1/パック数量	基準単価
PCSRW-UNC-100P		パソコン本体の組立や、HDDの取付けに使用するインチネジです。(＃6-32UNC 首下長さ5mm)	100個	¥800
PCSRW-M3-100P		FDDやCD-ROMドライブなど、パソコン内蔵用記憶装置を取り付けるときに使用する標準ミリネジです。M3(ピッチ0.5)(首下長さ5mm)	100個	¥800
PCJP-B-100P		3.5インチHDDのマスター/スレーブの設定などに使用する標準サイズのジャンピン用ジャンパーです。(2.54mmピッチ)	100個	¥2,500



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品