

コネクタ変換・分岐ハーネス



結線図ページ ②473~2477

ココが特長

- メーカーオプション型式からハーネスを選べます
- 三菱電機オムロンのリレーターミナルなどを接続するハーネスです。
- メーカーオプションケーブル相当品を自由長で選定できます。



・外形・仕上りの詳細はイメージ図や相当品と若干異なることがありますので、詳細ページで結線図等を必ず御確認下さい。

PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11~30本	5日目
31本~	都度見積

☑ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order 注文例

型式	指定長(m)
MM20A-A	1.5

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

型式	指定長(m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2(CN3)	ケーブル	結線図ページ	基準単価		
								基本単価	ケーブル単価/m	
MM20A-A	0.2 5 50 0.1m 毎に 指定可	FA-CBL□□□MMH20 三菱電機		MILソケット コネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○カタログ未掲載品※注	MILソケット コネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○カタログ未掲載品※注	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○4321ページ	②473	¥1,400	¥300	
MM20B-A		FA-CBL□□□MMH20CL 三菱電機								
FML24A-A						MILソケット コネクタ 26ピン HIF3BA-26D-2.54R ヒロセ電機 ○2043ページ		¥2,500	¥300	
FML24B-A							FLEX-B-□□ 沖電線 ○4722ページ		¥1,800	¥231
FML24C-A			XW2Z-□□□A オムロン		富士通 コネクタ 24ピン FCN-367J024-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品		②473	¥2,500	¥300
FML24D-A			XW2Z-□□□AU オムロン			XG4M-2030-U オムロン ○カタログ未掲載品				
FML24E-A			G79-□C オムロン			MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品				
FML24F-A			XW2Z-□□□J-A29 オムロン		富士通 コネクタ 24ピン FCN-360C024-J2 富士通コンポーネント ○カタログ未掲載品	MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○カタログ未掲載品	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○4321ページ		¥4,500	¥300
DM40A-A			FA-CBL□□□DMFX 三菱電機		Dsub コネクタ 37ピンメス FDC-37S05 ○カタログ未掲載品				¥4,700	¥450
DM40B-A			FA-CBL□□□DMFY 三菱電機							
FML40A-A			FA-CBL□□□FMV/FMH 三菱電機				MILソケット コネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○3043ページ		¥2,800	¥533
FML40B-A			FA-FCBL□□□FMH 三菱電機		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ		FLEX-B-□□ 沖電線 ○4722ページ		¥2,000	¥330
FML40C-A		FA-CBL□□□FMVE 三菱電機				NA2464-□□ ミスミオリジナル ○4321ページ		¥2,800	¥533	

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。

機器対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス

型式	指定長(m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2(CN3)	ケーブル	結線図 ページ	基準単価								
								基本単価	ケーブル 単価/m							
FML40D-A	0.2 50 0.1m 毎に 指定可	XW2Z-□□□□B ノーマル配線 オムロン		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○カタログ未掲載品	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○4321ページ	○2473	¥2,800	¥533							
FML40E-A		XW2Z-□□□□B-R1 リバーシ配線 オムロン								MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,000	¥300				
FML40F-A		XW2Z-□□□□BU オムロン	MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥5,000	¥500											
FML40G-A		XW2Z-□□□□J-A14 オムロン						MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,300	¥300						
FML40H-A		XW2Z-□□□□J-A16 オムロン	MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥5,300	¥500											
FML40I-A		XW2Z-□□□□J-A15 オムロン						MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,300	¥300						
FML40J-A		XW2Z-□□□□J-A17 オムロン	MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥5,300	¥500											
FML40K-A		XW2Z-□□□□J-A18 オムロン						MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,300	¥300						
FML40L-A		XW2Z-□□□□J-A20 オムロン	MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,300	¥300											
FML40M-A		XW2Z-□□□□J-A19 オムロン						MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥5,300	¥500						
FML40N-A		XW2Z-□□□□J-A21 オムロン	MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,300	¥300											
FML40P-A		XW2Z-□□□□J-A22 オムロン						MILソケット コネクタ 16ピン XG4M-1630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥3,600	¥300						
FML40Q-A	XW2Z-□□□□J-A32 オムロン	MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥4,500	¥500												
FM42A-A	0.7 50 0.1m 毎に 指定可				XW2Z-□□□□D オムロン		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品	○2475	¥3,400	¥600					
FM42B-A		XW2Z-□□□□L オムロン	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥3,400	¥600											
FM42C-A		G79-0□□C-□ オムロン				MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品		¥3,400		¥600						
FM42D-A		G79-1□□C-□ オムロン	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥3,400	¥600											
FM42E-A		G79-0□□C-□-MN オムロン				MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品		¥3,400		¥600						
FM42F-A		G79-1□□C-□-MN オムロン	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥3,400	¥600											
FM42G-A		FA-CBL***FM2V/FM2H 三菱電機				MILソケット コネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○カタログ未掲載品		¥3,500		¥600						
FM42H-A		XW2Z-□□□□J-A23 オムロン	MILソケット コネクタ 16ピン XG4M-1630-T オムロン ○カタログ未掲載品	¥5,000	¥600											
FM42Y-A						MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品		¥3,400		¥300						
FM42M-A			富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ 20ピン HIF3BA-20D-2.54R ヒロセ電機 ○3043ページ	○2476						¥2,700	¥300				
FM42VY-A													MILソケット コネクタ 20ピン HIF3BA-20D-2.54R ヒロセ電機 ○3043ページ	○2475	¥3,600	¥600
FM42VM-A																

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。

型式	指定長(m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2(CN3)	ケーブル	詳細 ページ	基準単価			
								基本単価	ケーブル 単価/m		
FM42RS-A	1 5 50 0.1m 毎に 指定可	RS910M2-0□04 富士電機機器制御		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ20ピン HIF3BA-20D-2.54R ヒロセ電機 ○3043ページ	NA2464-□□ ミスオリジナル ○4321ページ	○2475	¥3,400	¥600		
MM42A-A		XW2Z-□□□N オムロン		MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○カタログ未掲載品	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品			○2476		¥3,500	
MM42B-A		G79-O□□-□-D1 オムロン		MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○カタログ未掲載品	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品			○2476		¥3,500	
MM42C-A		G79-I□□-□-D1 オムロン									
MM42D-A		G79-M□□-□-D1 オムロン									
MM40A-A	0.2 5 50 0.1m 毎に 指定可	FA-CBL□□□MMH 三菱電機		MILソケット コネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○3040ページ ※注	MILソケット コネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○3040ページ ※注	NA2464-□□ ミスオリジナル ○4321ページ	○2475	¥2,000	¥530		
MM40B-A		FA-FCBL□□□MMH 三菱電機		○3040ページ ※注	○3040ページ ※注			FLEX-B-□□ 沖電線 ○4722ページ	○2475	¥1,100	¥230
MM40C-A		XW2Z-□□□J-A27 オムロン		MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○カタログ未掲載品	MILソケット コネクタ 30ピン XG4M-3030-T オムロン ○カタログ未掲載品			○2469	¥4,800	¥500	
MM40D-A		XW2Z-□□□J-A26 オムロン									
FM48A-A		XW2Z-□□□J-A6 オムロン		富士通 コネクタ 48ピン FCN-360C048-B 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○カタログ未掲載品			○2469	¥4,000	¥300	
FM48B-A		XW2Z-□□□J-A8 オムロン									
FM48C-A		XW2Z-□□□J-A7 オムロン									
FM48D-A		XW2Z-□□□J-A9 オムロン									
FM48E-A		XW2Z-□□□J-A10 オムロン									
FM48F-A		XW2Z-□□□J-A12 オムロン									
FM48G-A	XW2Z-□□□J-A11 オムロン										
FM48H-A	XW2Z-□□□J-A13 オムロン										
FM48I-A			富士通 コネクタ 48ピン FCN-367J048-AU-F 富士通コンポーネント ○3055ページ	MILソケット コネクタ40ピン HIF3BA-40D-2.54R ヒロセ電機 ○3043ページ	○2477	¥3,500	¥500				
FM50A-A	XW2Z-□□□H-1 オムロン		富士通 コネクタ 56ピン	MILソケット コネクタ 60ピン XG4M-6030-T オムロン ○カタログ未掲載品	○2477	¥4,600	¥700				
FM50B-A	XW2Z-□□□H-1G オムロン										
FM52A-A	XW2Z-□□□H-2 オムロン		富士通 コネクタ 56ピン	MILソケット コネクタ 40(20)ピン XG4M-40(20)30-T オムロン ○カタログ未掲載品	○2477	¥4,900	¥750				
FM52B-A	XW2Z-□□□H-2G オムロン										
FM53A-A	XW2Z-□□□H-3 オムロン		FCN-367J056-AU-F 富士通コンポーネント ○カタログ未掲載	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○カタログ未掲載品	○2477	¥5,500	¥800				
FM53B-A	G79-□C-□□ オムロン										

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。