

オムロン NS NT631 NT31対応ハーネス

自由長

RoHS



ココが
特長

長さを自由に指定できるケーブルです!

- オムロン製 プログラマブルターミナル対応ハーネスを長さ指定するだけで簡単にご注文いただけます。
- ハーネス仕様は詳細ページをご覧ください。



注意

以下に無い型式は標準品では取り扱っておりません。



Delivery
納期

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

📍 ストックA 翌日出荷
¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き	
本数	基準単価
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

注文方法
対応ミス型式の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。
(長さ)は0.2m~50mまでで、0.1m単位でご指定ください。
※型式に「-X-○○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線となりますので、必ずお付けください。
(カスタムNo.を付けない場合はストレート結線になりますので、ご注意ください。)
※RS-232C通信をご利用の場合は15m以内が推奨です。




Order
注文例

型式	指定長(m)	カスタムNo.
NSDJ-PP-SB	5	X - DSP0501

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



シリーズ	接続方法	形状	メーカーオプション ケーブル型式	対応ミスハーネス型式	基準単価		詳細
					基本 単価	ケーブル 単価/m	
NP3	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	¥2,710	¥108	●2213 ページ
NS	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	¥2,710	¥108	
NT631 (CポートA/B) NT31 (CポートA)	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0502	¥2,710	¥108	
	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	②	XW2Z-□S	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0503	¥3,730	¥203	
NT31 (CポートB)	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	②	XW2Z-□S	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0504	¥3,730	¥203	
	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	③	XW2Z-□P	NSDJ-PP-SB-25-(長さ)-X-DSP0505	¥4,110	¥203	

機器対応
ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

三菱電機
タッチパネル
対応ハーネス
キーエンス
タッチパネル
対応ハーネス
デジタル
タッチパネル
対応ハーネス
オムロン
タッチパネル
対応ハーネス