

ハーネス部材表 ステッピングモータ対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	A(F)ケーブル型式	Bケーブル型式	Cケーブル型式
AS/ASC	モータ中継用 ●2112ページ	STPO-AS1	5557-10R(●3486)	5556TL	5559-10P(●3486)	5558TL	NA2464SWSB-E(●4713)	NA2517RRWSB-F(●4713)	-
		STPO-AS1B	5557-10R(●3486)	5556TL	5559-10P(●3486)	5558TL	NA2464SWSB-E(●4713)	NA2517RRWSB-F(●4713)	-
		STPO-AS2	5557-10R(●3486)	5556TL	RC0951N1280S1(取扱い)	-	NA2464SWSB-E(●4713)	NA2517RRWSB-F(●4713)	-
	ドライバ用 ●2113ページ	STSO-ASCC1	54306-2619(取扱い)	54331-0261	54306-3619(取扱い)	54331-0361	NA3VC-25-3P(●4309) NA2464-10P(●4321)	-	-
		STSO-ASCC2	54306-3619(取扱い)	54331-0361	-	-	NA20276-20P(●4347)	-	-
		STSO-ASCC3	54306-3619(取扱い)	54331-0361	-	-	NA20276-20P(●4347)	-	-
		MXTML-36-40	54306-3619(取扱い)	54331-0361	HF38A-4QD-2.54R(●3043)	-	NA20276-20P(●4347)	-	-
CSK1/CRK CFK1/CSK	モータ中継用 ●2114ページ	STPO-LCS4	51103-0500(取扱い)	50351-8100	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)
		STPO-LCS2	171822-6(●3443)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)
		STPO-LCS1	1-171822-2(●3443)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)
	電源用 ●2114ページ	STAO-LCS4	51103-0200(取扱い)	50351-8100	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)
		STAO-LCS2	171822-3(●3443)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)
	信号用 ●2114ページ	STSO-LCS4	51103-1200(取扱い)	50351-8100	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)
		STSO-LCS2	1-171822-0(●3443)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)
		STSO-LCS1	1-171822-2(●3443)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス