

CLEANER
洗剤



📌 掲載の商品は日本国内のみの販売となります。

📌 掲載の商品は日本国内のみの販売となります。

製品安全データシート (MSDS) が必要な場合、
http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/より、
pdfをダウンロードしてください。

■イーオクリーナー



12PACK-ECLNR

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
2,2,4-トリメチルペンタン	70~80%
LPG	20~30%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(12本入り)
スプレー	無色	常温~80℃	脂肪族炭化水素類 LPG	420ml	12PACK-ECLNR	9,000

📌 この商品はパック単位での販売になります。 1パック 12本入

📌 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■特長

- 揮発性に優れています。
- プラスチック製品の油污れの洗浄
- 金型、金属に付着したグリス、鉱物性油脂類を強力洗浄



Order
注文例

型式
12PACK-ECLNR



Delivery
出荷日

3 日目発送

■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
- ご使用前に製品安全データシート (MSDS) または、
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

■マイルドクリーン



24PACK-MDCLN

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
2,2,4-トリメチルペンタン	70~90%
LPG	10~30%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50℃	炭化水素系溶剤 LPG	480ml	24PACK-MDCLN	16,500

📌 この商品はパック単位での販売になります。 1パック 24本入

📌 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■特長

- 製品洗浄に最適なスプレー式脱脂洗浄剤
- プラスチック製品、金型の脱脂洗浄
- 油污れを溶解するため、プラスチック製品の洗浄に最適



Order
注文例

型式
24PACK-MDCLN




Delivery
出荷日

3 日目発送

■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
- ご使用前に製品安全データシート (MSDS) または、
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

■金型洗剤



24PACK-KSENJ

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
ジクロロメタン	56.3%
キシレン	4.23%
LPG	30~40%
酢酸ブチル	1~5%
メチルエチルケトン	1~5%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50℃	塩素系+シンナー類 LPG	420ml	24PACK-KSENJ	17,400

📌 この商品はパック単位での販売になります。 1パック 24本入

📌 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■特長

- 金型の防錆油、離型剤、グリス、ほこりを強力洗浄
- 速乾性タイプ



Order
注文例

型式
24PACK-KSENJ




Delivery
出荷日

3 日目発送

■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
- ご使用前に製品安全データシート (MSDS) または、
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

■ジェットクリーナー



24PACK-JETCNR

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
LPG	35~40%
イソプロピルアルコール	25~30%
トルエン	26.6%
メチルエチルケトン	5~10%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50℃	シンナー類 LPG	480ml	24PACK-JETCNR	16,500

📌 この商品はパック単位での販売になります。 1パック 24本入

📌 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■特長

- 金型表面の青ニス、防錆油、グリス、ほこりを強力洗浄
- 従来品で洗浄できなかった付着物を強力洗浄
- 噴射力も強く、付着物を吹き飛ばします。



Order
注文例

型式
24PACK-JETCNR



Delivery
出荷日

3 日目発送

■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
- ご使用前に製品安全データシート (MSDS) または、
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。