


## RECYCLE MARKED PINS

## プラスチック包装識別リサイクルマーク



L	M	$\ell$	A	B	t	型式		刻印文字
						Type	D	
12	M5	7	8	10.3	0.3	RMP2M (2文字タイプ)	12	A B C D E F G
	M6	7	10	12.8	0.3		16	H I J K L M N
	M6	8	12	15.4	0.3	RMP3M (3文字タイプ)	20	O P Q R S T U
※ * (スペース)は%でご指定ください。						V W X Y Z ☐*		

Order  
注文例  
RMP2M16 - PP  
RMP2M12 - %%

(文字が不要の場合)

Delivery  
出荷日  
5 日目出荷

## 組み付け方法

型板にH7の穴をあけ、木ハンマー等で軽く叩き込んでください。  
マークの位置を確認の上、ボルトで締めつけてください。

## &lt;識別表示義務について&gt;

## ・識別表示の対象

プラスチック製容器の識別マークは消費者の分別排出を促す為に平成13年4月1日から義務化されました。

平成15年4月1日から、勧告、命令、罰則等の規定が適用されています。

この規定によりプラスチック製の容器包装が表示の対象になります。なお、目的に合わせ容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象が表示の対象となります。

## ・表示義務者

識別表示義務を負うのは、プラスチック製容器包装の利用事業者、特定事業者および輸入販売事業者です。なお、再商品化義務と異なり、小規模事業者にも表示義務があります。

## ・材質表示

識別マークに加えてプラスチックの種類等を示す材質表示を付すことは、自主的取り組みとされました。なお、SPI方式(輸出用)等による材質表示があつても識別表示を省略することはできません。

## ・材質表示、及び複合材質・複合素材の表記方法


プラスチック製容器包装の材質表示は、JIS K6899-12000 (ISO 1043-11997)で定められている記号を用いて行なうことを推奨します。なお、プラスチック製容器包装の識別マークとともに表示する場合には、

逆さびかっこ<>は不要です。識別マークに関しては、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 03-5521-9018(FAX)までFAXにてお問い合わせください。

ホームページ <http://www.pprc.gr.jp/>

## RECYCLE MARKED PINS

## リサイクルマーク



L	M	$\ell$	A	t	型式		D
					Type	D	
10	M4	5	5	0.2	RM1J	RM1E	8
12	M5	7	6	0.3	RM2J	RM2E	10
14	M6	7	10	0.3	RM3J	RM3E	16
16	M6	8	12	0.3	RM4J	RM4G	20
					RM5J	RM4F	
					RM6J	RM7E	
					RM7J		

Order  
注文例  
RM1J 8

Delivery  
出荷日  
5 日目出荷

## ご利用にあたって

- 成形品にこのマークをつけることにより、リサイクル時の素材の識別が簡単になり、リサイクルの効率を高めます。
- 成形される文字は凸状となります。(浮出し文字)

## 組み付け方法

型板にH7の穴をあけ、木ハンマー等で軽く叩き込んでください。  
マークの位置を確認の上、ボルトで締めつけてください。

適用樹脂	ポリエチレンレフタート	高密度ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	低密度ポリエチレン	ポリプロピレン	ポリスチレン	その他、多層を含む
アメリカSPI規格	RM1J	RM2J	RM3J	RM4J	RM5J	RM6J	RM7J
アメリカSPI規格に準ずる ドイツ・フランス規格	RM1E	RM2E	RM3E	RM4G(ドイツ) RM4F(フランス)	RM5J(アメリカSPI規格と共通)	RM6J(アメリカSPI規格と共通)	RM7E

② アメリカSPI(Society of Plastics Industry・プラスチック工業会)