

▼ 結線図 IEEE1284ハーフピッチコネクタハーネス(変換ハーネス用)

GRPTF-E20-M20-WA
GRNTF-E20-M20-WA

| CN1 ピンNo. | ケーブル | | | CN2 ピンNo. |
|--------------|------|-----|-----|--------------|
| | 対番 | 電線色 | マーク | |
| 1 | 1対 | 橙 | 黒1 | 1 |
| 11 | | 橙 | 赤1 | 2 |
| 2 | 2対 | 灰 | 黒1 | 3 |
| 12 | | 灰 | 赤1 | 4 |
| 3 | 3対 | 白 | 黒1 | 5 |
| 13 | | 白 | 赤1 | 6 |
| 4 | 4対 | 黄 | 黒1 | 7 |
| 14 | | 黄 | 赤1 | 8 |
| 5 | 5対 | 桃 | 黒1 | 9 |
| 15 | | 桃 | 赤1 | 10 |
| 6 | 6対 | 橙 | 黒2 | 11 |
| 16 | | 橙 | 赤2 | 12 |
| 7 | 7対 | 灰 | 黒2 | 13 |
| 17 | | 灰 | 赤2 | 14 |
| 8 | 8対 | 白 | 黒2 | 15 |
| 18 | | 白 | 赤2 | 16 |
| 9 | 9対 | 黄 | 黒2 | 17 |
| 19 | | 黄 | 赤2 | 18 |
| 10 | 10対 | 桃 | 黒2 | 19 |
| 20 | | 桃 | 赤2 | 20 |
| フード | シールド | | | リード線 |

GRPTF-E36-M40-WA
GRNTF-E36-M40-WA

| CN1 ピンNo. | ケーブル | | | CN2 ピンNo. |
|--------------|------|-----|-----|--------------|
| | 対番 | 電線色 | マーク | |
| 1 | 1対 | 橙 | 黒1 | 1 |
| 19 | | 橙 | 赤1 | 2 |
| 2 | 2対 | 灰 | 黒1 | 3 |
| 20 | | 灰 | 赤1 | 4 |
| 3 | 3対 | 白 | 黒1 | 5 |
| 21 | | 白 | 赤1 | 6 |
| 4 | 4対 | 黄 | 黒1 | 7 |
| 22 | | 黄 | 赤1 | 8 |
| 5 | 5対 | 桃 | 黒1 | 9 |
| 23 | | 桃 | 赤1 | 10 |
| 6 | 6対 | 橙 | 黒2 | 11 |
| 24 | | 橙 | 赤2 | 12 |
| 7 | 7対 | 灰 | 黒2 | 13 |
| 25 | | 灰 | 赤2 | 14 |
| 8 | 8対 | 白 | 黒2 | 15 |
| 26 | | 白 | 赤2 | 16 |
| 9 | 9対 | 黄 | 黒2 | 17 |
| 27 | | 黄 | 赤2 | 18 |
| 10 | 10対 | 桃 | 黒2 | 19 |
| 28 | | 桃 | 赤2 | 20 |
| 11 | 11対 | 橙 | 黒3 | 21 |
| 29 | | 橙 | 赤3 | 22 |
| 12 | 12対 | 灰 | 黒3 | 23 |
| 30 | | 灰 | 赤3 | 24 |
| 13 | 13対 | 白 | 黒3 | 25 |
| 31 | | 白 | 赤3 | 26 |
| 14 | 14対 | 黄 | 黒3 | 27 |
| 32 | | 黄 | 赤3 | 28 |
| 15 | 15対 | 桃 | 黒3 | 29 |
| 33 | | 桃 | 赤3 | 30 |
| 16 | 16対 | 橙 | 黒4 | 31 |
| 34 | | 橙 | 赤4 | 32 |
| 17 | 17対 | 灰 | 黒4 | 33 |
| 35 | | 灰 | 赤4 | 34 |
| 18 | 18対 | 白 | 黒4 | 35 |
| 36 | | 白 | 赤4 | 36 |
| フード | シールド | | | リード線 |

GRPTF-E50-M50-WA
GRNTF-E50-M50-WA

| CN1 ピンNo. | ケーブル | | | CN2 ピンNo. |
|--------------|------|-----|-----|--------------|
| | 対番 | 電線色 | マーク | |
| 1 | 1対 | 橙 | 黒1 | 1 |
| 26 | | 橙 | 赤1 | 2 |
| 2 | 2対 | 灰 | 黒1 | 3 |
| 27 | | 灰 | 赤1 | 4 |
| 3 | 3対 | 白 | 黒1 | 5 |
| 28 | | 白 | 赤1 | 6 |
| 4 | 4対 | 黄 | 黒1 | 7 |
| 29 | | 黄 | 赤1 | 8 |
| 5 | 5対 | 桃 | 黒1 | 9 |
| 30 | | 桃 | 赤1 | 10 |
| 6 | 6対 | 橙 | 黒2 | 11 |
| 31 | | 橙 | 赤2 | 12 |
| 7 | 7対 | 灰 | 黒2 | 13 |
| 32 | | 灰 | 赤2 | 14 |
| 8 | 8対 | 白 | 黒2 | 15 |
| 33 | | 白 | 赤2 | 16 |
| 9 | 9対 | 黄 | 黒2 | 17 |
| 34 | | 黄 | 赤2 | 18 |
| 10 | 10対 | 桃 | 黒2 | 19 |
| 35 | | 桃 | 赤2 | 20 |
| 11 | 11対 | 橙 | 黒3 | 21 |
| 36 | | 橙 | 赤3 | 22 |
| 12 | 12対 | 灰 | 黒3 | 23 |
| 37 | | 灰 | 赤3 | 24 |
| 13 | 13対 | 白 | 黒3 | 25 |
| 38 | | 白 | 赤3 | 26 |
| 14 | 14対 | 黄 | 黒3 | 27 |
| 39 | | 黄 | 赤3 | 28 |
| 15 | 15対 | 桃 | 黒3 | 29 |
| 40 | | 桃 | 赤3 | 30 |
| 16 | 16対 | 橙 | 黒4 | 31 |
| 41 | | 橙 | 赤4 | 32 |
| 17 | 17対 | 灰 | 黒4 | 33 |
| 42 | | 灰 | 赤4 | 34 |
| 18 | 18対 | 白 | 黒4 | 35 |
| 43 | | 白 | 赤4 | 36 |
| 19 | 19対 | 黄 | 黒4 | 37 |
| 44 | | 黄 | 赤4 | 38 |
| 20 | 20対 | 桃 | 黒4 | 39 |
| 45 | | 桃 | 赤4 | 40 |
| 21 | 21対 | 橙 | 黒連続 | 41 |
| 46 | | 橙 | 赤連続 | 42 |
| 22 | 22対 | 灰 | 黒連続 | 43 |
| 47 | | 灰 | 赤連続 | 44 |
| 23 | 23対 | 白 | 黒連続 | 45 |
| 48 | | 白 | 赤連続 | 46 |
| 24 | 24対 | 黄 | 黒連続 | 47 |
| 49 | | 黄 | 赤連続 | 48 |
| 25 | 25対 | 桃 | 黒連続 | 49 |
| 50 | | 桃 | 赤連続 | 50 |
| フード | シールド | | | リード線 |

GRNTF/GRPTF-E26-M26-WA
GRNTF/GRPTF-E26-M34-WA

| CN1 ピンNo. | ケーブル | | | CN2 ピンNo. |
|--------------|------|-----|-----|--------------|
| | 対番 | 電線色 | マーク | |
| 1 | 1対 | 橙 | 黒1 | 1 |
| 14 | | 橙 | 赤1 | 2 |
| 2 | 2対 | 灰 | 黒1 | 3 |
| 15 | | 灰 | 赤1 | 4 |
| 3 | 3対 | 白 | 黒1 | 5 |
| 16 | | 白 | 赤1 | 6 |
| 4 | 4対 | 黄 | 黒1 | 7 |
| 17 | | 黄 | 赤1 | 8 |
| 5 | 5対 | 桃 | 黒1 | 9 |
| 18 | | 桃 | 赤1 | 10 |
| 6 | 6対 | 橙 | 黒2 | 11 |
| 19 | | 橙 | 赤2 | 12 |
| 7 | 7対 | 灰 | 黒2 | 13 |
| 20 | | 灰 | 赤2 | 14 |
| 8 | 8対 | 白 | 黒2 | 15 |
| 21 | | 白 | 赤2 | 16 |
| 9 | 9対 | 黄 | 黒2 | 17 |
| 22 | | 黄 | 赤2 | 18 |
| 10 | 10対 | 桃 | 黒2 | 19 |
| 23 | | 桃 | 赤2 | 20 |
| 11 | 11対 | 橙 | 黒3 | 21 |
| 24 | | 橙 | 赤3 | 22 |
| 12 | 12対 | 灰 | 黒3 | 23 |
| 25 | | 灰 | 赤3 | 24 |
| 13 | 13対 | 白 | 黒3 | 25 |
| 26 | | 白 | 赤3 | 26 |
| フード | シールド | | | リード線 |

GRNTF/GRPTF-E26-M34はCN側の27~34は結線されておられません

