



コンプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC



SET-FCN-C-40

ココが特長 選定工数削減!コネクタ・コネクタフードをセット販売

基本仕様 定格電流:DC3A以下 定格電圧:AC250V以下
適応電線サイズ:AWG23~AWG30または0.2mm²~0.05mm²
特性や材質は**Q3053ページ**

- ご注意**
- 三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ
 - セット内容は三種類
 - メス型コネクタ + コネクタフード
 - オス型コネクタ + コネクタフード
 - メス型コネクタ + オス型コネクタ + コネクタフード + 中継タイプフード
 - メスコネクタ及びオスコネクタは**(Q3055ページ)**
 - コネクタフード(標準タイプ)は**(Q3057ページ)**
 - コネクタフード(中継タイプ)は**(Q3058ページ)**

1個から注文OK!

| 出荷日 | |
|-------|--------|
| 1~20個 | 翌日(当日) |
| 21個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

FCNソケットハーネスは
Q2249ページ

コネクタ

角型コネクタ

外形図



| 型式 | 芯数 | セットタイプ | FCNコネクタ | | コネクタフード | |
|--------------|----|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | メス型 | オス型 | 標準タイプ | 中継タイプ |
| SET-FCN-J-24 | 24 | メス型 + | FCN-361J024-AU | — | FCN-360C024-B | — |
| SET-FCN-J-40 | 40 | | FCN-361J040-AU | — | FCN-360C040-B | — |
| SET-FCN-J-48 | 48 | | FCN-361J048-AU | — | FCN-360C048-B | — |
| SET-FCN-P-24 | 24 | オス型 + | — | FCN-361P024-AU | FCN-360C024-B | — |
| SET-FCN-P-40 | 40 | | — | FCN-361P040-AU | FCN-360C040-B | — |
| SET-FCN-P-48 | 48 | | — | FCN-361P048-AU | FCN-360C048-B | — |
| SET-FCN-C-24 | 24 | メス型 + オス型 + フード | FCN-361J024-AU | FCN-361P024-AU | FCN-360C024-B | FCN-360C024-C |
| SET-FCN-C-40 | 40 | | FCN-361J040-AU | FCN-361P040-AU | FCN-360C040-B | FCN-360C040-C |
| SET-FCN-C-48 | 48 | | FCN-361J048-AU | FCN-361P048-AU | FCN-360C048-B | FCN-360C048-C |



| 型式 | 芯数 | 基準単価 | スライド単価 | |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| | | 1~29個 | 30~79個 | 80~99個 |
| SET-FCN-J-24 | 24 | ¥490 | ¥450 | ¥400 |
| SET-FCN-J-40 | 40 | ¥750 | ¥630 | ¥600 |
| SET-FCN-J-48 | 48 | ¥930 | ¥790 | ¥750 |
| SET-FCN-P-24 | 24 | ¥610 | ¥550 | ¥490 |
| SET-FCN-P-40 | 40 | ¥790 | ¥680 | ¥630 |
| SET-FCN-P-48 | 48 | ¥840 | ¥720 | ¥670 |
| SET-FCN-C-24 | 24 | ¥1,250 | ¥1,100 | ¥1,010 |
| SET-FCN-C-40 | 40 | ¥1,700 | ¥1,440 | ¥1,360 |
| SET-FCN-C-48 | 48 | ¥1,940 | ¥1,650 | ¥1,540 |



Order 注文例

| |
|--------------|
| 型式 |
| SET-FCN-J-24 |

- Dsubコネクタ
- MILコネクタ
- FCNコネクタ**
- セントロニクスコネクタ
- IEEE1284 ハーフピッチコネクタ
- PCR ハーフピッチコネクタ
- MRコネクタ
- Heavy dutyコネクタ
- ミスミ防水コネクタ
- Han防水コネクタ