

新商品

VG95234バヨネット用キャップ ストレート用



ココが
特長

コネクタキャップは必需品

- ストレートプラグを外した際の防塵キャップ
- バヨネットVG95234規格専用
- 異物進入防止
- 接点保護

⚠
ご注意

・中継アダプタ、パネルレセプタクルには使えません。

MIL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図



(単位: mm)

シェルサイズ	D1 (Max.)	D2 (0.5, -0.2)	L1	L2 (Max.)
10SL	21	4.3	90	29
14S	27.5	4.3	100	29
16	30	4.3	115	37
18	33.5	4.3	115	37
22	40	4.7	130	37
28	49.5	4.7	190	37



型式	シェルサイズ	標準単価			重量 (g)
		1~3個	4~10個	11~24個	
VGM95234-10P	10SL	¥1,762	¥1,586	¥1,410	16
VGM95234-14P	14S	¥2,073	¥1,865	¥1,658	23
VGM95234-16P	16	¥2,228	¥2,005	¥1,782	31
VGM95234-18P	18	¥2,394	¥2,154	¥1,915	35
VGM95234-22P	22	¥2,704	¥2,434	¥2,163	44
VGM95234-28P	28	¥3,228	¥2,906	¥2,583	61

材質

キャップ	アルミ合金、亜鉛コバロトメッキ(黒)
リベット	ステンレス、亜鉛コバロトメッキ(黒)
鎖	



Order
注文例

型式
VGM95234-10P

新商品

VG95234バヨネット用キャップ パネル、中継用



ココが
特長

コネクタキャップは必需品

- 中継アダプタ、パネルレセプタクルを外した際の防塵キャップ
- バヨネットVG95234規格専用
- 異物進入防止
- 接点保護

⚠
ご注意

・ストレートコネクタには使えません

MIL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図



(単位: mm)

シェルサイズ	D1 (Max.)	D2 (0.5, -0.2)	L1	L2 (Max.)
10SL	23.5	4.3	90	20
14S	30.5	4.3	90	20
16	33	4.3	100	25
18	37.5	4.3	100	25
22	44	4.3	115	25
28	54.5	5.5	160	25



型式	シェルサイズ	標準単価			重量 (g)
		1~3個	4~10個	11~24個	
VGM95234-10R	10SL	¥1,537	¥1,384	¥1,230	15
VGM95234-14R	14S	¥1,848	¥1,663	¥1,478	19
VGM95234-16R	16	¥2,006	¥1,805	¥1,605	24
VGM95234-18R	18	¥2,198	¥1,979	¥1,759	27
VGM95234-22R	22	¥2,431	¥2,188	¥1,945	33
VGM95234-28R	28	¥2,862	¥2,576	¥2,290	48

材質

キャップ	アルミ合金、亜鉛コバロトメッキ(黒)
リベット	ステンレス、亜鉛コバロトメッキ(黒)
鎖	



Order
注文例

型式
VGM95234-10R

コネクタ



丸型コネクタ

セレクトション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ