



絶縁キャップ(端子圧着部カバー)

RoHS

ココが特長

6色揃った圧着端子用絶縁キャップ

●電線と丸型やY型の裸圧着端子(03703ページ) 接続部の絶縁用キャップです。




出荷日

1~5パック	5日目
6パック~	都度見積

非在庫品




使用例



仕様

材質	軟質PVC
使用温度範囲	-40℃~+60℃

外形図



Order 注文例

型式	-	色
V-0.3	-	R

1パック 100・50個入

型式	色	1パック数量	適合圧着端子	寸法(mm)							パラチャージ 1~4/パック	標準単価			重量 (g/個)
				φd1	φd2	ℓ1	ℓ2	(L)	t	5~9/パック		10~19/パック	20/パック~		
V-0.3	R(赤) W(白) BK(黒) BE(青) Y(黄) GN(緑)	100個入り	0.3-3, F0.3-3	2.0	3.0	6	7	13	0.6	+¥200/ パック	¥640	¥480	¥420	0.13	
V-1.25			1.25-*, F1.25-*	3.1	3.3	6	7	13	0.6		¥184	¥174	¥165	0.21	
V-2			2-*, F2-*	3.7	4.5	7	7	14	0.7		¥184	¥174	¥165	0.32	
V-3.5			3.5-*, F3.5-*	4.3	5.7	9	8	17	0.8		¥199	¥189	¥179	0.44	
V-5.5			5.5-*, F5.5-*	5.2	5.7	9	8	17	0.8		¥214	¥203	¥192	0.45	
V-8			8-*	6.2	7.2	10	9	19	1.0		¥368	¥349	¥331	0.7	
V-14			14-*	8.0	10	14	11	25	1.1		¥491	¥466	¥441	1.24	
V-22			22-*	9.5	12	15	15	30	1.2		¥784	¥744	¥705	2	
V-38			38-*	11.8	14	17.5	16.5	34	1.5		¥968	¥919	¥871	3.6	
V-60			60-*	13.5	16.8	20	19	39	1.5		¥1,614	¥1,530	¥1,450	4.4	
V-80	80-*	16	19	25	22	47	1.6	¥3,950	¥2,800	¥2,410	7.75				
V-100	100-*	18	22	30	24	54	1.7	¥2,900	¥2,060	¥1,780	9.75				

■部 1~9/パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 V-0.3-R を2/パックご注文の場合
(基準単価640円+パラチャージ200円)×2/パック=1,680円

パラチャージに関しては [0101ページ](#)

絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)

RoHS

600V

ココが特長

端子ネジ部にワンタッチ取付可能な絶縁キャップ

●取付は、端子にかぶせるだけのワンタッチで取り外しも簡単です。
●アクリル板による保護に比べ、安価に絶縁保護ができます。




出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



仕様


定格電圧	AC,DC600V
使用温度範囲	-20℃~+60℃
材質	塩化ビニル 熱可塑性エラストマー

Order 注文例

型式
OA-BCP3-50P

1パック 50個入

外形図



*エラストマー樹脂の特性でばまっていることがあります。その際は一度開いてからご使用ください。

型式	バック入り数	タイプ	適用ネジ	最大適合電線	最大適合圧着端子	外形寸法(mm)							標準単価			重量 (g)
						A	B	C	D	E	F	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	30/パック~	
OA-BCP3-50P	50	ネジ止め用	M3,M4	2mm ²	23,24(丸端子) MAX.9.5	11	24	7.9	15	5.5	3	¥2,350	¥2,110	¥1,970	¥1,760	1.5
OA-BCP4-50P					5.5,3.5-4(丸端子) MAX.9.5	11.8	30	11.8	17	8.8	5	¥2,590	¥2,330	¥2,170	¥1,940	2.7
OA-BCP5-50P			M5	5.5(丸端子) MAX.9.5	15.4	31	10	17	7	6	¥2,750	¥2,470	¥2,310	¥2,060	3.3	
OA-BC5-50P		穴多角形	M4,M5六角ナット									¥1,340	¥1,200	¥1,120	¥1,000	0.9

圧着端子
テスト端子

圧着端子

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子

差込み型
ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用
圧着工具