

ストリッパー

ワイヤーストリッパー


RoHS



ココが
特長

プロ仕様のストリッパーがこの価格!

- 電線サイズに合わせて2サイズをご用意しました。
- 切味抜群のケーブルストリッパーです。
- 手にフィットしやすい形状です。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	対応電線サイズ	長さ
PK-3001E	¥1,780	AWG:30,28,26,24,22,20/0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8mm	156mm
PK-3002E	¥1,780	AWG:20,18,16,14,12,10/0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6mm	156mm



型式
PK-3001E

配線用工具
工具

ケーブルストリッパー

RoHS



ココが
特長

大好評の低価格ケーブルストリッパー

- ケーブル被覆を簡単にカットできます。
- 片手で操作可能です。
- ケーブルサイズによって2タイプをご用意しています。



・ケーブル剥き用途以外での使用は工具の破損や事故につながりますので、絶対におやめ下さい。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	対応ケーブル外径	長さ
PK-325	¥2,080	φ4.5~25	150mm
PK-335	¥2,180	φ25~36	167mm



型式
PK-325

切断工具
電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・圧着工具

ピンセット・レンチ

ドライバー

工具セット・ツールボックス

ヒートガン

チューブプリンタ

テスター

ハンダ用品

同軸ケーブル専用剥き工具

RoHS



ココが
特長

簡単に同軸ケーブルの皮剥きが可能です

- 替刃2枚付
- サイズ 55(タテ)×110(ヨコ)×40(厚み)
- 重さ: 103g
- 同軸ケーブルの皮むきが簡単にできます。同軸ケーブルの皮むきで失敗したり、上手く剥けなかった経験があると思います。TOR-1Cは作業者を問わず均一に剥け、かつ迅速に作業ができます。
- 適応ケーブル
5C-2V 5C-FB 5C-FV 3C-2V TVECX TVEFCX
- TOR-1Cの本体に電線を剥く目安の絵がかかれています。表側は5C-2V・5C-FB-FV用、裏側は、3C2V・TVECX・TVEFCX用です。左記図のガイドに従って作業をすると正確に剥くことができます。




1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目

6個~ 都度見積

非在庫品



① はさむ
ケーブルを挿入口に入
れ、はさみ込む。

② 左右に回す
はさんだまま左右に回します。
あまり力を入れなくても切れます。

③ 剥きとる
挿入口を少し開けケー
ブルを抜いて下さい。

※外被を剥きとる場合は手で
取って下さい。割線口で縦割の
すれば更に取り易く、編組線を
傷めません。



型式	基準単価
TOR-1C	¥2,000



型式
TOR-1C

各挿入口123の順にケーブルをストリップして下さい。

