

ATX (1U) 250W
250W

1U ATX 250W

RoHS

ココが
特長

1UATX電源

- 80 PLUS BRONZE 取得の高効率電源



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

ご注意

ATX
電源Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

入力 AC	90~264V(自動切替)(50~60Hz)					
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V 8A	+5V 7A	+12V1 9A	-12V 0.3A	+5Vsb 1.5A
	最大負荷電流(ピーク)	110W		18A	0.5A	3A
	最大負荷電力(ピーク)	229W		250W		
	最小負荷電流	1A	1A	1A	0.05A	0.1A
コネクタ数	ATXマザーボード用×1(20+4)、ペリフェラル用×2、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	CE, CB, TUV, FCC, CUL, BSMI					
動作環境	温度: 0~50°C、湿度: 20~85%(結露なきこと)					
重量・外形寸法(mm)	1.6kg、100mm(W)×200mm(D)×40.5mm(H)					


※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-ST250U1A-R	20/24ピン	4ピン	¥14,800

Flex ATX (1U) 220W
220W

PCFXシリーズ 1U ATX 220W

RoHS

ココが
特長

省スペース1U電源

- ATX規格の中のFlex ATXを意識した
小型サイズ【81.5(W)×41(H)×150(D)】
- PFC回路を搭載し高効率を実現
- 温度検出型可変速ファン搭載



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

ご注意

ATX
電源Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	PCFX-220P-X2S					
入力 AC	90-264V					
出力	最大出力電流(連続)	+3.3V 10A	+5V 10A	+12V 10A	-12V 0.3A	+5Vsb 2A
	最大出力電力(連続)	75W		合計170W		
	最大出力電流(ピーク)	12A	12A	12A	0.3A	2A
	最大出力電力(ピーク)	85W		合計220W		
最小出力電流	0A	0A	0.5A	0A	0A	
コネクタ数	メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×3、FDD用×1					
規格	UL, CSA, CE					
動作環境	0~50°C					
重量・外形寸法(mm)	0.8kg、81.5(W)×150(D)×41(H)					

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCFX220-R	20/24ピン	4ピン	¥13,500

販売: ミスミ/製造元: 倅ニブロン

ATX (1U) 210W
210W

PC1Uシリーズ ATX 210W

RoHS

ココが
特長

1UATX電源

- +12V出力は、マグアンプ方式定電圧制御付
- ファンはスタンバイ時でも、+5VSBの発熱を
低減させるため低速回転仕様



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

ご注意

ATX
電源Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	PC1U-210P-X2S-02					
入力 AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V 6A	+5V 12A	+12V 8A	-5V 0.3A	+5Vsb 0.8A
	最大出力電力(連続)	合計80W		合計160W		
	最大負荷電流(ピーク)	14A	24A	10A	0.3A	0.8A
	最大出力電力(ピーク)	合計120W/24A		合計210W		
最小負荷電流	0A	1.5A	0A	0A	0A	
コネクタ数	ATXマザーボード用×1、ペリフェラル用×2、FDD用×1、CPU用×1					
規格	UL, CSA, EN					
動作環境	温度: 0~50°C、湿度: 10~90%(結露なきこと)					
重量・外形寸法(mm)	1.2kg、100mm(W)×190mm(D)×40.5mm(H)					

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PC1U210P-R	20ピン	4ピン	¥18,500

販売: ミスミ/製造元: 倅ニブロン