


新商品

産業用コンパクトフラッシュ(三菱シーケンサ接続可能品)



コ
コ
が
特
長

三菱シーケンサ接続可能品

- タフな環境でも使用可能な温度拡張品。
- 寿命延命機能(スタティックウェアレベリング、リフレッシュ機能)。
- 寿命通知機能(S. M. A. R. T機能)。
- Removable Disk仕様。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・Removable Disk仕様のため、OS起動は出来ません。



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

仕様

型式	MCF-10P****S-A01ACI-S-R	
メーカー型式	MCF10P-****S(A01ACI-S)	
インターフェイス	Parallel ATA [Ultra ATA/66]	
データ転送モード	PIOモード0-4, DMAモード0-2,UltraDMAモード0-4	
属性	Removable Disk	
NAND型フラッシュメモリ	43nm SLC	
ECC	BCH 13bit ECC/512byte [512MB], BCH 24bit ECC/1Kbyte [1GB~8GB]	
ウェアレベリング	スタティックウェアレベリング	
電源電圧	3.3V±5% / 5.0V±10%	
転送速度	Read	22MB/s [512MB], 28MB/s [1GB], 47MB/s [2GB~8GB]
	Write	5MB/s [512MB], 11MB/s [1GB], 20MB/s [2GB], 34MB/s [4GB, 8GB]
動作環境	温度: -40℃~85℃, 湿度: 0~85%RH(結露なきこと)	
耐衝撃性	9800 m/s ² (1000G) [非動作]	
耐振動性	147 m/s ² (15G) (20~2000Hz) [非動作]	
重量・外形寸法(mm)	約10g, 42.8(W)×36.4(D)×3.3(H)	

販売: ミスミ/製造元: ハギワラソリューションズ(株)



型式	容量	単価
		1~9台
MCF-10P512MS-A01ACI-S-R	512MB	¥4,700
MCF-10P001GS-A01ACI-S-R	1GB	¥5,200
MCF-10P002GS-A01ACI-S-R	2GB	¥7,100
MCF-10P004GS-A01ACI-S-R	4GB	¥11,300
MCF-10P008GS-A01ACI-S-R	8GB	¥20,800

デバイス
ドライブ

CFカード

RAID
システム

SSD

DOM

ロム化ツール

CFカード

cFast


CFソケット

FDD

DVDドライブ

ドライブ
アクセサリ

産業用コンパクトフラッシュ



MCF-BUA****-R



RoHS MCF-UNFA****-R

コ
コ
が
特
長

SLC NANDを搭載した産業用コンパクトフラッシュ

- 一部材固定で同一仕様での安定供給可能。
- Fixed Disk仕様で組込に最適。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

仕様

型式	MCF-BUA****-R
インターフェイス	コンパクトフラッシュTypeI
データ転送モード	PIOモード0-4, DMAモード0-2, UltraDMAモード0-6
属性	Fixed Disk
信頼性向上機能	ECC, S.M.A.R.T機能, ウェアレベリング
動作環境	温度: -40℃~85℃, 湿度: 10~95%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	約10g, 42.8(W)×36.4(D)×3.3(H)

販売: ミスミ/製造元: (株)パフアローメモリ

型式	MCF-UNFA****-R
インターフェイス	コンパクトフラッシュTypeI
データ転送モード	PIOモード0-4, DMAモード0-2, UltraDMAモード0-6
属性	Fixed Disk
信頼性向上機能	電源遮断耐性強化, S.M.A.R.T機能, ウェアレベリング
動作環境	温度: 0℃~70℃, 湿度: 0~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	約10g, 42.8(W)×36.4(D)×3.3(H)

販売: ミスミ/製造元: (株)東芝



型式	容量	単価		
		1~4台	5~9台	10~49台
MCF-BUA256M-R	256MB	¥5,600		
MCF-BUA512M-R	512MB	¥6,800		
MCF-BUA1G-R	1GB	¥7,800		
MCF-BUA2G-R	2GB	¥8,400		
MCF-BUA4G-R	4GB	¥13,440		
MCF-BUA8G-R	8GB	¥23,200		
MCF-BUA16G-R	16GB	¥42,660		

型式	容量	単価		
		1~4台	5~9台	10~49台
MCF-UNFA256M-R	256MB	¥6,800	¥6,600	¥6,400
MCF-UNFA512M-R	512MB	¥11,000	¥9,900	¥9,500
MCF-UNFA1G-R	1GB	¥13,100	¥12,600	¥12,100

2012.9

2013.8

8421