

1. PCとタッチパネル間の接続ケーブル(ハーネス)

PC		タッチパネル GX7			接続ケーブル(ハーネス)型式			接続ケーブル(ハーネス)型式			接続イメージ		
型式	接続方法	コネクタ形状	型式	接続方法	コネクタ形状	USB1.1→	USB2.0に変換 USBジッシャー(付属) USBからPS/2に変換するアダプタ	USB1.1→	USB2.0に変換 USBジッシャー(付属) USBからPS/2に変換するアダプタ	USBポート	USBポート		
Windows OSのPC Windows2000/XP以上	USBポート	USB Aタイプ(メス)	PLCP-GX7-05-DC-R PLCP-GX7-07W-DC-R PLCP-GX7-08-DC-R PLCP-GX7-10-DC-R PLCP-GX7-12-DC-R PLCP-GX7-15-DC-R	COM1 USBデバイス (前面)	PS/2 ミニDIN 6ピン(メス)	PS/2 ミニDIN 6ピン(メス)	USB1.1	USB-A/M-BM-[全長(m)]	USB-A/M-BM-[全長(m)]	1m:¥265 2m:¥345 3m:¥465	翌日(当日) (1~10本)	1m:¥265 2m:¥345 3m:¥465	翌日(当日) (1~10本)
										—	—		

2. PLCとタッチパネル間の接続ケーブル(ハーネス)

PLC		タッチパネル GX7			接続ケーブル(ハーネス)型式			接続ケーブル(ハーネス)型式			接続イメージ	
メーカー/シリーズ	型式	接続方法	コネクタ形状	型式	接続方法	コネクタ形状	USB1.1→	USB2.0に変換 RS-232C	USB1.1→	USB2.0に変換 RS-232C	USBポート	USBポート
三菱電機 MELSEC-Q	Q□□ Q□□H Q□□UDH Q□□UDEH	CPU直結	ミニDIN 6ピン(メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R PLCP-GX7-10-DC-R PLCP-GX7-12-DC-R PLCP-GX7-15-DC-R PLCP-GX7-05-DC-R PLCP-GX7-07W-DC-R PLCP-GX7-08-DC-R	COM2 (RS-232C) COM2 COM2 COM2 COM2 COM2 COM2	Dsub 9ピン(メス) * 1 RS-232C	GTP-GXQ1D-WM-[指定長(m)]	0.2 ~ 15	¥4,370	¥81	PLC	GX7
										0.1m 毎に 指定可		
三菱電機 MELSEC-FX	FX0 FX1/FX1S/FX1N FX2/FX2N/FX2NC FX3U/FX3UC/FX3G	CPU直結	ミニDIN 8ピン(メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R PLCP-GX7-10-DC-R PLCP-GX7-12-DC-R PLCP-GX7-15-DC-R PLCP-GX7-05-DC-R PLCP-GX7-07W-DC-R PLCP-GX7-08-DC-R	COM2 (RS-422) COM2 COM2 COM2 COM2 COM2 COM2	Dsub 9ピン(メス) * 1 RS-422	GTP-GXF1D-WM-[指定長(m)]	0.2 ~ 15	¥4,740	¥117	PLC	GX7
										0.1m 毎に 指定可		
キーエンス KV	KV Nano KV-700 KV-1000 KV-3000	プロコンポート 直結	RJ-11 モジュラジャック	PLCP-GX7-04W-DC-R PLCP-GX7-10-DC-R PLCP-GX7-12-DC-R PLCP-GX7-15-DC-R PLCP-GX7-05-DC-R PLCP-GX7-07W-DC-R PLCP-GX7-08-DC-R	COM2 (RS-232C) COM2 COM2 COM2 COM2 COM2 COM2	Dsub 9ピン(メス) * 1 RS-232C	GTP-GXK1D-WR-[指定長(m)]	0.2 ~ 15	¥2,970	¥72	PLC	GX7
										0.1m 毎に 指定可		

\* 1 Dsubコネクタの固定用ネジは、UNO#4-40(インチネジ)を使用しています。