

多治見無線電機
ストレートプラグ

メス(ソケット)
R03-PB6Fオス(ピン)
R03-PB6M

ココが特長 ネジ式嵌合の小型メタルR03コネクタ


●パネル取付レセプタクルタイプと中継アダプタに接続します。

基本仕様 特性や材質は**239ページ**



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。
ご注意

外形図 (単位:mm)



(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)			
	ΦA	B(注)	C	ケーブル引出口径
2,3,5	12.0	M10.5,P=0.75	32.0	Φ5.2
6,8	15.5	M14.0,P=1	34.0	Φ6.2
12	20.0	M18.0,P=1	39.0	Φ10.5
				Φ4.0~5.0 Φ5.0~6.0 Φ9.3~10.3



1個単位



Order
注文例
R03-PB2M

型番

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量(g)
R03-PB2M	2	オス(ピン)	498	12.3
R03-PB3M	3		482	12.5
R03-PB5M	5		556	13.0
R03-PB6M	6		679	21.0
R03-PB8M	8		702	21.0
R03-PB12M	12		1,337	34.0
R03-PB2F	2	メス(ソケット)	539	12.8
R03-PB3F	3		560	13.0
R03-PB5F	5		535	13.4
R03-PB6F	6		763	21.5
R03-PB8F	8		832	21.9
R03-PB12F	12		1,386	35.0

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

多治見無線電機

中継アダプタ

メス(ソケット)
R03-JB6Fオス(ピン)
R03-JB6M

ココが特長 ケーブルの延長や機器間の中継に最適

●ストレートプラグに接続します。


●最大で直径20mmに12芯という高密度な作りをしております。

基本仕様 特性や材質は**239ページ**



・中継アダプタ同士は嵌合しません。
ご注意

外形図 (単位:mm)



(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)			
	ΦA	B(注)	C	ケーブル引出口径
2,3,5	12.0	M10.5,P=0.75	32.0	Φ5.2
6,8	15.5	M14.0,P=1	34.0	Φ6.2
12	20.0	M18.0,P=1	39.0	Φ10.5
				Φ4.0~5.0 Φ5.0~6.0 Φ9.3~10.3



1個単位



Order
注文例
R03-JB2M

型番

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量(g)
R03-JB2M	2	オス(ピン)	727	10.2
R03-JB3M	3		785	10.4
R03-JB5M	5		850	10.8
R03-JB6M	6		971	15.5
R03-JB8M	8		1,000	15.6
R03-JB12M	12		1,694	28.2
R03-JB2F	2	メス(ソケット)	825	10.7
R03-JB3F	3		847	10.6
R03-JB5F	5		870	11.3
R03-JB6F	6		1,043	16.5
R03-JB8F	8		1,135	16.4
R03-JB12F	12		1,827	29.2

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

コネクタ

ハンダ 金
メッキ 信号用
センサー 2D
CAD

在庫品

RoHS

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)ネジ式
NCS/NJCネジ式
小型
PLT/R03
コネクタネジ式
(防水)
NWPC/NJWネジ式
(防水)
R04/XS2

丸型防水

ネジ式
NETネジ式
CEO5/
JL04V/693
バヨネットロック
NB01/CE01/
JL05ワントッピング
NR/PRC03/
PRC04ワントッピング
PRC05/
HR10ワントッピング
NR25/RM/
JR/SRCNワントッピング
NRWワントッピング
CM10/JN1/
XS5差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他