

ATX電源(1U)

WebならPC・検査関連新規ブランドも続々追加!

ミスミ

1U ATX 300W



1U ATX電源

●80 PLUS BRONZE 取得の高効率電源



RoHS



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

仕様

入力 AC	90~264V(自動切替)(50~60Hz)
	+3.3V +5V +12V1 -12V +5Vsb
最大負荷電流(連続)	7A 6A 10A 0.15A 1A
	14A 12A
出力	70W 20A
最大負荷電流(ピーク)	284W
最大負荷電力(ピーク)	300W
最小負荷電流	1A 1A 1A 0A 0A
コネクタ数	ATXマザーボード用x1(20+4), ペリフェラル用x2, FDD用x1, SATA用x2, CPU用x1
規格	CE, CB, TUV, FCC, CUL, BSMI
動作環境	温度: 0~50°C, 濡度: 20~85%(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	1.6Kg, 100mm(W) × 180mm(D) × 40.5mm(H)

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に
に関するミスミQCTセンターまでお問い合わせ
ください。※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認
ください。

1台単位

型番	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	¥通常単価
PCPS-ST300UAE-R	20/24ピン	4ピン	14,800

ミスミ

PCFXシリーズ 1U ATX 220W



ニプロン製省スペース1U電源

- ATX規格の中のFlex ATXを意識した
小型サイズ[81.5(W)×41(H)×150(D)]
- PFC回路を搭載し高効率を実現
- 温度検出型可変速ファン搭載



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



RoHS

仕様

メーカー型番	PCFX-220P-X2S
入力 AC	90~264V
	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大出力電流(連続)	10A 10A 10A 0.3A 2A
出力	75W 合計170W
最大出力電力(ピーク)	12A 12A 12A 0.3A 2A
最大出力電力(ピーク)	85W 合計220W
最小出力電流	0A 0A 0.5A 0A 0A
コネクタ数	メインボード用x1, CPU用x1, SATA用x4, ペリフェラル用x3, FDD用x1
規格	UL, CSA, CE
動作環境	0~50°C
重量・外形寸法(mm)	0.8Kg, 81.5(W) × 150(D) × 41(H)

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格
に関するミスミQCTセンターまでお問い合わせ
ください。※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認
ください。

1台単位

型番	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	¥通常単価
PCPS-PCFX220-R	20/24ピン	4ピン	13,500

販売: ミスミ / 製造元: (株)ニプロン

メーカー型番(PCFX-220P-X2S)でもご発注頂けます。

ミスミ

PC1Uシリーズ ATX 210W



ニプロン製1UATX電源

- +12V出力は、マグアンプ方式定電圧制御付
- ファンはスタンバイ時でも、+5VSBの発熱を
低減させるため低速回転仕様



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



RoHS

仕様

メーカー型番	PC1U-210P-X2S-02
入力 AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)
	+3.3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb
最大負荷電流(連続)	6A 12A 8A 0.3A 0.8A 1.5A
	合計80W 合計140W
出力	合計160W
最大出力電力(連続)	14A 24A 10A 0.3A 0.8A 2.5A
最大負荷電力(ピーク)	合計120W/24A
最大出力電力(ピーク)	合計210W
最小負荷電流	0A 1.5A 0A 0A 0A 0A
コネクタ数	ATXマザーボード用x1, ペリフェラル用x2, FDD用x1, CPU用x1
規格	UL, CSA, EN
動作環境	温度: 0~50°C, 濡度: 10~90%(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	1.2Kg, 100mm(W) × 190mm(D) × 40.5mm(H)

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格
に関するミスミQCTセンターまでお問い合わせ
ください。※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認
ください。

1台単位

型番	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	¥通常単価
PCPS-PC1U210P-R	20ピン	4ピン	18,500

販売: ミスミ / 製造元: (株)ニプロン

メーカー型番(PC1U-210P-X2S-02)でもご発注頂けます。

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索

WEBなら11,000シリーズ以上掲載。取扱拡大中!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。