

コンベヤ用プーリホルダーベアリングタイプ

専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>
コンベヤの構成部品や
メンテナンス部品の検索が可能です。


コンベヤ用プーリホルダーテンションタイプ

専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>
コンベヤの構成部品や
メンテナンス部品の検索が可能です。



◎ CADデータフォルダ名: 17_Conveyors




PLHDB-FC-R




PLHDB-FD-R




PLHDB-FF-R




PLHDB-FG-R



PLHDB-TC-R



PLHDB-TD-R



SVKN・SVKR用は
規格変更があります。
詳細はWeb参照。

末尾がLの図面はRの勝手違いの形状となります。

詳細寸法はEカタログにてご確認下さい。

ベアリングは付属しません。必要なお客様は追加工にてご指定下さい。

型式	形状選択	右/左	ベアリング								対応コンベヤ	￥基準単価
			ベアリング品番	d	D	B	Ds min.	Ds max.	dh max.	R max.		
PLHDB	FC	(右)R (左)L	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	CVSFA CVSFC	6,430
			B6001ZZ	12	28	8	14	16	26	0.3	CVSFB CVSFD	6,510
	FF	(右)R (左)L	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	CVSSA CVGA CVGB CVGP CVGN	1,050
			B6001ZZ	12	28	8	14	16	26	0.3	CVGC CVGD CVGR CVGW	1,210
	FG	(右)R (左)L	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	CVGTA	1,800
			B6001ZZ	12	28	8	14	16	26	0.3	CVGTA CVGFB	1,510
	TC	(右)R (左)L	B6801ZZ	12	21	5	14	14.5	19	0.3	CVGTA	1,800
			B6002ZZ	15	32	9	17	19	30	0.3	CVGFB	1,510
	TD	(右)R (左)L	PLHDB-FC-L-BR	PLHDB	FC	L	BR					
			Alterations	Code	Spec	￥/1Code						

Order
注文例

型式 - 形状選択 - 右/左

PLHDB - FC - L

Delivery
出荷日

5 日目出荷

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~3

4~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration
追加工

PLHDB - FC - L - BR

PLHDB

FC

L



BR

PLHDB

FC


コンベヤ用プーリホルダーベアリングタイプ 2-

■特長：ミスミコンベヤ用のメンテナンス部品です。コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能な専用サイトはこちらです。専用サイト <http://ta.misumi.jp/cvs/>




コンベヤ用プーリホルダーベアリングタイプ 2-


PLHDB-RE-TCK-R




PLHDB-RE-TCK-I




PLHDB-RE-TD-R




PLHDB-RE-TD-



PLHDB-RE-TDK-



PLHDB-RE-TDK-L



P

型式		対応 ペアリング	対応 コンペヤ	￥基準単価
Type	No.	右／左		
PLHDB	RE-FE	—	—	SVKN SVKR 4,200
	RE-FF	(右)R	B6900ZZ	CVGA CVGB 2,930
		(左)L		
	RE-FG	(右)R (左)L	B6001ZZ	CVGC CVGD 3,040
	RE-FH	(右)R (左)L	B6004ZZ	CVSE CVSF 10,000
	RE-FJ	(右)R (左)L	B6004ZZ	CVSE CVSF 10,000
	RE-TC	(右)R (左)L	B6801ZZ	CVGTA 2,820 3,960
	RE-TCK	(右)R (左)L	B6801ZZ	CVGTA 2,820 3,960
	RE-TD	(右)R (左)L	B6002ZZ	CVGTB 3,190 4,390
	RE-TDK	(右)R (左)L	B6002ZZ	CVGTB 3,190 4,390



三文例



Delivery
荷日



price
價格

■数量スライド価格

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~3	4~
出荷日	通常	お見積り