


■特長:X軸・Y軸・回転摺動のコンパクトな一体型ステージです。

■XY+回転






XYRSL60

●実際の製品には目盛は付属しています。
仕様は規格図参照。

RoHS

XYRSL90

■材質 アルミ合金
■表面処理 黒アルマイト



型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル一回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	真直度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価
XYRSL	60	φ60	XY: ±21 360°回転	4.2	34.3	30	0.39	38,700
	90	φ90	XY: ±35 360°回転					

Order
注文例
型式
XYRSL60
Delivery
出荷日Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Price
価格■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127
標準対応 重別途
数量区分 小口 大口 WOSにてご確認
数量 1~2 3~4 5~10 11~
倍引率 基準単価 5% 10% お見積り
出荷日 通常 通常

■特長: 厚み15mmの薄型アリ溝送りねじ式XZ軸ステージです。



XZEG

■材質 (本体) 低カドミ真鍮
■表面処理 黒ふっ素樹脂処理

●標準ステージ類似仕様: XFS (P1960) と ZFS (P2025) の組み合わせ

型式	構成ステージ	ステージ面 (mm)	外形寸法 (mm)			移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	付属品 (4本)	¥基準単価
			下段	上段	W	D	H	X	Z	
XZEG	25	XEG25	25×25	45	31.7	72.5	±5	±5	0.17	SCB2-8 23,300
	40	XEG40	40×40	60	46.7	95.0	±7	±7	0.46	SCB3-6 26,600
	60	XEG60	60×60	80.5	71.8	122.5	±9	±9	1.35	SCB4-6 34,600



●詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。(XEG P1961、ZEG P2060)

Order
注文例
型式
XZEG25
Delivery
出荷日
3 日目出荷Price
価格■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127
標準対応 重別途
数量区分 小口 大口 WOSにてご確認
数量 1~2 3~4 5~6 7~10 11~
倍引率 基準単価 5% 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 通常

■特長: 1回転あたりの移動量が約18mmの早送りに適したXZ軸ステージです。

■X+Z軸 ラック&ピニオン式

XZFG

■X軸 P1975
■Z軸 P2021
RoHS●詳細形状、ハンドル個数は
サイズによって異なる為、
CADデータをご確認ください。

型式	■材質	■表面処理
XZFG25	低カドミ真鍮	黒ふっ素樹脂処理
XZFG40	アルミ合金	黒アルマイト
XZFG60	アルミ合金	黒アルマイト


●表示数量超えはお見積り
P127
標準対応
数量区分 小口 大口
数量 1~2 3~4 5~10 11~
倍引率 基準単価 5% 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常●表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

■特長: 1回転あたりの移動量はX軸0.5mm、Z軸14/20mmです。X軸には微調整でき、高さ方向は早く送れるXZ軸ステージです。

■X軸可動水平面Z軸




XZLNG25




RoHS

XZLNG40



XZLNG60



型式	■材質	■表面処理
XZLNG25	低カドミ真鍮	黒ふっ素樹脂処理
XZLNG40	アルミ合金	黒アルマイト
XZLNG60	アルミ合金	黒アルマイト

●表示数量超えはお見積り
P127
標準対応
数量区分 小口 大口
数量 1~2 3~4 5~6 7~10 11~
倍引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常●表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

●XZLNGには目盛りがついていません。

Order
注文例
型式
XZLNG60
Delivery
出荷日
3 日目出荷Price
価格●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127
標準対応 重別途
数量区分 小口 大口
数量 1~2 3~4 5~6 7~10 11~
倍引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常