


## COUNTERSUNK SCREWS

## 十字穴付皿小ねじ

-ステンレス・箱販売-



Type	M材質
BOX-SFBJ	SUS304相当



M×P (並目)	A	E	十字穴 番号
2 ×0.4	4	1.2	1
2.5×0.45	5	1.45	1
2.6×0.45	5.2	1.5	1
3 ×0.5	6	1.75	2
4 ×0.7	8	2.3	2
5 ×0.8	10	2.8	2
6 ×1.0	12	3.4	3

④単品販売もございます。P.266

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数	
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX-SFBJ (ステンレス)	2 - 3	1.1	2,200	2,000本/箱	
	4				
	5	1.2	2,400		
	6				
	8	1.3	2,600		
	2.5 - 3				
	4				
	5	1.4	2,800		
	6				
	8				
	10				
	2.6 - 3	1.2	2,400		
	4				
	5	1.3	2,600		
	6				
	8	1.4	2,800		
	10				
	2.6 - 3	1.5	3,000		
	4				
TSARA (ステンレス)	3 - 5	1.3	2,600	1,000本/箱	
	6				
	8	1.4	2,800		
	10				
TSARAS (ステンレス)	4 - 5	2.0	2,000	500本/箱	
	6				
	8	2.3	2,300		
	10				
TSARAS (ステンレス)	5 - 8	3.3	1,650	300本/箱	
	10				
	12	3.9	1,950		
	15				
TSARAS (ステンレス)	6 - 10	5.7	2,100	300本/箱	
	12				
	15	7.0	2,100		
	20				

④ご注文の際は箱数でご指定ください。  
数量1のご注文で1箱が納入されます。Order  
注文例 型式  
BOX - SFBJ5 - 10Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133  
④ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~10 11~  
出荷日 通常 お見積り  
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## COUNTERSUNK SCREWS

LOW HEAD COUNTERSUNK SCREWS  
十字穴付皿小ねじ/十字穴付低頭皿小ねじ


-単品販売-

◎ CADデータフォルダ名 : 34\_Screws

■十字穴付皿小ねじ



Type	M材質	表面処理
BFBJ	SWCH相当	三価クロメート
SFBJ	SUS304相当	-



■BFBJ(三価クロメート)

Type	M - L	¥基準単価		¥スライド単価		
		1~29本	30~99本	100~299本	300~500本	
2 - 3	83	37	10	3		
4	83	37	10	3		
5	80	36	9	1		
6	82	37	12	2		
8	86	39	14	4		
10	85	38	13	3		
12	88	40	14	4		
15						
20						

Order  
注文例 型式  
SFBJ4 - 10Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133④ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~501~  
出荷日 通常 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RohS10

RohS10