


■チェーン



RoHS10

SCHSP



L

材質

SUS304

型式	L 指定50mm単位	P	A	d	質量	本体参考 使用荷重	¥基準単価
SCHSP	100～500	5.5	2.5	1.6	57g/m	9kg	810
	550～1000						1,170


参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

■ボールチェーン



RoHS10


BALLC
(コネクタ1コ付属)



L

BALLC-S
(カップリング1コ付属)

BALLC-W
(カップリング2コ付属)



L

材質

SUS304

型式		L 指定50mm単位	P	本体参考 使用荷重	付属品(コネクタ)		¥基準単価		
Type	D				d	ℓ	BALLC	BALLC-S	BALLC-W
BALLC (コネクタ1コ付属)	2.3	100～500	3.3	4kg	3	8	380	410	440
		550～1000					660	720	740
BALLC-S (カップリング1コ付属)	3.2	100～500	4.4	6kg	4.3	11	490	520	560
		550～1000					810	860	950

*実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。
参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。チェーン及び接続部品の寸法は参考寸法になります。

Order
注文例

型式

—

L

SCHSP — 600
BALLC2.3 — 150
BALLC-W3.2 — 200

Delivery
出荷日

3

日日出荷

急

ストーク T 当日出荷 400円/1本
ストーク A 翌日出荷 200円/1本

注文締切
正午迄
PM 6:00迄

P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1～19	20～29	30～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■チェーン
ボルト止めタイプ



RoHS10

CHSP



L

材質

SUS304

型式	No.	L 指定50mm単位	A	B	C	板厚	質量	参考 使用荷重	¥基準単価
CHSP		100～500 550～1000	15.5	4.2	8	0.8	60g/m	70kg	680 1,170

*実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。
(接続部品は付属していません。インターネットサイト <http://jp.misumi-ec.com/mech/> をご覧ください。)
参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

Order
注文例

型式

—

L

CHSP4 — 100

Delivery
出荷日

3

日日出荷

急

ストーク T 当日出荷 400円/1本
ストーク A 翌日出荷 200円/1本

注文締切
正午迄
PM 6:00迄

P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1～19	20～29	30～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■接続金具



RoHS10

SKC



28

8

12.6

φ1.9

M2ネジ

材質


SUS304

■ダブルリング



RoHS10

RWS



d

材質

SUS304 (d=10, 18, 22)
SUS316 (d=8, 12, 14)

Order
注文例

型式

—

L

RWS10

Delivery
出荷日

在 庫 品

翌日出荷

急

ストーク T 当日出荷 400円/1本
ストーク A 翌日出荷 200円/1本

注文締切
正午迄
PM 6:00迄

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1～500	501～	501～	501～	お見積り
出荷日	通常	お見積り	お見積り	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。