

洗浄剤(ガスヤニ除去剤/ケガキ除去剤)

📌掲載の商品は日本国内のみの販売となります。



製品安全データシート(MSDS)が必要な場合、
http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/より、
pdfをダウンロードしてください。

■デボライザー-A



12PACK-DPRZR

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
ジメチルエーテル	30~40%
ベンジルアルコール	20~30%
LPG	10~20%
酢酸アミル(酢酸ペンチル)	10~20%
2-エチルヘキサノール	10~20%
シクロヘキサノン	5~10%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	半基準単価 1~3パック 1パック(12本入り)
スプレー	無色	常温~80℃	第二石油類 DME・LPG混合	420ml	12PACK-DPRZR	22,500

📌この商品はパック単位での販売になります。 1パック 12本入

📌表示数量超えは価格・出荷日お見積り

- 特長
- ガスヤニを溶解させる洗浄剤
 - あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力洗浄

Order 注文例


型式
12PACK-DPRZR

- 使用上のご注意
- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - ・また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
 - ・ご使用前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

Delivery 出荷日

3 日目発送

■青ニス除去剤



24PACK-ANSCN

成分スペック	
物質名	構成比 (wt%)
イソプロピルアルコール	20~25%
プロパン	20~25%
酢酸エチル	15~20%
キシレン	18~19%
N-ブタン	10~15%
I-ブタン	5%以下

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	半基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50℃	アルコール類 酢酸エステル類 芳香族系炭化水素 LPG	420ml	24PACK-ANSCN	14,200

📌この商品はパック単位での販売になります。 1パック 24本入

📌表示数量超えは価格・出荷日お見積り

- 特長
- ケガキ塗料が迅速に除去できます。
 - スプレー式ですので、洗浄作業が簡単です。
 - 金型の洗浄に効果的です。

Order 注文例

型式
24PACK-ANSCN

- 使用上のご注意
- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
 - ・また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
 - ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
 - ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
 - ・ご使用前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

Delivery 出荷日

3 日目発送

■ケミカル品の特性比較

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長	洗浄力	速乾性
洗浄剤	イーオクリーナー	12PACK-ECLNR	80℃以下	揮発性に優れる	◎	◎
	金型洗浄剤	24PACK-KSENJ	50℃以下	強力な洗浄力	◎	○
	マイルドクリーン	24PACK-MDCLN	50℃以下	製品洗浄に最適	○	○
	ジェットクリーナー	24PACK-JETCNR	50℃以下	強力な噴射力	◎	△

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長	防錆力	速乾性
防錆剤	サブプリミスト	12PACK-SLMST	100℃以下	付着しても成形品に影響なし	○中期	○
	KB2	12PACK-KB2	50℃以下	密閉空間で気化防錆効果を発揮	△短期	◎
	バリアガードPART II	12PACK-BRGRD	130℃以下	耐熱に優れ、長期防錆	◎長期	◎
	ガードマン	12PACK-GRDMN	80℃以下	除去性良好、金型段取りを短縮	○中期	○

種類	商品名	型式	使用温度範囲	離型性			
				熱可塑性	熱硬化性	ゴム	シリコン、フッ素
離型剤	セバラックNo.100S	12PACK-SPLCK100	80℃以下	◎	-	-	-
	セバラックPF-0A	12PACK-SPLCKP	150℃以下	◎	◎	○	-
	高粘度シリコーン	24PACK-HSRCN	250℃以下	◎	◎	○	-
	フッ素系タイプR	24PACK-FSTYR	250℃以下	◎	◎	◎	○

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長
ガスヤニ除去剤	デボライザー-A	12PACK-DPRZR	80℃以下	ガスヤニを溶解、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力洗浄
ケガキ除去剤	青ニス除去剤	24PACK-ANSCN	50℃以下	ケガキ塗料が迅速に除去、金型洗浄にも効果的

その他ケミカル製品のご案内

ケミカル製品
CHEMICAL PRODUCTS







製品名	錆び取り剤(金型冷却回路用)	防錆剤(金型冷却回路用)	洗浄剤(精密小径エジェクタピン専用グリソ用)	洗浄剤(スライドコア専用ホリ止めグリソ用)	洗浄剤(エジェクタピン専用ロングライフグリソ用)
型式	RTCC	RST-CC	CLN-GSEPV	CLN-HGSSC	CLN-LGSEP
出荷日	在	在	在	在	3
ページ	1359	1360	1365	1365	1366

ケミカル製品
CHEMICAL PRODUCTS







製品名	洗浄剤(初期なじみ用モリブデングリソ用)	洗浄剤(金型専用速乾性スプレー)	洗浄剤(強力洗浄液置き液体タイプ)	洗浄剤(ガス焼け除去ペーストタイプ)	洗浄剤(ガス・ヤニ除去スプレー)
型式	CLN-GSMOS	CAVCLN	SGW	GRVPST	GRVSP
出荷日	在	在	在	在	在
ページ	1366	1367	1367	1368	1368

ケミカル製品
CHEMICAL PRODUCTS








製品名	錆び取り剤(スプレータイプ)	錆び取り剤(強力錆び取り置き液体タイプ)	防錆剤(スタンバイ-打ち捨て可能タイプ)	防錆剤(気化性タイプ)	防錆剤(金型メンテナンス専用スプレー)	防錆剤(強力浸透液置き液体タイプ)
型式	RTSP	CPRSTR	RST-DRY	RST-VP	MLDPRO	RUSTON
出荷日	在	在	在	在	在	在
ページ	1369	1369	1370	1370	1371	1371

成形関連