



掲載の商品は日本国内のみの販売となります。

### ■デボライザーア



### 12PACK-DPRZR

成分スペック	
物質名	構成比(%)
ジメチルエーテル	30~40%
ベンジルアルコール	20~30%
LPG	10~20%
酢酸アミル(酢酸ベンチル)	10~20%
2-エチルヘキサノール	10~20%
シクロヘキサン	5~10%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(12本入り)
スプレー	無色	常温~80°C	第二石油類 DME・LPG混合	420ml	12PACK-DPRZR	22,500

④この商品はパック単位での販売になります。1パック 12本入り

### ■特長

- ガスヤニを溶解させる洗浄剤
- あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力洗浄

### ■使用上のご注意

- 可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。  
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
- 必ず換気の良い場所でご使用ください。
- 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。  
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、  
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

### ■青ニス除去剤



### 24PACK-ANSCN

成分スペック	
物質名	構成比(wt%)
イソプロピルアルコール	20~25%
プロパン	20~25%
酢酸エチル	15~20%
キシレン	18~19%
N-ブタン	10~15%
I-ブタン	5%以下

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50°C	アルコール類 酢酸エステル類 芳香族系炭化水素 LPG	420ml	24PACK-ANSCN	14,200

④この商品はパック単位での販売になります。1パック 24本入り

### ■特長

- ケガキ塗料が迅速に除去できます。
- スプレー式ですので、洗浄作業が簡単です。
- 金型の洗浄に効果的です。

### ■使用上のご注意

- 可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。  
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
- 必ず換気の良い場所でご使用ください。
- 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。  
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、  
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

### ■ケミカル品の特性比較

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長	洗浄力	速乾性
洗浄剤	イーオクリーナー	12PACK-ECLNR	80°C以下	揮発性に優れる	○	○
	金型洗浄剤	24PACK-KSENJ	50°C以下	強力な洗浄力	○	○
	マイルドクリーン	24PACK-MDCLN	50°C以下	製品洗浄に最適	○	○
	ジェットクリーナー	24PACK-JETCNR	50°C以下	強力な噴射力	○	△

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長	防錆力	速乾性
防錆剤	サブリミスト	12PACK-SLMST	100°C以下	付着しても成形品に影響なし	○中期	○
	KB2	12PACK-KB2	50°C以下	密閉空間で気化防錆効果を発揮	△短期	○
	バリアガードPART II	12PACK-BRGDRD	130°C以下	耐熱に優れ、長期防錆	○長期	○
	ガードマン	12PACK-GRDMN	80°C以下	除去性良好、金型段取りを短縮	○中期	○

種類	商品名	型式	使用温度範囲	離型性		
				熱可塑性	熱硬化性	ゴム
離型剤	セパラックNo.100S	12PACK-SPLCK100	80°C以下	○	—	—
	セパラックPF-0A	12PACK-SPLCKP	150°C以下	○	○	○
	高粘度シリコーン	24PACK-HSRCN	250°C以下	○	○	○
	フッ素系タイプR	24PACK-FSTYR	250°C以下	○	○	○

種類	商品名	型式	使用温度範囲	特長
ガスヤニ除去剤	デボライザーア	12PACK-DPRZR	80°C以下	ガスヤニを溶解、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力洗浄
ケガキ除去剤	青ニス除去剤	24PACK-ANSCN	50°C以下	ケガキ塗料が迅速に除去、金型洗浄にも効果的

### その他ケミカル製品のご案内

ケミカル製品 CHEMICAL PRODUCTS	錆び取り剤(金型冷却回路用)	防錆剤(金型冷却回路用)	洗浄剤(精密小径エジェクタビン専用グリス用)	洗浄剤(スライドコア専用かじり止めグリス用)	洗浄剤(エジェクタビン専用ロングライフグリス用)
	RTCC	RST-CC	CLN-GSEPV	CLN-HGSSC	CLN-LGSEP

製品名 型式	錆び取り剤(金型冷却回路用)	防錆剤(金型冷却回路用)	洗浄剤(精密小径エジェクタビン専用グリス用)	洗浄剤(スライドコア専用かじり止めグリス用)	洗浄剤(エジェクタビン専用ロングライフグリス用)
出荷日 ページ	在 1351	在 1352	在 1357	在 1357	在 1358

製品名 型式	錆び取り剤(初期なじみ用ローフレングリス用)	洗浄剤(金型専用速乾性スプレー)	洗浄剤(強力洗浄液け置き液体タイプ)	洗浄剤(強力洗浄液け置き液体タイプ)	洗浄剤(ガス焼け除去ペーストタイプ)	洗浄剤(ガス・ヤニ除去スプレー)
	CLN-GSMOS	CAVCLN	SGW	GRVPST	GRVSP	
	在 1358	在 1359	在 1359	在 1360	在 1360	

製品名 型式	錆び取り剤(スプレータイプ)	錆び取り剤(強力錆び取り液け置き液体タイプ)	防錆剤(スタンバイ打ち捨て可能タイプ)	防錆剤(気化性タイプ)	防錆剤(金型メンテナンス専用スプレー)	防錆剤(強力浸透液け置き液体タイプ)
	RTSP	CPRSTR	RST-DRY	RST-VP	MLDPRO	RUSTON
	在 1361	在 1361	在 1362	在 1362	在 1363	在 1363