



デーマークセット

-PL面交換・凸文字タイプ-



デーマークセット

-プレート側交換・凸文字タイプ-



RoHS10

アウトサイドリング

インサイドアロー

■アウトサイドリング

D	Dm6	Dh7	L	E	a	b
6	6 ^{+0.012} / _{+0.004}	6 ⁰ / _{-0.012}	8	2.9		1.2
8	8 ^{+0.015} / _{+0.006}	8 ⁰ / _{-0.015}	10	3.4	1.0	
10	10 ^{+0.015} / _{+0.006}	10 ⁰ / _{-0.015}	12	4.2		1.5

■インサイドアロー

No.	F	T	H	B	ℓ	M×P
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35

① 本ページのインサイドアローおよびアウトサイドリング(PL面交換・凸文字タイプ)は他ページの商品との互換性はありませんのでご注意ください。
② 標準タイプに比べインサイドアローが回しづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。
削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

材質 SUS420 硬度 50~53HRC

RoHS10

アウトサイドリング

インサイドアロー

■アウトサイドリング

Dm6	Dh7	dh7	L
6 ^{+0.012} / _{+0.004}	6 ⁰ / _{-0.012}	2.8 ^{+0.01} / ₀	8
8 ^{+0.015} / _{+0.006}	8 ⁰ / _{-0.015}	4 ^{+0.012} / ₀	10
10 ^{+0.015} / _{+0.006}	10 ⁰ / _{-0.015}	5	12

■インサイドアロー

No.	dh7	B	L	K
6	2.8 ⁰ / _{-0.01}	4	8	4
8	4 ⁰ / _{-0.012}	5.6	10	4
10	5 ⁰ / _{-0.012}	6.5	12	6

① 本ページのインサイドアローおよびアウトサイドリング(プレート側交換・凸文字タイプ)は他ページの商品との互換性はありませんのでご注意ください。

材質 SUS420 硬度 50~53HRC

■デーマークセット 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
年・月	12等分	DTBXC	6 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■デーマークセット 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D
		Type	D
月	12等分	DTDXC	6
			8
			10
日付(1の位)	10等分	DTEXC	6
			8
			10
日付(十の位)	12等分	DTFXC	6
			8
			10

■デーマークセット 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
年・月	12等分	DTAAC	6 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8
			10
年・月	12等分	DTBBC	6 23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			8
			10 24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■デーマークセット 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D
		Type	D
月	12等分	DTCC	6
			8
			10
日付(1の位)	12等分	DTDC	6
			8
			10
日付(十の位)	10等分	DTEC	6
			8
			10
日付(十の位)	12等分	DTFC	6
			8
			10

■デーマークセット 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
4年度タイプ	12等分	DTXC	6 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTXSC	6 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■アウトサイドリング 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D
		Type	D
月	12等分	DTDX-RC	6
			8
			10
日付(1の位)	10等分	DTEX-RC	6
			8
			10
日付(十の位)	12等分	DTFX-RC	6
			8
			10

■デーマークセット 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
4年度タイプ	12等分	DTHC	6 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTSC	6 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■アウトサイドリング 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D
		Type	D
月	12等分	DTC-RC	6
			8
			10
日付(1の位)	12等分	DTD-RC	6
			8
			10
日付(十の位)	10等分	DTE-RC	6
			8
			10
日付(十の位)	12等分	DTF-RC	6
			8
			10

■アウトサイドリング 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
4年度タイプ	12等分	DTX-RC	6 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTXSC-RC	6 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■インサイドアロー 無印タイプ

表示マーク	型式	No.
	Type	No.
無印	DNXC	6
		8
		10

■アウトサイドリング 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年
		Type	D
4年度タイプ	12等分	DTH-RC	6 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTS-RC	6 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8 23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10 24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■インサイドアロー 無印タイプ

表示マーク	型式	No.
	Type	No.
無印	DNC	6
		8
		10

■インサイドアロー 年タイプ

表示マーク	型式	年
	Type	No.
年	DYXC	6 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
		8 23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
		10 24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■金型デーマーク 凸文字タイプの特長
成形品に対し凹文字を形成するので、成形品の端面から刻印文字が突出しません。

矢印形状
マーク形状

D	マーク高さ(mm)	抜き勾配(角度・片側)		
	文字	矢印	文字	矢印
6	0.22	0.22	20°	13°
8	0.22	0.22	20°	13°
10	0.22	0.22	20°	13°

PL面交換タイプ・プレート側交換タイプとも共通です。

■インサイドアロー 年タイプ

表示マーク	型式	年
	Type	No.
年	DYXC	6 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
		8 23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
		10 24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■注文例

Order 注文例

型式	年
(年・月)DTBXC6	- 22
(年)DTXC 6	- 22
(月)DTDXC8	
(無印)DNXC 8	

Delivery 出荷日

5 日日出荷

デーマーク・リサイクルマーク