



型式		L	指定0.01mm単位				¥ 基準単価 1～9本								
Type	D		(A)	D R E G	R	B	b	d	F	ELDA	ELDD・ELDR ELDE・ELDG	LDA	LDD・LDR LDE・LDG		
			min. P max.	P・Kmax.	P・Wmin.	R									
(A) ELDA LDA	13	40	3.00～5.00	5.00	2.50	0.15	W/2未満 Rのみ	6	10	5.4	10	960	5,400	1,120	5,630
	16		3.50～8.00	8.00	3.00			8.4	13	960		5,590	1,120	5,680	
	20		7.00～11.00	11.00	3.00			8	12	11.4	17	1,080	5,780	1,240	6,090
	25		10.00～16.00	16.00	4.00			10	15	16.6	22	1,480	6,280	1,640	6,600
	32		15.00～20.00	20.00	5.00					20.6	29	1,950	6,630	2,110	7,030
	38		19.00～26.00	26.00	5.00					26.6	35	2,770	7,450	2,920	7,850

Order  
注文例  
ELDR 32 - 40 - P16.00 - W10.00 - R4.90

Delivery  
出荷日  
3 日目出荷  
ストーク T 当日出荷 1,600円/1本  
ストーク A早割 翌日出荷 300円/明細行  
PM 3:00迄 P.40  
ストーク A 翌日出荷 800円/1本  
PM 6:00迄

①ストークA早割は1明細行当たり一律300円  
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
③ストークA早割対象商品は刃先形状(A)のみ

●早割30(エコノミータイプのみ適用 ④レギュラータイプ適用不可)

8 日目出荷 早割 30 30%off/1本

⑤ご注文の際には、「ストークZ」とご指定ください。



■数量スライド価格 (⑥1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応			個別対応大口
数量	1～9	10～29	30～99	100～200
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■早割30の価格は30%OFF(1円未満切り捨て)

■早割30価格算出例

ELDA25-40-P15.00 10本ご購入の場合

ELDA25 1,480円/1本 数量スライド1,480×0.95=1,406

早割30割引30% 1,406×0.7=984.2(1円未満切り捨て)

…984/1本×10本で9,840円

Alterations  
追加工  
型式 - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC・KC…etc.)  
ELDR 32 - 40 - P16.00 - W10.00 - R4.90 - KC45

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
刃先追加工	PC WC	刃先径変更 min: $\frac{P-W_{min}}{2} \leq PC < P$ 指定0.01mm単位 ⑦レギュラータイプ P:1.25～1.99の場合、B+b=4になります。 max: $W < WC \leq P \cdot K_{max} + 0.2$ 指定0.01mm単位		200
	BC	刃先長変更 1≤BC≤b 指定0.1mm単位 ⑧レギュラータイプのみ適用 ⑨エコノミータイプ適用不可		200
	PKC	刃先径公差変更 $P+0.01 \Rightarrow +0.005$ ⑩エコノミータイプ適用不可		400

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 33≤LC<40 指定0.1mm単位 ⑪b寸法は(L-LC)分短くなります。 L-LC>b-bの場合は、刃先ストレート長さは b-(L-LC)になります。		200
	LKC	全長公差変更 $L+0.4 \Rightarrow +0.05$		400
その他	KC	180° 90° 270° ボール 位置変更 指定1°単位		200

